



PRODUKTBESCHREIBUNG

nVent RAYCHEM FrostGuard ist ein vorkonfektioniertes, selbstregelndes Frostschutzband für Rohre. Das Produkt umfasst ein vorinstalliertes Anschlusskabel und einen Stecker für einen schnellen und mühelosen Anschluss an die Stromversorgung.

Das kleine, dabei aber robuste Heizband stimmt seine Heizleistung auf die Umgebungstemperatur ab. So wird bei Bedarf automatisch mehr und bei wärmeren Umgebungsbedingungen weniger Wärme erzeugt, was einen Energieeinspareffekt hat.

Entsprechend den lokalen Normen und Zulassungen ist FrostGuard in Rohrleitungen einsetzbar.

VORTEILE

Produktauswahlphase

Ideal für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser

Eine hervorragende Lösung für vorübergehende Rohrinstallationen

Die richtige Wahl für Privathäuser und kleine gewerbliche Gebäude.

Installationsphase

Die schnellstmögliche und einfachste Installation. Einfach einstecken – fertig!

Einfach das Heizband mit Klebeband GT-66 an der Rohrleitung befestigen

Bei Anwendungen in Rohrleitungen (soweit zulässig) mit einer von RAYCHEM zugelassenen Rohreinleitungsverschraubung montieren.

Eigenschaften

In 10 Größen erhältlich, eignet sich für fast alle Anwendungsanforderungen.

Mit einem Stecker und Kaltleiter vorgefertigt, so dass keine elektrischen Anschlüsse vorgenommen werden müssen.

Selbstregelnde Heizung liefert genau die Wärme, die benötigt wird.

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	10 W/m bei 5°C.
Spannung	AC 230 V
Maximale Einsetztemperatur	65°C
Minimale Montagetemperatur	-10°C
Heizband	Selbstregelndes Heizband mit Schutzgeflecht und Fluorpolymermantel gemäß IEC62395.
Zulassungen	SEMKO, VDE, CE, SITAC (schwedische Zulassung für Trinkwasseranwendungen)

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

GL-T2-ETL	Gerade Rohreinführung für Anwendungen in Rohren.
GL-T2-Y-25MM	Y-Kupplungseinführung für Anwendungen in Rohren – Ausführung 25 mm.
GL-T2-Y-32MM	Y-Kupplungseinführung für Anwendungen in Rohren – Ausführung 32 mm.

PRODUKTREFERENZEN

Produkt-beschreibung	Heizungslänge (m)	Leistungsabgabe (bei 5 °C)	PCN	EAN Code
FrostGuard-2m	2	24W	928206-000	7330957000307
FrostGuard-4m	4	48W	524628-000	7330957000314
FrostGuard-6m	6	72W	845612-000	7330957000321
FrostGuard-8m	8	96W	493074-000	7330957000338
FrostGuard-10m	10	120W	641438-000	7330957000345
FrostGuard-13m	13	156W	108722-000	7330957000352
FrostGuard-16m	16	192W	924248-000	7330957000369
FrostGuard-19m	19	228W	468683-000	7330957000376
FrostGuard-22m	22	264W	107442-000	7330957000383
FrostGuard-25m	25	300W	768868-000	7330957000390

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

Österreich

Tel +43 (2236) 860077
Fax +43 (2236) 860077-5
info-ntm-at@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel 0800 551 308
Fax 0800 551 309
info-ntm-ch@nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER