



OPIS PRODUKTU

nVent RAYCHEM FrostGuard jest fabrycznie zakończonym, samoregulującym przewodem grzejnym przeznaczonym do ochrony rur przed zamarzaniem. Przewód grzejny jest połączony fabrycznie z przewodem zasilającym zakończonym wtyczką ułatwiającą podłączenie przewodu grzejnego do zasilania.

Pomimo niewielkich wymiarów przewód jest bardzo solidny. Dostosowuje swoją moc do temperatury otoczenia, dzięki czemu automatycznie dostarcza więcej mocy w chłodniejsze dni, a mniej w cieplejsze oszczędzając energię.

Przewody grzejne FrostGuard mogą być stosowane również wewnątrz rurociągów – zastosowanie to może podlegać lokalnym atestom, przepisom i normom.

ZALETY

Projektowanie i dobór

Przewody dostępne są w 10 rozmiarach, aby sprostać wymaganiom większości instalacji.

Fabrycznie zamontowany przewód zasilający z wtyczką pozwala na eliminację skomplikowanych podłążeń elektrycznych.

Samoregulujący przewód grzejny dostarcza tylko tyle mocy ile jest wymagane.

Montaż

najłatwiejszy montaż. Po prostu ułóż przewód na rurze i podłącz wtyczkę do gniazdka!

Przewód przymocuj do rury przy użyciu taśmy nVent RAYCHEM GT-66.

W przypadku zastosowania w rurze (jeśli jest to dozwolone) montaż powinien zostać wykonany przy użyciu zatwierdzonego przez RAYCHEM dławika umożliwiającego wprowadzenie przewodu do rury.

Zastosowania

Idealny do rur o małych średnicach.

Perfekcyjny do ochrony przed zamarzaniem tymczasowych instalacji.

Właściwy wybór dla aplikacji domowych i niewielkich budynków komercyjnych.

DANE TECHNICZNE

Moc nominalna	10 W/m w temp. 5°C
Napięcie zasilania	230V
Maks. temp. oddziaływania	65°C
Min. temp. montażu	+5°C
Przewód grzejny	Samoregulujący przewód grzejny w oplocie ochronnym i powłoce fluoropolimerowej, wg IEC 62395
Atesty	Znak CE, SEMKO, VDE (Szwedzki atest do stosowania z wodą pitną)

NVENT RAYCHEM AKCESORIA

GL-T2-ETL	Dławik wodoszczelny do wprowadzenia przewodu do rury
GL-T2-Y-25MM	Trójnik łączeniowy kątowy o średnicy 25 mm do wprowadzenia przewodu do rury
GL-T2-Y-32MM	Trójnik łączeniowy kątowy o średnicy 32 mm do wprowadzenia przewodu do rury

DANE TECHNICZNE

Symbol produktu	Długość przewodu (m)	Moc grzewcza (w temp. 10°C)	Nr katalogowy
FrostGuard-2m	2	24W	928206-000
FrostGuard-4m	4	48W	524628-000
FrostGuard-6m	6	72W	845612-000
FrostGuard-8m	8	96W	493074-000
FrostGuard-10m	10	120W	641438-000
FrostGuard-13m	13	156W	108722-000
FrostGuard-16m	16	192W	924248-000
FrostGuard-19m	19	228W	468683-000
FrostGuard-22m	22	264W	107442-000
FrostGuard-25m	25	300W	768868-000

Polska

Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nvent.com



nVent.com

Nasze rozbudowane portfolio marek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER