

# SCHALTSCHRANK SBS-XX-MV-20

nVent

RAYCHEM

## FÜR FREIFLÄCHENHEIZUNGSSYSTEME FÜR ASPHALTBELÄGE



### BESCHREIBUNG

Der nVent RAYCHEM Schaltschrank SBS-XX-MV-20 für Systeme zur Eis- und Schneefreihaltung ist eine vollständig integrierte Lösung zur Aufnahme, elektrischen Absicherung und Regelung von mineralisierten Heizkabeln des Typs nVent RAYCHEM EM2-MI für die Freiflächenheizung, speziell in Asphaltbelägen. Der Schaltschrank umfasst das Kombifühler-Steuergerät VIA-DU-20 für die energieeffiziente Flächenheizung sowie integrierte elektrische Sicherungskomponenten. Die Modelle dieser Reihe eignen sich für Lösungen mit bis zu 18 Heizkreisen maximaler Länge aus EM2-MI-Komponenten. Für einen sicheren Betrieb ist der Schaltschrank mit Leitungsschutzschaltern (C-Charakteristik) und FI-Schutzschaltern bestückt. Der Schaltschrank ist fertig verdrahtet und muss nur noch ans Netz (400 V, Dreiphasenwechselstrom) angeschlossen werden.

### VORTEILE

Schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank

- Keine zusätzlichen Anschlussklemmen erforderlich  
Anschluss und Regelung von 3–18 Heizkreisen maximaler Länge an einem einzigen Schaltschrank  
Leitungsschutz-/FI-Schalter direkt in den Schaltschrank integriert
- Keine separaten Sicherheitskomponenten erforderlich  
Komplettsystem direkt vom Hersteller
- System und Komponenten sind speziell für optimale Leistung als Freiflächenbeheizungssystem ausgewählt und aufeinander abgestimmt

### TECHNISCHE DATEN

Regelung	Kombifühler-Steuergerät nVent RAYCHEM VIA-DU-20
Betriebsspannung – Eingang	400 V (dreiphasig)
Betriebsspannung – Heizkreis	Variabel, 230 V AC bei 50/60 Hz
Fühler	Bodentemperatur, Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur
Zulassungen	CE (Zulassung gemäß IEC 61439) Je nach ausgewähltem Modell (32–125 A)
Alarmfunktion	1 allg. potentialfreier Alarmkontakt; Alarmanzeigeleuchte an der Vorderseite
FI-Schutzschalter	300 mA
Leitungsschutzschalter	20 A, C-Charakteristik, pro Gruppe aus 3 Heizkreisen
Betriebsartenwahlschalter	Heizkreismodus Auto/Hand
Farbe	RAL7035 (Lichtgrau)
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Ort	Innenbereich
Schutzart	IP65
Gehäusetyp	HOFFMAN, nVent, beschichtetes Metall

## SCHALTSCHRANK SBS – ÜBERSICHT GEWICHT/ABMESSUNGEN

Produkt	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
SBS-03-MV-20	32	600	400	210
SBS-06-MV-20	45	600	600	210
SBS-09-MV-20	90	800	800	210
SBS-12-MV-20	90	800	800	210
SBS-15-MV-20	Noch anzugeben	800	800	210
SBS-18-MV-20	115	1000	800	300

## ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Der Schaltschrank SBS-xx-MV-20 ist mit den Heizkabeln RAYCHEM EM2-MI kompatibel:

mineralisiertes (MI) Heizkabel RAYCHEM EM2-MI  
• (50 W/M)

GM-2XT (zur Beheizung von Ablaufrinnen)\*

\* Der Schaltschrank SBS-XX-MV-20 kann einen weiteren Heizkreis aufnehmen, der zur Beheizung von Ablaufrinnen am Rand der beheizten Oberfläche oder am unteren Ende von Rampen durch das Heizband GM-2XT dient. (max. Länge des Ablaufrinnen-Heizkreises: 15 m)

## REFERENZDATEN

Bei der Bestellung des Schaltschranks SBS-xx-MV-20 sind anzugeben:

Produktbezeichnung	Bestellnummer	Beschreibung
1244-000219	SBS-03-MV-20	Schaltschrank für max. 3 Heizkreise aus EM2-MI-Komponenten für die Freiflächenheizung
1244-000220	SBS-06-MV-20	Schaltschrank für 4–6 Heizkreise aus EM2-MI-Komponenten für die Freiflächenheizung
1244-000221	SBS-09-MV-20	Schaltschrank für 7–9 Heizkreise aus EM2-MI-Komponenten für die Freiflächenheizung
1244-000222	SBS-12-MV-20	Schaltschrank für 10–12 Heizkreise aus EM2-MI-Komponenten für die Freiflächenheizung
1244-000223	SBS-15-MV-20	Schaltschrank für 13–15 Heizkreise aus EM2-MI-Komponenten für die Freiflächenheizung
1244-000224	SBS-18-MV-20	Schaltschrank für 16–18 Heizkreise aus EM2-MI-Komponenten für die Freiflächenheizung

## INSTALLATIONSHINWEISE

Das Produkt wird mit vollständigen Anschlussbildern und Schaltplänen ausgeliefert. Alle Arbeiten an Elektroanlagen müssen von einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen ausgeführt werden.

### **Deutschland**

Tel 0800 1818205  
Fax 0800 1818204  
salesde@nvent.com

### **Österreich**

Tel +43 (2236) 860077  
Fax +43 (2236) 860077-5  
info-ntm-at@nvent.com

### **Schweiz/Suisse**

Tel 0800 551308  
Fax 0800 551 309  
info-ntm-ch@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Unser starkes Markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

©2018 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Raychem-DS-EU0468-SBSMV-DE-1805