



TUOTTEEN YLEISKUVAUS

nVent RAYCHEM EM-Defrost-Mat-routamattoa käytetään jäätyneen maan sulattamiseen. Sen ansi- osta sulatetulla alueella voidaan tehdä rakennusprojekteihin liittyviä kaivutöitä myös talvisaikaan.

- Maa-aineksen sulattaminen ja sulanapitäminen kaivutöiden helpottamiseksi.
- Sähkö- ja puhelinlinjojen kaivutöiden sekä muuraustöiden eri vaiheiden nopeuttaminen.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Siirrettävä routamatto.
- Turvallinen koska siinä on mm:
 - sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja.
 - kirkas keltainen väri ja heijastimet.
- Helppo rullata auki ja kantaa suurista kantokahvoista.
- Nopea kytkeä käyttöön EU-pistotulpalla.
- Rengasniitit kiinnitykseen tai riiputukseen.
- Kylmäkaapelin pituus 3 m.

TILAUSTIEDOT

Snro	81 710 00
PCN	1244-018413

TEKNISET TIEDOT

Teho	1000 W (+5%; -10%)
Käyttöjännite	230 VAC; 50 Hz
Mitat	3200 mm x 1150 mm
KytKentä	3 m:n kylmäkaapeli pistotulpalla IP44
Ylikuumenemissuoja	90°
Toimintalämpötila	-30°C ... +5°C
Varastointilämpötila	-30°C ... +50°C
Maksimi sulakkeen koko	13 A
Lämpökaapelityyppi	Vakiovastus
Kotelointiluokka	IP 67
Materiaali	PVC-päällysteinen polyesteri EPE-eristekerros; paksuus= 10 mm
Hyväksynnät	CE, SEMKO Standard: EN 60335-1:2012+A11 Standard: EN 62233:2008 Standard: SS 4330792 ed.1 EMKO-TUB(61)SF 003/87
Paino	9,3 kg

Suomi

Puh 0800 11 67 99
salesfi@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Tehokas merkkituotevalikoimamme:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER