

## VARMEMATTE



### BESTILLINGSINFORMASJON

EI-nr	1038259
PCN	1244-018413

### PRODUKT OVERSIKT

En portabel og fleksibel varmematte for å tine og varme opp i flere situasjoner. Den gjør det mulig å grave i løpet av vinteren, for å gjøre arbeid som f.eks vedlikehold på telefonlinjer, forsyningskabler og graving til arbeid som gravlegginger.

- Tining av jord, sand, kloakkrør, fôr og frosne vannrør.
- Oppvarmet vedlikehold av elektriske kraftlinjer, telefonlinjer og gravlegging.
- Brønnboring.

### PRODUKT INFORMASJON

- Mobil robust varmematte.
- Høy sikkerhet med innebygget overtemperatur utløser og reflexbånd på en gulfarget overflate for å lettere å se i mørket.
- Lett å rulle ut og løfte med integrerte håndtak.
- Rask tilkobling med EU-plugg.
- Øyekroker for festing eller til oppheng.
- Lengde på kaldende, 3m.

### TEKNISKE DATA

Effekt	1000 W (+5%; -10%)
Spenning	230VAC/50Hz
Dimensjon	3200 mm x 1150 mm
Tilkobling	3 m kaldende med plugg, IP 44
Beskyttelse for temp	90°
Driftstemp	-30°C till +5°C
Oppbevaringstemp	-30°C till +50°C
Forankoblet sikring	13 A
Varmekabeltype	CW (serieresistiv kabel)
IP-klasse	IP 67
Material	PVC ytterlag Isolasjons lag EPE; tykkelse = 10 mm
Godkjenning	CE; SEMKO Standard: EN 60335-1:2012+A11 Standard: EN 62233:2008 Standard: SS 4330792 ed.1 EMKO-TUB(61)SF 003/87
Vekt	9,3 kg

### Norge

Tel +47 66 81 79 90  
salesno@nvent.com