












HOFFMAN

PROLINE®

Transportation Base
Transport-Unterseite
Base De Transport
Base Del Transporte





1  (1x)	2  (2x)	3  (1x)	4  (1x)	5  (8x)	6  (12x)
7  (2x)	8  (8x)	NOTE: Kit quantities are for one base. ANMERKUNG: Installationssatzquantitäten sind für eine Unterseite. NOTE : Les quantités de kit sont pour une base. NOTA: Las cantidades del kit están para una base.			
9  (8x)	10  (8x)				

**Single-Bay
Einzelne Bucht
Compartiment Simple
Sola Bahía**

Position this gasket along the outside edge of the holes.
 Platz diese Dichtung entlang dem äußeren Rand der Löcher.
 Situation ce joint d'étanchéité le long du bord extérieur des trous.
 Posición este empaque a lo largo del borde exterior de los agujeros.

Position this gasket .25 inches (6mm) from the inside edge.
 Platz dieses Dichtung 25 Zoll (6mm) vom inneren Rand.
 Situation pouces de ce 25 de joint d'étanchéité (6mm) à partir du bord intérieur.
 Posición pulgadas de este 25 del empaque (6m m) del borde interior.





Double-Bay and Greater

Doppelte Bucht und grösser

Doubles compartiment et plus grand

Bahía y mayor dobles

- Insert the gasket between the frame corner blocks.
- Setzen Sie die Dichtung zwischen den Rahmencke Blöcken ein.
- Insérez la garniture entre les blocs de coin d'armature.
- Inserte la junta entre los bloques de la esquina del marco.



Position this gasket along the outside edge of the holes.

Platz diese Dichtung entlang dem äußen Rand der Löcher.

Situation ce joint d'étanchéité le long du bord extérieur des trous.


Posición este empaque a lo largo del borde exterior de los agujeros.

Position this gasket .25 inches (6mm) from the inside edge.

Platz dieses Dichtung 25 Zoll (6mm) vom inneren Rand.

Situation pouces de ce 25 de joint d'étanchéité (6mm) à partir du bord intérieur.

Posición pulgadas de este 25 del empaque (6m m) del borde interior.



- Position the gasket (item 3) on the end of one base only.
- Bringen Sie die Dichtung in Position (Einzelteil 3) am Ende von nur einer Unterseite.
- Placez la garniture (point 3) sur l'extrémité d'une base seulement.
- Coloque la junta (ártículo 3) en el extremo de una base solamente.

