



19" Power Unit 3HE 3x32A 3HE	19" Power unit 3U 3x32A	Boîtier de distribution 19 3U 3x32A
<b>Stromeingang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 3x32A 400/230V über Kabelverschraubung M32 auf der Rückseite</li> </ul>	<b>Power input:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 3x32A 400/230V with screwed cable gland M32 on the backside</li> </ul>	<b>Alimentation en entrée:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 3x32A 400/230V avec presse-étoupe M32 à l'arrière</li> </ul>
<b>Stromabgänge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6x16A IEC60320 C19 Buchsen einzeln abgesichert</li> <li>Mit Zugentlastungsbügel</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6x16A IEC60320 C19 outlets separate fused</li> <li>with anti-traction brackets</li> </ul>	<b>Sortie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 prises 16A IEC60320 C19 avec protection individuelle</li> <li>Avec verrouillage arrêt-traction</li> </ul>
<b>Gehäuse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3HE, Stahlblech;</li> <li>RAL 7021</li> </ul>	<b>Box:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 unit, steel</li> <li>RAL 7021</li> </ul>	<b>Boîtier:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3U, métallique</li> <li>Poudré en RAL 7021</li> </ul>
<b>SI – Überstromschutz:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>16A Nennstrom, 400V</li> <li>1-polig, Charakteristik B ; 6kA;</li> </ul>	<b>SI – overcurrent protection :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nominal current 16A, 400V</li> <li>1-poles, characteristic B, 6kA ;</li> </ul>	<b>Protection - SI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>16A, 400V</li> <li>1-poles B; 6kA</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neutrale Kartonverpackung</li> <li>mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39</li> </ul>	<b>Form of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neutral carton box</li> <li>With Schroff Item no. and bar code 39</li> </ul>	<b>Conditionnement :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emballage dans carton neutre</li> <li>Avec réf. Schroff et code barre 39</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Power Unit</li> <li>2 x Haltegriffe 10501-026</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x power unit</li> <li>2 x front handel 10501-026</li> </ul>	<b>Composition :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Boîtier de distribution</li> <li>2 x poignée 10501-026</li> </ul>
<b>Thermische Eigenschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C</li> <li>Lagertemperatur -20... +75°C</li> <li>Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend</li> </ul>	<b>Thermal specifications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operating temperature range 0...+55°C</li> <li>Storage temperature range -20... +75°C</li> <li>Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing</li> </ul>	<b>Spécification thermiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Température de fonctionnement 0°.+55°</li> <li>Température de stockage -20°... +75°</li> <li>Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation</li> </ul>