


H05VV-F 3G1,50qmm
schwarz, mit angegossenem Schutzkontakt, Typ 30/UTE, Winkelstecker 90°, 16A
black, with moulded earth contact, type 30/UTE plug, 90°, 16A
noir, avec prise moulée avec terre, type 30/UTE, 90°, 16A



* Endstücke geschraubt* Endcaps with screwed* Embouts alambiqué

3 Schutzkontakt - Steckdosen	3 earth contact - sockets	3 prises avec terre
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none">nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;2-polig mit Schutzkontakt;16A/3600W, AC250V, IP20,RAL7035, um 35°gedreht;	Sockets: <ul style="list-style-type: none">DIN 49 440, examined: VDE0620-1;2-pole with earthing contact;16A/3600W, AC250V, IP20,RAL7035, 35°turned;	Prises: <ul style="list-style-type: none">DIN 49 440, selon : VDE0620-12 pôles, 1 prise de terre16A/3600W, AC250V, IP20,RAL7035, coudé à 35°
Anschluss: <ul style="list-style-type: none">nicht wiederanschließbar;	Connection: <ul style="list-style-type: none">non rewirable,	Connection: <ul style="list-style-type: none">Reconnection impossible
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé : 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic parts: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C ; V1	Éléments plastiques: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850°C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none">Anschraubdrehmoment: ca. 2,0NMMontage in 90°- Schritten möglich;Für vertikale Montage, Artikelnr. 20110-068 separat bestellen.	Brackets: <ul style="list-style-type: none">Fastening force: aprox. 2,0 Nmmounting in 90° steps;For vertical fitting, item no. 20110-068, to order separately.	Equerres: <ul style="list-style-type: none">Couple de serrage: env. 2,0 NmMontage au pas de 90°;Montage vertical avec : réf. 20110-068, à commander séparément.
Lieferform: <ul style="list-style-type: none">Neutrale Kartonverpackungmit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39	Form of delivery: <ul style="list-style-type: none">Neutral carton boxWith Schroff Item no. and bar code 39	Conditionnement : <ul style="list-style-type: none">Emballage dans carton neutreAvec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">1 x Steckdosenleiste2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none">1 x Socket strip2 x 19" mounting brackets (Loose)	Composition : <ul style="list-style-type: none">1 x Bâti de prises2 x Equerre 19" (en vrac)
Thermische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°CLagertemperatur -20... +75°CBetriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend	Thermal specifications <ul style="list-style-type: none">Operating temperature range 0...+55°CStorage temperature range -20... +75°COperating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing	Spécification thermiques <ul style="list-style-type: none">Temperature de fonctionnement 0°:+55°Temperature de stockage -20°... +75°Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation