



* Endstücke geschraubt * Endcaps screwed * Embouts alambiqué

15 Schutzkontakt - Steckdosen mit Dosenabstand	15 earth contact - sockets with distance	15 prises avec terre au pas de
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3600W, AC250V, IP20, RAL7035, um 35°gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3600W, AC250V, IP20, RAL7035, 35°turned; 	Prises: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, selon : VDE0620-1 2 pôles, 1 prise de terre 16A/3600W, AC250V, IP20, RAL7035, coudé à 35°.
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Reconnection impossible
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé: 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	Plastic parts: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C ; V1 	Éléments plastiques: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850°C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Separat erhältlich: Artikelnr. 20110-068 	Brackets: <ul style="list-style-type: none"> Optional available, item no. 20110-068 	Équerres: <ul style="list-style-type: none"> à cder séparément, réf. 20110-068
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> Grün, versenkt, 2-polig 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> Green, sinked, 2-poles 	Interrupteur: <ul style="list-style-type: none"> Bipolaire, vert, encastré
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Neutrale Kartonverpackung mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39 	Form of delivery: <ul style="list-style-type: none"> Neutral carton box With Schroff Item no. and bar code 39 	Conditionnement : <ul style="list-style-type: none"> Emballage dans carton neutre Avec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 	Composition : <ul style="list-style-type: none"> 1 x Bâti de prises
Thermische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C Lagertemperatur -20... +75°C Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend 	Thermal specifications <ul style="list-style-type: none"> Operating temperature range 0...+55°C Storage temperature range -20... +75°C Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing 	Spécification thermiques <ul style="list-style-type: none"> Temperature de fonctionnement 0°+55° Temperature de stockage -20°... +75° Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation