



* Endstücke geschraubt * Endcaps screwed * Embouts alambique

6 UK - Steckdosen	6 UK - sockets	6 prises UK
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach BS 1363; 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz 13A/ AC250V, IP20, RAL7035, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> BS 1363, 2-pole with earthing contact and child protection 13A/ AC250V, IP20, RAL7035, 90° turned; 	Prises: <ul style="list-style-type: none"> BS 1363 2 pôles, 1 prise de terre et avec protection pour les enfants 13A/AC250V, IP20, RAL7035, coudé à 90°;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Reconnection impossible
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé : 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	Plastic parts: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C ; V1 	Éléments plastiques: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850°C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Anschraubdrehmoment: ca. 2,0Nm Montage in 90°- Schritten möglich; Für vertikale Montage, Artikelnr. 20110-068 separat bestellen. 	Brackets: <ul style="list-style-type: none"> Fastening force: aprox. 2,0 Nm mounting in 90° steps; For vertical fitting, item no. 20110-068, to order separately. 	Equerres: <ul style="list-style-type: none"> Couple de serrage: env. 2,0 Nm Montage au pas de 90°; Montage vertical avec : réf. 20110-068, à commander séparément.
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> 2-polig, grün, versenkt 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> 2-poles, green, sinked 	Interrupteur: <ul style="list-style-type: none"> Bipolaire, vert, encastré
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Neutrale Kartonverpackung mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39 	Form of delivery: <ul style="list-style-type: none"> Neutral carton box With Schroff Item no. and bar code 39 	Conditionnement : <ul style="list-style-type: none"> Emballage dans carton neutre Avec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets (Loose) 	Composition : <ul style="list-style-type: none"> 1 x Bâti de prises 2 x Equerre 19" (en vrac)
Thermische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C Lagertemperatur -20... +75°C Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend 	Thermal specifications <ul style="list-style-type: none"> Operating temperature range 0...+55°C Storage temperature range -20... +75°C Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing 	Spécification thermiques <ul style="list-style-type: none"> Temperature de fonctionnement 0°:+55° Temperature de stockage -20°... +75° Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation