



<b>Anschlusskabel 16A</b>	<b>power cable 16A</b>	<b>cable de raccordement 16A</b>
<b>Leitungs- und Steckertyp:</b> H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> 1,0 Seite 1: Aderendhülsen • Seite 2: Wieland GST18 Buchse ohne Rasthaken	<b>Cable and plug type:</b> H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> 1,0m • Side 1: wire end ferule • Side 2: Wieland GST18 female without snap-fit	<b>Type de connecteur et cable:</b> H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> 1,0m • Extrémité 1 : embouts • Extrémité 2 : female GST18 sans crochet
<b>Lieferform:</b> • Neutrale Polybeutel • mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39	<b>Form of delivery:</b> • Neutral polybag • With Schroff Item no. and bar code 39	<b>Conditionnement :</b> • Emballage dans un sachet de plastic • Avec réf. Schroff et code barre 39
<b>Lieferumfang:</b> • 1 x Anschlusskabel	<b>Extent of delivery:</b> • 1 x power cable	<b>Composition :</b> • 1 x cable de raccordement
<b>Thermische Eigenschaften</b> • Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C • Lagertemperatur -20... +75°C • Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend	<b>Thermal specifications</b> • Operating temperature range 0...+55°C • Storage temperature range -20... +75°C • Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing	<b>Spécification thermiques</b> • Temperature de fonctionnement 0°.+55° • Temperature de stockage -20°... +75° • Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation