

Metall Kabelklammer

PRODUKTLEITFADEN

SICHERHEITSMERKMALE

100% Stahl für hohe Standfestigkeit

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Ausklinkungen vereinfachen das Einlegen der Kabel und bewahren die Festigkeit und Steifigkeit

FLEXIBILITÄTSMERKMALE

Verfügbar in verschiedenen Konfigurationen die den Anforderungen der Installateure gerecht werden

nVent CADDY Armour Beschichtung für maximalen Korrosionsschutz

Abgerundete Kanten zum Schutz der Kabel

Das PKMINSERT kann zusätzlich eingebaut werden um aus der Kabelklammer eine nach DIN 4102-12 geprüfte E30 Lösung für Fluchtwege zu machen

Die Farbe der Linie korrespondiert mit den übergeordneten Merkmalen:

SICHERHEITSMERKMALE

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

FLEXIBILITÄTSMERKMALE

Das flache Design eignet sich ideal für enge Einbau Räume wie sie oft in Hochhäusern zu finden sind

Zwei verschiedene Bügelängen erlauben die Befestigung von bis zu 16 Kabeln

Zwei verschieden große Lochdurchmesser erlauben den Einsatz von Gas oder Pulver betriebenen Bolzenschubgeräten oder M6 Montagmaterial

Der Einsatz kann separat oder im Kit zusammen mit der Kabelklammer erworben werden

Die Klammer eignet sich sowohl für die Decken- als auch die Wandmontage