


nVent CADDY Zelfsnijdende Kabelbinder



CONNECT AND PROTECT





De nVent CADDY zelfsnijdende kabelbinder is een veelzijdige, gereedschapsloze datacom-oplossing voor het bundelen van grote hoeveelheden kabels. Dit eenvoudige, maar innovatieve product heeft een ingebouwd snijmes dat zorgt voor een veilige bevestiging en een veilige en nette afwerking. De zelfsnijdende kabelbinder is gemaakt van duurzaam 6/6 nylon en heeft een robuuste treksterkte van 22 kg.

KENMERKEN

- Voorkomt het ontstaan van scherpe snijranden en beschermt de blootliggende huid tegen snijwonden tijdens de installatie
- Aantrekken en draaien om te snijden, geen snijgereedschap nodig
- Verschillende kleuren, waaronder een zwarte uitvoering met UV-bescherming om te voldoen aan specifieke eisen
- Conform RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
- Halogeenvrij

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte mm A	treksterkte kg	Verpakkingshoeveelheid	Kleur	Installatietemperatuur	Bedrijfstemperatuur	Breedte mm B	dikte mm	Diameter mm C
CADTIESC8CNAP	601019	200	22	100	Naturel	0°C	-20 to 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC8CBAP	601018	200	22	100	Zwart	0°C	-20 to 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC11CNAP	601001	280	22	100	Naturel	0°C	-20 to 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC11CBAP	601000	280	22	100	Zwart	0°C	-20 to 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC14CNAP	601010	350	22	100	Naturel	0°C	-20 to 85°C	4,3	1,40	101
CADTIESC14CBAP	601009	350	22	100	Zwart	0°C	-20 to 85°C	4,3	1,40	101

Voldoet aan: IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960°C)



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF