


nVent CADDY Speed Link Light Pack



CONNECT AND PROTECT

Het nVent CADDY Speed Link Light Pack-systeem is een licht kabelsysteem met een onopvallende kabelklem. Dit systeem heeft een esthetische gepolijste afwerking en een nominale belasting van 10 kilogram, ideaal voor het ondersteunen en beveiligen van verlichtingstoestellen en bewegwijzering.



NVENT CADDY SPEED LINK LIGHT PACK-HASPELSET




Kenmerken

- De set omvat een haspel met nVent CADDY Speed Link-staalkabel en nVent CADDY Speed Link CLP-kabelklemmen
- Kabelhaspel en kabelklemmen zijn samen verpakt met het oog op een eenvoudiger transport naar de werkplek en minder benodigde voorraadruimte
- Handige verpakking maakt het mogelijk om de gewenste kabellengte van de haspel te rollen en af te snijden, zonder hiervoor de haspel uit de doos hoeven halen
- Ideaal voor werkzaamheden met variërende kabellengten
- Stalen kabel van luchtvaartkwaliteit, samengesteld uit één bundel van negentien strengen
- Unieke, sleutellose ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel
- Onopvallende kabelklem minimaliseert de visuele impact
- Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen
- De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker

Materiaal: Staal, Messing
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter metaaldraad	Lengte	Aantal vergrendelingsapparaten
CLP1L500PACK	196095	1 mm	150 m	100

NVENT CADDY SPEED LINK LIGHT PACK MET BEUGEL VOOR SCHIETHAMER



Kenmerken


- Compleet systeem inclusief kabel, kabelklem en schiethamerbeugel
- Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is
- Hoekbeugel met langere poot zorgt voor voldoende ruimte voor gereedschap
- Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen, stalen of composietmetalen dekplaten

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:1
Materiaal: Staal; Messing
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Catalogus-nummer	Artikel-nummer	Diameter metaaldraad	Lengte staalkabel	A	B	Dikte T	Breedte W	Hoogte H	Hoek a	Statische belasting F
CLP1L1GBSF	196091	1 mm	1 m	38 mm	25.5 mm	6.5 mm	12.5 mm	21 mm	60°	100 N
CLP1L2GBSF	196092	1 mm	2 m	38 mm	25.5 mm	6.5 mm	12.5 mm	21 mm	60°	100 N

Statische belasting is de statische belasting van het inzetstuk van de schiethamer. Neem contact op met de nagelfabrikant om de statische belasting van de nagel en het soort beton dat voor de installatie wordt gebruikt te evalueren. De maximale belasting is de laagste statische belasting zoals aangegeven door de nagelfabrikant of de gepubliceerde belasting voor de constructie. Schiethamer inzetstuk is compatibel met BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 of gelijkwaardige schiethamers.

NVENT CADDY SPEED LINK LIGHT PACK MET WIGANKER



Kenmerken

- Compleet systeem inclusief draad, een kabelklem en een wiganker van Powers Fasteners, Inc.
- Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton
- Geen speciaal gereedschap nodig

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:1
Materiaal: Staal; Messing
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Catalogus-nummer	Artikel-nummer	Diameter metaaldraad	Lengte staalkabel	Lengte L	Hoogte H	Breedte W	Dikte T	Hoek a	Statische belasting F
CLP1L1WA6	196093	1 mm	1 m	63.5 mm	21 mm	12.5 mm	6.5 mm	60°	100 N
CLP1L2WA6	196094	1 mm	2 m	63.5 mm	21 mm	12.5 mm	6.5 mm	60°	100 N

Diameter boorkop: 6 mm | Diepte boorgat: 60 mm | Inbeddingsdiepte: Min 55 mm



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF