



nVent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsset



CONNECT AND PROTECT



De nVent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsset biedt aannemers een snelle en eenvoudige manier om HVAC Mini Split-units op daken te installeren. Gebruik met Uitbreidingsset voor nVent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsframe en de nVent CADDY Pyramid Light-Duty dwarsbalk voor apparaatondersteuning voor het koppelen van meerdere HVAC-units. Het unieke ontwerp van de bevestigingsklemmen/het frame zorgt voor een flexibelere en efficiëntere installatiemethode, waardoor aannemers tijd, geld en ruimte besparen.



Kenmerken

- Installatie van dit systeem kost 80% minder tijd dan bij gebruik van andere in de handel verkrijgbare varianten
- Hoogte verstelbaar van 305 mm tot 457 mm, waardoor het gebruik van meerdere eenheden niet nodig is
- Dankzij de grotere verstelbaarheid kunnen stangen flexibel worden verplaatst en kan de set naar behoefte worden verschoven
- De uitbreidingsset maakt eindloze koppelingen mogelijk en biedt voormontagemogelijkheden
- Verdeelt gelijkmatig de last en voorkomt beschadiging van het dakmembraan met nVent CADDY voeten van PEK-foam
- 181 kg draagvermogen maakt het geschikt voor apparatuur met uiteenlopende vermogensformaten
- Thermisch verzinkte constructie en ijzerwaren bieden superieure corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen


NVENT CADDY PYRAMID LIGHT-DUTY APPARAATONDERSTEUNINGSSET, 4 BEVESTIGINGSVOETEN



Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Catalogusnummer	Temperatuur	Hoogte H	Lengte L	Postvoet A	Vierkante buis B	Montage met kruisstang C	Breedte W	Oppervlak	Gewicht	Ultieme statische belasting F
PEKLD4	-34.4 to 54.4°C	305 – 457 mm	1052 mm	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092 m ²	14.6 kg	1779 N

UITBREIDINGSFRAME VOOR NVENT CADDY PYRAMID LIGHT-DUTY APPARAATONDERSTEUNINGSSET




Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt

Catalogusnummer	Temperatuur	Hoogte H	Lengte L	Postvoet A	Vierkante buis B	Montage met kruisstang C	Breedte W	Oppervlak	Gewicht	Ultieme statische belasting F
PEKLDEF	-34.4 to 54.4°C	305 – 457 mm	1265 mm	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046 m ²	11.5 kg	1779 N

Extra kenmerken

- De uitbreidingsset is 213 mm langer dan de set met vier stijlen, om onderhoud van gemonteerde apparatuur mogelijk te maken

NVENT CADDY PYRAMID LIGHT-DUTY DWARSBALK VOOR APPARAATONDERSTEUNING



Extra kenmerken

- Verkocht in handige sets van twee balken
- Snel te monteren door de balk over het systeem te schuiven en de bouten vast te draaien
- Thermisch verzinkte constructie en ijzerwaren bieden superieure corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen

Catalogusnummer	Artikelnummer	Verpakkingseenheid	Breedte W	Lengte L
PEKLDCB	360532	Paar	76.2 mm	559.75 mm



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF