



| | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------|--------------|--------|------|-----------|----------|
| 客户信息/ Customer info. | | ECN 编号 | 图号/图名 | 数量 | 版本 | 签名 | 日期 |
| 版本号/REV. | 图号/PN | ECN No. | Drawing mark | Places | REV. | Sign | Date |
| -- | -- | -- | -- | -- | E1 | Luo Jinbo | 20200420 |




BOTTOM VIEW




REAR VIEW


3.0 METER INLET POWER CORD



TOP VIEW



FRONT VIEW



SIDE VIEW

NOTES:
1.IDENTIFICATION:
TYPE: INPUT METERED
ORIENTATION: VERTICAL, 0U FULL
OUTLET QTY&TYPE: (36) C13, (6) C19
BREAKER QTY&TYPE: (3) 20AMP DOUBLE-POLE
INPUT VOLTAGE: 200-240VAC, DELTA
INPUT CURRENT: 30A (24A DERATED)
INPUT PHASE: THREE-PHASE DELTA
RATED POWER: 8.6 kVA
INPUT PLUG: NEMA L15-30P
INPUT POWER CORD: 3m [10'] TOP FEED
INPUT CORD LENGTH: 3m [10']

PLUG
NEMA L15-30P, 3P 4W
30 A, 250V, 3-PHASE MAX RATED INPUT
24A DERATED

RECEPTACLE
IEC 60320/C13
10A, 250V MAX RATED OUTPUT

RECEPTACLE
IEC 60320/C19
16A, 250V MAX RATED OUTPUT

| | | | | | | | |
|------------------|------------|---------|------------|----------|-------------|-----------|-----|
| CISGLOBAL | | | | 项目 | EN2.0 | 阶段标记 | |
| | | | | Project | | S | |
| 泛亚电子工业无锡有限公司 | | | | 图号 | TA-EN1805SA | | |
| | | | | PN | | | |
| 设计/Design | Jingbo Luo | 日期/Date | 2020.05.20 | 名称 | PDU | 重量/Weight | N/A |
| 审核/Check | Aric Wang | 日期/Date | 2020.05.20 | Title | | 比例/Scale | 1:3 |
| 工艺检查/Review | Talon LV | 日期/Date | 2020.05.20 | 材料 | Assembly | 规格/Size | A2 |
| 批准/Approve | Hanson Xu | 日期/Date | 2020.05.20 | Material | | 共1页 | 第1页 |