


| | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------|--------------|--------|------|-----------|----------|
| 客户信息/ Customer info. | | ECN 编号 | 图号/图号 | 数量 | 版本 | 签名 | 日期 |
| 版本号/REV. | 图号/PN | ECN No. | Drawing mark | Places | REV. | Sign | Date |
| -- | -- | -- | -- | -- | E1 | Luo Jinbo | 20200420 |



SPECIFICATION:

1. STANDARD:

UNIT TYPE: MONITORED & SWITCHED PER OUTLET

ORIENTATION: VERTICAL, 0U FULL

OUTLET QTY&TYPE: (20) C13, (4) C19

INPUT VOLTAGE: 200-240VAC

INPUT CURRENT: 30A (24A DERATED)

BREAKER QTY&TYPE: (2) 20AMP, DOUBLE-POLE


INPUT PHASE: SINGLE-PHASE

RATED POWER: 5.0kVA

INPUT PLUG: NEMA L6-30P

INPUT POWER CORD: 3m[10'], TOP FEED

REGULATORY STANDARD: RoHS COMPLIANT



| | | | | | | | |
|------------------|------------|---------|------------|----------|------------|-----------|-----|
| CISGLOBAL | | | | 项目 | EN2.0 | 阶段标记 | |
| | | | | Project | | S | |
| 泛亚电子工业无锡有限公司 | | | | 图号 | TA-EN6324A | | |
| | | | | PN | | | |
| 设计/Design | Jingbo Luo | 日期/Date | 2020.05.20 | 名称 | PDU | 重量/Weight | N/A |
| 审核/Check | Aric Wang | 日期/Date | 2020.05.20 | Title | | 比例/Scale | 1:3 |
| 工艺检查/Review | Talon LV | 日期/Date | 2020.05.20 | 材料 | Assembly | 规格/Size | A2 |
| 批准/Approve | Hanson Xu | 日期/Date | 2020.05.20 | Material | | 共1页 | 第1页 |