




客户信息/ Customer info.	ECN 编号	图号/图号	数量	版本	签名	日期
版本/REV.	图号/PN	ECN No.	Drawing mark	Places	REV.	Sign
--	--	--	--	--	E1	Luo Jinbo
						20200420




TOP VIEW




REAR VIEW



BOTTOM VIEW




FRONT VIEW





RIGHT VIEW


**SPECIFICATION:**

1. STANDARD:  
 UNIT TYPE: MONITORED & SWITCHED PER OUTLET  
 ORIENTATION: VERTICAL, 0U FULL  
 OUTLET QTY & TYPE: (30)C13, (6)C19  
 INPUT VOLTAGE: 200-240VAC  
 INPUT CURRENT: 30A (24A DERATED)  
 BREAKER QTY & TYPE: (2) 20AMP, DOUBLE-POLE SINGLE-PHASE  
 INPUT PHASE: SINGLE-PHASE  
 RATED POWER: 5.0 kVA  
 INPUT PLUG: NEMA L6-30P  
 INPUT POWER CORD: 3m[10'], TOP FEED  
 REGULATORY STANDARD: RoHS COMPLIANT

 **PLUG**  
 NEMA L6-30P, 2P 3W  
 30A, 250V MAX RATED INPUT  
 24A DERATED

 **RECEPTACLES**  
 IEC 60320/C19  
 16A, 250V MAX RATED OUTPUT

 **RECEPTACLES**  
 IEC 60320/C13  
 10A, 250V MAX RATED OUTPUT

<b>CISGLOBAL</b>				项目	EN2.0	阶段标记	
				Project		S	
泛亚电子工业无锡有限公司				图号	TA-EN6333A		
设计/Design	Jingbo Luo	日期/Date	2020.05.20	名称	PDU	重量/Weight	N/A
审核/Check	Aric Wang	日期/Date	2020.05.20	Title		比例/Scale	1:3
工艺检查/Review	Talon LV	日期/Date	2020.05.20	材料	Assembly	规格/Size	A2
批准/Approve	Hanson Xu	日期/Date	2020.05.20	Material		共1页	第1页