


Sistema nVent ERIFLEX Flexbus

Protezione da roditori e termiti



Introduzione

I conduttori elettrici sono installati in ambienti molto eterogenei, alcuni dei quali sono più suscettibili a parassiti, roditori o termiti. Ciò vale in particolare per i conduttori o i cavi nVent ERIFLEX FleXbus, che vengono spesso posizionati vicino al suolo o interrati direttamente in cavidotti o condotti sotterranei.

I roditori sono attratti dai materiali isolanti a causa dei plastificanti al loro interno e degli odori aromatici che emanano. Inoltre, possono essere attratti anche dal colore e dalla consistenza del materiale delle guaine dei cavi. Le termiti, d'altro canto, vivono in nidi sotterranei in profondità nel suolo. Sebbene si nutrano essenzialmente di cellulosa derivante dai rifiuti organici e dalle radici delle piante, una volta esaurite queste fonti naturali ne cercano altre di origine artificiale, come i cavi.

Se lo strato isolante di un cavo/FleXbus viene masticato possono verificarsi cortocircuiti e, potenzialmente, incendi di origine elettrica. Pertanto, nelle aree a rischio di parassiti, roditori o termiti, per evitare danni è importante considerare la possibilità di aggiungere ai conduttori barriere protettive o additivi.



Soluzione di protezione da roditori e termiti per conduttori nVent ERIFLEX Flexbus



È ora disponibile una nuova versione dei conduttori Flexbus dotata di repellente anti-roditori e anti-termiti. Durante il processo di estrusione, nella guaina esterna del conduttore Flexbus viene incorporato un additivo/masterbatch, che garantisce un'efficacia duratura grazie al rilascio controllato di principi attivi.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL REPELLENTE ANTI-RODITORI

Le ricerche hanno dimostrato che gli animali sono attratti dai materiali plastici perché hanno un aspetto, un odore e un gusto accattivanti. Il nostro additivo ne altera l'attrattiva in quattro modi rilevanti:

- Quando un animale morde la plastica entra in contatto con un materiale dal sapore estremamente sgradevole
- Questo sapore sgradevole è abbinato a una spiccata acridità che causa forte stress alle mucose dell'animale e provoca bruciore alla bocca, al naso e agli occhi
- Il nostro additivo ha un odore caratteristico che, di conseguenza, gli animali assoceranno a questa esperienza sgradevole, cosicché saranno indotti a mutare comportamento evitando in futuro i prodotti che lo contengono
- La risposta alla paura e la reazione sgradevole vengono comunicate anche agli altri animali nelle vicinanze

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL REPELLENTE ANTI-TERMITI

Il nostro additivo per insetti è un masterbatch repellente per insetti ad alta efficacia che, una volta integrato in un prodotto polimerico, protegge dai danni causati dagli insetti. Questo masterbatch è particolarmente efficace contro le termiti. Funge da barriera impedendo alle termiti e ad altri insetti nocivi per l'agricoltura di danneggiare i prodotti a base polimerica e l'ambiente circostante.

Il nostro additivo/masterbatch offre diversi vantaggi:

- È **atossico, non presenta rischi o pericoli**, è ecologico e poco odoroso
- È conforme agli standard **REACH e RoHS**, come attestato dalle verifiche condotte da SGS Testing & Control Services di Singapore
- È stato **testato secondo lo standard cinese GB/T 34016-2017** per fili e cavi resistenti a ratti e termiti; le prove sono state eseguite dal China National Center for Quality Supervision and Test of Electric Wire and Cable
- La sua **efficacia** contro gli insetti è stata **confermata** dall'ente tedesco BAM (Istituto federale per la ricerca e il collaudo dei materiali) in conformità alla norma DIN EN 117: Preservanti del legno – Determinazione dei valori di tossicità nei confronti delle specie di Reticulitermes (termiti europee) (metodo di laboratorio)
- La sua **efficacia** contro i roditori è stata **convalidata** dalla Texas A&M University (TAMU) su isolamenti trattati con il nostro repellente per roditori

Nota: il repellente anti-roditori e anti-termiti non è stato sottoposto a test secondo gli standard UL e CSA per il mercato nordamericano.

Soluzione di protezione da roditori e termiti per conduttori nVent ERIFLEX Flexbus



“Laddove le condizioni sperimentate o previste costituiscano un pericolo (AL2), il sistema di cablaggio deve essere selezionato di conseguenza o devono essere adottate misure di protezione speciali”

Lo standard IEC 60364: Installazioni elettriche in bassa tensione – Parte 5–52: Selezione e montaggio di apparecchiature elettriche – Sistemi di cablaggio – Capitolo 522: Selezione e montaggio di sistemi di cablaggio in relazione alle influenze esterne – 522.10: Presenza di fauna (AL), specifica:

“Laddove le condizioni sperimentate o previste costituiscano un pericolo (AL2), il sistema di cablaggio deve essere selezionato di conseguenza o devono essere adottate misure di protezione speciali”

Lo standard IEC 60721–3–3: Classificazione di gruppi di parametri ambientali e loro gravità – Uso stazionario in luoghi protetti dagli eventi atmosferici – Capitolo 5.4: Condizioni biologiche – Tabella 3: Classificazione delle condizioni biologiche, **classifica i conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti come 3B3 (Presenza di roditori e altri animali nocivi per i prodotti, termiti incluse).**

Lo standard IEC 60721–3–4: Classificazione di gruppi di parametri ambientali e loro gravità – Uso stazionario in luoghi non protetti dagli eventi atmosferici – Capitolo 5.3 Condizioni biologiche – Tabella 3: Classificazione delle condizioni biologiche, **classifica i conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti come 4B2 (Presenza di roditori e altri animali nocivi per i prodotti, termiti incluse).**

COME RICHIEDERE I CONDUTTORI FLEXBUS DOTATI DI PROTEZIONE CONTRO RODITORI E TERMITI

Contattare il rappresentante nVent ERIFLEX o inviare un messaggio e-mail all'indirizzo ERIFLEX.flexbus@nVent.com per ottenere ulteriori informazioni o richiedere un preventivo.

Inoltre, è possibile utilizzare il software online Flexbus dedicato a preventivi e configurazione. Nel software, selezionare la versione “Conductor with Rodent and Termite Repellent” (conduttore con repellente anti-roditori e anti-termiti). Per richiedere l'accesso al software, effettuare la registrazione online: <https://go.nVent.com/FlexbusConfigurator>.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Un conduttore Flexbus estruso con repellente anti-roditori e anti-termiti presenta una speciale marcatura sull'isolante; inoltre l'isolante è di colore grigio scuro – RAL 7046.


nVent
Flexbus Advanced

960mm²
Copper Clad Aluminum
Rodent & Termite Repellent

115°C
1000VAC/1500VDC IEC
Class II / Reinforced
Insulation



LSHFFR
Quality code xxxxx



Codici articolo e descrizione

Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
220 mm ²	508400	FLEXCORE220L2	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	2,5
	508401	FLEXCORE220L3	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	3,8
	508402	FLEXCORE220L4	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	5,1
	508403	FLEXCORE220L5	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	6,3
	508404	FLEXCORE220L6	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	7,6
	508405	FLEXCORE220L7	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	8,9
	508406	FLEXCORE220L8	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	10,1
	508407	FLEXCORE220L9	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	11,4
	508408	FLEXCORE220L10	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	12,7
	508409	FLEXCORE220L11	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	13,9
	508410	FLEXCORE220L12	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	15,1
	508411	FLEXCORE220L13	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	16,4
	508412	FLEXCORE220L14	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	17,6
	508413	FLEXCORE220L15	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	18,9
	508414	FLEXCORE220L16	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	20,2
	508415	FLEXCORE220L17	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	21,4
	508416	FLEXCORE220L18	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	22,7
	508417	FLEXCORE220L19	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	23,9
	508418	FLEXCORE220L20	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	25,2
	508419	FLEXCORE220L21	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	26,5
	508420	FLEXCORE220L22	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	27,7
	508421	FLEXCORE220L23	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	29
	508422	FLEXCORE220L24	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	30,2
	508423	FLEXCORE220L25	Conduttore Flexbus da 220 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	31,5

Codici articolo e descrizione

Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
360 mm ²	508424	FLEXCORE360L2	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	3,7
	508425	FLEXCORE360L3	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	5,5
	508426	FLEXCORE360L4	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	7,3
	508427	FLEXCORE360L5	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	9,2
	508428	FLEXCORE360L6	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	11
	508429	FLEXCORE360L7	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	12,9
	508430	FLEXCORE360L8	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	14,7
	508431	FLEXCORE360L9	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	16,5
	508432	FLEXCORE360L10	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	18,4
	508433	FLEXCORE360L11	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	20,2
	508434	FLEXCORE360L12	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	22,1
	508435	FLEXCORE360L13	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	23,9
	508436	FLEXCORE360L14	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	25,8
	508437	FLEXCORE360L15	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	27,6
	508438	FLEXCORE360L16	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	29,4
	508439	FLEXCORE360L17	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	31,3
	508440	FLEXCORE360L18	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	33,1
	508441	FLEXCORE360L19	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	35
	508442	FLEXCORE360L20	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	36,8
	508443	FLEXCORE360L21	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	38,6
	508444	FLEXCORE360L22	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	40,5
	508445	FLEXCORE360L23	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	42,3
	508446	FLEXCORE360L24	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	44,2
	508447	FLEXCORE360L25	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	46

Codici articolo e descrizione

Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
545 mm ²	508448	FLEXCORE545L2	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	5,2
	508449	FLEXCORE545L3	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	7,8
	508450	FLEXCORE545L4	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	10,3
	508451	FLEXCORE545L5	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	12,9
	508452	FLEXCORE545L6	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	15,5
	508453	FLEXCORE545L7	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	18,1
	508454	FLEXCORE545L8	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	20,7
	508455	FLEXCORE545L9	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	23,3
	508456	FLEXCORE545L10	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	25,8
	508457	FLEXCORE545L11	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	28,3
	508458	FLEXCORE545L12	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	30,8
	508459	FLEXCORE545L13	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	33,4
	508460	FLEXCORE545L14	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	36
	508461	FLEXCORE545L15	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	38,6
	508462	FLEXCORE545L16	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	41,1
	508463	FLEXCORE545L17	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	43,7
	508464	FLEXCORE545L18	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	46,3
	508465	FLEXCORE545L19	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	48,8
	508466	FLEXCORE545L20	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	51,4
	508467	FLEXCORE545L21	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	54
	508468	FLEXCORE545L22	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	56,5
	508469	FLEXCORE545L23	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	59,1
	508470	FLEXCORE545L24	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	61,7
	508471	FLEXCORE545L25	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	64,3

Codici articolo e descrizione

Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
640 mm ²	508472	FLEXCORE640L2	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	5,9
	508473	FLEXCORE640L3	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	8,8
	508474	FLEXCORE640L4	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	11,8
	508475	FLEXCORE640L5	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	14,7
	508476	FLEXCORE640L6	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	17,7
	508477	FLEXCORE640L7	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	20,6
	508478	FLEXCORE640L8	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	23,6
	508479	FLEXCORE640L9	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	26,5
	508480	FLEXCORE640L10	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	29,5
	508481	FLEXCORE640L11	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	32,3
	508482	FLEXCORE640L12	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	35,3
	508483	FLEXCORE640L13	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	38,2
	508484	FLEXCORE640L14	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	41,2
	508485	FLEXCORE640L15	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	44,1
	508486	FLEXCORE640L16	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	47
	508487	FLEXCORE640L17	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	50
	508488	FLEXCORE640L18	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	52,9
	508489	FLEXCORE640L19	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	55,9
	508490	FLEXCORE640L20	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	58,8
	508491	FLEXCORE640L21	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	61,7
	508492	FLEXCORE640L22	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	64,7
	508493	FLEXCORE640L23	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	67,6
	508494	FLEXCORE640L24	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	70,6
	508495	FLEXCORE640L25	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	73,5

Codici articolo e descrizione

Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
800 mm ²	508496	FLEXCORE800L2	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	7,44
	508497	FLEXCORE800L3	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	11,16
	508498	FLEXCORE800L4	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	14,88
	508499	FLEXCORE800L5	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	18,6
	508500	FLEXCORE800L6	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	22,32
	508501	FLEXCORE800L7	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	26,04
	508502	FLEXCORE800L8	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	29,76
	508503	FLEXCORE800L9	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	33,48
	508504	FLEXCORE800L10	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	37,2
	508505	FLEXCORE800L11	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	40,92
	508506	FLEXCORE800L12	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	44,64
	508507	FLEXCORE800L13	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	48,36
	508508	FLEXCORE800L14	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	52,08
	508509	FLEXCORE800L15	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	55,8
	508510	FLEXCORE800L16	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	59,52
	508511	FLEXCORE800L17	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	63,24
	508512	FLEXCORE800L18	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	66,96
	508513	FLEXCORE800L19	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	70,68
	508514	FLEXCORE800L20	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	74,4
	508515	FLEXCORE800L21	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	78,12
	508516	FLEXCORE800L22	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	81,84
	508517	FLEXCORE800L23	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	85,56
	508518	FLEXCORE800L24	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	89,28
	508519	FLEXCORE800L25	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	93

Codici articolo e descrizione



Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
960 mm ²	508520	FLEXCORE960L2	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	8,9
	508521	FLEXCORE960L3	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	13,3
	508522	FLEXCORE960L4	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	17,8
	508523	FLEXCORE960L5	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	22,2
	508524	FLEXCORE960L6	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	26,7
	508525	FLEXCORE960L7	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	31,1
	508526	FLEXCORE960L8	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	35,6
	508527	FLEXCORE960L9	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	40
	508528	FLEXCORE960L10	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	44,5
	508529	FLEXCORE960L11	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	48,8
	508530	FLEXCORE960L12	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	53,3
	508531	FLEXCORE960L13	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	57,7
	508532	FLEXCORE960L14	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	62,2
	508533	FLEXCORE960L15	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	66,6
	508534	FLEXCORE960L16	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	71
	508535	FLEXCORE960L17	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	75,5
	508536	FLEXCORE960L18	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	79,9
	508537	FLEXCORE960L19	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	84,4
	508538	FLEXCORE960L20	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	88,8
	508539	FLEXCORE960L21	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	93,2
	508540	FLEXCORE960L22	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	97,7
	508541	FLEXCORE960L23	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	102,1
	508542	FLEXCORE960L24	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	106,6
	508543	FLEXCORE960L25	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	111

Codici articolo e descrizione

Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
1280 mm ²	508544	FLEXCORE1280L2	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	11,4
	508545	FLEXCORE1280L3	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	17
	508546	FLEXCORE1280L4	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	22,7
	508547	FLEXCORE1280L5	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	28,4
	508548	FLEXCORE1280L6	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	34,1
	508549	FLEXCORE1280L7	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	39,7
	508550	FLEXCORE1280L8	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	45,4
	508551	FLEXCORE1280L9	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	51,1
	508552	FLEXCORE1280L10	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	56,8
	508553	FLEXCORE1280L11	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	62,2
	508554	FLEXCORE1280L12	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	67,8
	508555	FLEXCORE1280L13	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	73,5
	508556	FLEXCORE1280L14	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	79,1
	508557	FLEXCORE1280L15	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	84,8
	1810 mm ²	508558	FLEXCORE1810L2	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1
508559		FLEXCORE1810L3	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	23,2
508560		FLEXCORE1810L4	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	31
508561		FLEXCORE1810L5	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	38,7
508562		FLEXCORE1810L6	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	46,4
508563		FLEXCORE1810L7	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	54,2
508564		FLEXCORE1810L8	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	61,9
508565		FLEXCORE1810L9	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	69,7
508566		FLEXCORE1810L10	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	77,4
508567		FLEXCORE1810L11	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	85

Codici articolo e descrizione

Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti					
Sezione trasversale	Codice articolo	Codice articolo globale	Descrizione	Unità di imballaggio pezzi	Peso kg
1810 mm ²	508568	FLEXCORE1810L12	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	92,8
	508569	FLEXCORE1810L13	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	100,5
	508570	FLEXCORE1810L14	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	108,2
	508571	FLEXCORE1810L15	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti	1	116



Cross Reference

Conduttori Flexbus versione standard e versione con repellente anti-roditori e anti-termiti

Conduttori Flexbus standard		Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti	
Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
508010	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 2 metri di lunghezza	508424	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508011	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 3 metri di lunghezza	508425	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508012	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 4 metri di lunghezza	508426	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508013	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 5 metri di lunghezza	508427	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508014	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 6 metri di lunghezza	508428	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508015	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 7 metri di lunghezza	508429	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508016	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 8 metri di lunghezza	508430	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508017	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 9 metri di lunghezza	508431	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508018	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 10 metri di lunghezza	508432	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508230	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 11 metri di lunghezza	508433	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508231	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 12 metri di lunghezza	508434	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508232	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 13 metri di lunghezza	508435	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508233	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 14 metri di lunghezza	508436	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508234	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 15 metri di lunghezza	508437	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508235	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 16 metri di lunghezza	508438	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508236	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 17 metri di lunghezza	508439	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508237	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 18 metri di lunghezza	508440	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508238	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 19 metri di lunghezza	508441	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508239	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 20 metri di lunghezza	508442	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508240	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 21 metri di lunghezza	508443	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508241	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 22 metri di lunghezza	508444	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508242	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 23 metri di lunghezza	508445	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508243	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 24 metri di lunghezza	508446	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508244	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 25 metri di lunghezza	508447	Conduttore Flexbus da 360 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti

Cross Reference

Conduttori Flexbus versione standard e versione con repellente anti-roditori e anti-termiti

Conduttori Flexbus standard		Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti	
Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
508020	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 2 metri di lunghezza	508448	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508021	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 3 metri di lunghezza	508449	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508022	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 4 metri di lunghezza	508450	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508023	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 5 metri di lunghezza	508451	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508024	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 6 metri di lunghezza	508452	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508025	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 7 metri di lunghezza	508453	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508026	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 8 metri di lunghezza	508454	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508027	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 9 metri di lunghezza	508455	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508028	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 10 metri di lunghezza	508456	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508250	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 11 metri di lunghezza	508457	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508251	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 12 metri di lunghezza	508458	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508252	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 13 metri di lunghezza	508459	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508253	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 14 metri di lunghezza	508460	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508254	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 15 metri di lunghezza	508461	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508255	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 16 metri di lunghezza	508462	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508256	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 17 metri di lunghezza	508463	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508257	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 18 metri di lunghezza	508464	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508258	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 19 metri di lunghezza	508465	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508259	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 20 metri di lunghezza	508466	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508260	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 21 metri di lunghezza	508467	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508261	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 22 metri di lunghezza	508468	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508262	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 23 metri di lunghezza	508469	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508263	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 24 metri di lunghezza	508470	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508264	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 25 metri di lunghezza	508471	Conduttore Flexbus da 545 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti

Cross Reference

Conduttori Flexbus versione standard e versione con repellente anti-roditori e anti-termiti

Conduttori Flexbus standard		Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti	
Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
508030	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 2 metri di lunghezza	508472	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508031	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 3 metri di lunghezza	508473	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508032	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 4 metri di lunghezza	508474	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508033	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 5 metri di lunghezza	508475	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508034	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 6 metri di lunghezza	508476	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508035	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 7 metri di lunghezza	508477	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508036	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 8 metri di lunghezza	508478	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508037	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 9 metri di lunghezza	508479	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508038	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 10 metri di lunghezza	508480	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508270	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 11 metri di lunghezza	508481	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508271	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 12 metri di lunghezza	508482	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508272	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 13 metri di lunghezza	508483	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508273	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 14 metri di lunghezza	508484	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508274	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 15 metri di lunghezza	508485	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508275	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 16 metri di lunghezza	508486	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508276	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 17 metri di lunghezza	508487	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508277	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 18 metri di lunghezza	508488	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508278	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 19 metri di lunghezza	508489	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508279	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 20 metri di lunghezza	508490	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508280	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 21 metri di lunghezza	508491	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508281	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 22 metri di lunghezza	508492	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508282	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 23 metri di lunghezza	508493	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508283	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 24 metri di lunghezza	508494	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508284	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 25 metri di lunghezza	508495	Conduttore Flexbus da 640 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti

Cross Reference

Conduttori Flexbus versione standard e versione con repellente anti-roditori e anti-termiti

Conduttori Flexbus standard		Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti	
Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
508330	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 2 metri di lunghezza	508496	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508331	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 3 metri di lunghezza	508497	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508332	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 4 metri di lunghezza	508498	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508333	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 5 metri di lunghezza	508499	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508334	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 6 metri di lunghezza	508500	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508335	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 7 metri di lunghezza	508501	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508336	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 8 metri di lunghezza	508502	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508337	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 9 metri di lunghezza	508503	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508338	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 10 metri di lunghezza	508504	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508339	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 11 metri di lunghezza	508505	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508340	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 12 metri di lunghezza	508506	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508341	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 13 metri di lunghezza	508507	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508342	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 14 metri di lunghezza	508508	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508343	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 15 metri di lunghezza	508509	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508344	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 16 metri di lunghezza	508510	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508345	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 17 metri di lunghezza	508511	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508346	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 18 metri di lunghezza	508512	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508347	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 19 metri di lunghezza	508513	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508348	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 20 metri di lunghezza	508514	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508349	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 21 metri di lunghezza	508515	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508350	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 22 metri di lunghezza	508516	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508351	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 23 metri di lunghezza	508517	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508352	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 24 metri di lunghezza	508518	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508353	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 25 metri di lunghezza	508519	Conduttore Flexbus da 800 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti

Cross Reference

Conduttori Flexbus versione standard e versione con repellente anti-roditori e anti-termiti

Conduttori Flexbus standard		Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti	
Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
508040	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 2 metri di lunghezza	508520	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508041	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 3 metri di lunghezza	508521	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508042	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 4 metri di lunghezza	508522	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508043	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 5 metri di lunghezza	508523	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508044	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 6 metri di lunghezza	508524	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508045	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 7 metri di lunghezza	508525	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508046	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 8 metri di lunghezza	508526	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508047	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 9 metri di lunghezza	508527	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508048	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 10 metri di lunghezza	508528	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508290	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 11 metri di lunghezza	508529	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508291	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 12 metri di lunghezza	508530	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508292	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 13 metri di lunghezza	508531	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508293	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 14 metri di lunghezza	508532	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508294	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 15 metri di lunghezza	508533	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508295	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 16 metri di lunghezza	508534	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 16 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508296	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 17 metri di lunghezza	508535	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 17 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508297	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 18 metri di lunghezza	508536	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 18 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508298	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 19 metri di lunghezza	508537	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 19 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508299	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 20 metri di lunghezza	508538	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 20 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508300	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 21 metri di lunghezza	508539	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 21 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508301	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 22 metri di lunghezza	508540	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 22 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508302	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 23 metri di lunghezza	508541	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 23 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508303	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 24 metri di lunghezza	508542	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 24 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508304	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 25 metri di lunghezza	508543	Conduttore Flexbus da 960 mm ² , 25 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti

Cross Reference

Conduttori Flexbus versione standard e versione con repellente anti-roditori e anti-termiti


Conduttori Flexbus standard		Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti	
Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
508050	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 2 metri di lunghezza	508544	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508051	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 3 metri di lunghezza	508545	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508052	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 4 metri di lunghezza	508546	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508053	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 5 metri di lunghezza	508547	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508054	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 6 metri di lunghezza	508548	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508055	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 7 metri di lunghezza	508549	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508056	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 8 metri di lunghezza	508550	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508057	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 9 metri di lunghezza	508551	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508058	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 10 metri di lunghezza	508552	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508310	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 11 metri di lunghezza	508553	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508311	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 12 metri di lunghezza	508554	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508312	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 13 metri di lunghezza	508555	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508313	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 14 metri di lunghezza	508556	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508314	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 15 metri di lunghezza	508557	Conduttore Flexbus da 1280 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508060	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 2 metri di lunghezza	508558	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 2 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508061	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 3 metri di lunghezza	508559	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 3 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508062	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 4 metri di lunghezza	508560	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 4 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508063	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 5 metri di lunghezza	508561	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 5 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508064	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 6 metri di lunghezza	508562	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 6 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508065	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 7 metri di lunghezza	508563	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 7 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508066	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 8 metri di lunghezza	508564	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 8 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508067	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 9 metri di lunghezza	508565	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 9 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508068	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 10 metri di lunghezza	508566	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 10 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508320	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 11 metri di lunghezza	508567	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 11 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti

Cross Reference

Conduttori Flexbus versione standard e versione con repellente anti-roditori e anti-termiti

Conduttori Flexbus standard		Conduttori Flexbus con repellente anti-roditori e anti-termiti	
Codice articolo	Descrizione	Codice articolo	Descrizione
508321	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 12 metri di lunghezza	508568	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 12 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508322	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 13 metri di lunghezza	508569	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 13 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508323	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 14 metri di lunghezza	508570	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 14 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti
508324	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 15 metri di lunghezza	508571	Conduttore Flexbus da 1810 mm ² , 15 metri di lunghezza con repellente anti-roditori e anti-termiti





Ulteriori informazioni tecniche

Tutti gli altri dati tecnici sono coerenti nell'ambito dell'intera gamma di conduttori Flexbus.

Per scaricare il catalogo e la guida tecnica completi nVent ERIFLEX Flexbus:

- [Inglese](#)
- [Francese](#)

- [Tedesco](#)
- [Italiano](#)

- [Spagnolo](#)
- [Olandese](#)





nVent.com



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

RAYCHEM

SCHROFF