


nVent ERIFLEX Flexbus- systeem

Oplossing voor bescherming tegen knaagdieren en termieten



Inleiding

Elektrische geleiders worden geïnstalleerd in veel omgevingen, waarbij sommige geleiders gevoeliger zijn voor ongedierte, knaagdieren of termieten. Dit geldt met name voor nVent ERIFLEX FleXbus-geleiders of-kabels,, die vaak dicht bij de grond worden gelegd of direct in ondergrondse leidingen of sleuven worden begraven.

Knaagdieren worden aangetrokken door isolatiematerialen vanwege de weekmakers en aromatische geuren die ze bevatten. Bovendien kunnen de kleur en structuur van het materiaal van de kabelmantel aantrekkelijk zijn. Termieten leven daarentegen in ondergrondse nesten diep in de grond. Hoewel hun primaire dieet bestaat uit cellulose uit organisch afval en plantenwortels, zoeken ze, zodra deze natuurlijke voedingsbronnen op zijn, naar andere, kunstmatige bronnen, zoals kabels.

Wanneer de isolatielaag van een kabel/FleXbus wordt doorgekauwd, kan dit leiden tot kortsluiting en mogelijk een elektrische brand veroorzaken. Daarom is het in gebieden met een risico op ongedierte, knaagdieren of termieten belangrijk om te overwegen beschermende barrières of additieven toe te voegen aan de geleiders om schade te voorkomen.



Oplossing voor bescherming tegen knaagdieren en termieten voor nVent ERIFLEX Flexbus-geleiders



Er is nu een nieuwe versie van de Flexbus-geleider verkrijgbaar met knaagdier- en termietwerende middelen. Tijdens het extrusieproces wordt een additief/masterbatch opgenomen in de buitenmantel van de Flexbus-geleider, wat zorgt voor langdurige effectiviteit door de gecontroleerde afgifte van actieve ingrediënten.

KNAAGDIERWEREND: HOE WERKT HET?

Onderzoek heeft aangetoond dat dieren worden aangetrokken door plastic materialen omdat ze er aantrekkelijk uitzien, ruiken en smaken. Ons additief verandert deze aantrekkelijkheid op vier belangrijke manieren:

- wanneer een dier in het plastic bijt, ervaart het een zeer vieze smaak;
- deze onaangename smaak wordt gecombineerd met een uitzonderlijke scherpte die het slijmvlies van het dier sterk irriteert, waardoor de mond, neus en ogen gaan branden;
- ons additief heeft een duidelijke geur die dieren nu associëren met deze slechte ervaring, wat leidt tot gedragsverandering en ervoor zorgt dat dieren deze producten in de toekomst vermijden;
- de angstreflex en nare ervaring worden ook doorgegeven aan andere dieren in de buurt.

TERMIETWEREND: HOE WERKT HET?

Ons additief voor insecten is een zeer effectieve insectenwerende masterbatch die, indien geïntegreerd in een polymeerproduct, bescherming biedt tegen insectenschade. Deze masterbatch is bijzonder effectief tegen termieten. Hij fungeert als barrière en voorkomt dat termieten en andere voor de landbouw schadelijke insecten producten op polymeerbasis en de omgeving aantasten.

Ons additief/masterbatch biedt verschillende voordelen:

- **het is niet giftig, ongevaarlijk**, milieuvriendelijk en heeft een zwakke geur
- het voldoet aan de **REACH- en RoHS-** normen, zoals geverifieerd door SGS Testing & Control Services Singapore
- het is **getest volgens de Chinese norm GB/T 34016-2017** voor rat- en termietbestendige draden en kabels, met tests uitgevoerd door het China National Center for Quality Supervision and Test of Electric Wire and Cable
- De **effectiviteit** ervan tegen insecten is **bevestigd** door BAM Germany (Federal Institute for Materials Research & Testing) in overeenstemming met DIN EN 117: Houtconserveringsmiddelen: bepaling van toxische waarden tegen reticulsoorten (Europese termieten) (laboratoriummethode)
- De **effectiviteit** tegen knaagdieren is **gevalideerd** door de Texas A&M University (TAMU) met isolatie behandeld met ons knaagdierwerende middel

Opmerking: De knaagdier- en termietwerende middelen zijn niet getest volgens UL- en CSA-normen voor de Noord-Amerikaanse markt.

Oplossing voor bescherming tegen knaagdieren en termieten voor nVent ERIFLEX Flexbus-geleiders



“Wanneer omstandigheden, zowel ervaren als verwacht, een gevaar vormen (AL2), moet het bedradingssysteem dienovereenkomstig worden geselecteerd of moeten speciale beschermende maatregelen worden getroffen”

De IEC 60364: Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 5-52: Selectie en opstelling van elektrische apparatuur - Bedradingsystemen - Hoofdstuk 522: Selectie en opstelling van bedradingsystemen in verband met externe invloeden - 522.10: Aanwezigheid van fauna (AL), specificaceert:

“Wanneer omstandigheden, zowel ervaren als verwacht, een gevaar vormen (AL2), moet het bedradingssysteem dienovereenkomstig worden geselecteerd of moeten speciale beschermende maatregelen worden getroffen”

De IEC 60721-3-3: Classificatie van groepen omgevingsparameters en hun ernst - Stationair gebruik op tegen weer beschermde locaties - Hoofdstuk 5.4: Biologische omstandigheden - Tabel 3: Classificatie van biologische omstandigheden, **classificeert knaagdier- en termietwerende Flexbus-geleiders als 3B3 (aanwezigheid van knaagdieren en andere dieren die schadelijk zijn voor producten, waaronder termieten).**

De IEC 60721-3-4: Classificatie van groepen omgevingsparameters en hun ernst - Stationair gebruik op locaties zonder bescherming tegen weersinvloeden - Hoofdstuk 5.3 Biologische omstandigheden - Tabel 3: Classificatie van biologische omstandigheden, **classificeert knaagdier- en termietwerende Flexbus-geleiders als 4B2 (aanwezigheid van knaagdieren en andere dieren die schadelijk zijn voor producten, waaronder termieten).**

FLEXBUS-GELEIDERS AANVRAGEN DIE ZIJN BEVEILIGD TEGEN KNAAGDIEREN EN TERMIETEN

Neem contact op met uw nVent ERIFLEX-vertegenwoordiger of neem contact met ons op via ERIFLEX.flexbus@nVent.com voor meer informatie of om een offerte aan te vragen.

Daarnaast kunt u onze online Flexbus-software voor offertes en configuraties gebruiken. Selecteer in deze software de versie 'Knaagdier- en termietwerende geleiders'. Als u toegang tot deze software wilt aanvragen, kunt u zich online registreren: <https://go.nVent.com/FlexbusConfigurator>.

PRODUCTIDENTIFICATIE

Een Flexbus-geleider die is uitgevoerd met knaagdier- en termietwerend materiaal is voorzien van een speciale markering op de isolatiehuls en de kleur van de mantel/isolatie is donkergrijs - RAL 7046.


nVent
Flexbus Advanced

960mm²
Copper Clad Aluminum
Rodent & Termite Repellent

115°C
1000VAC/1500VDC IEC
Class II / Reinforced
Insulation



LSHFFR
Quality code xxxxx



Onderdeelnummers en omschrijving

Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
220 mm ²	508400	FLEXCORE220L2	FleXbus-geleider 220 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	2,5
	508401	FLEXCORE220L3	FleXbus-geleider 220 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	3,8
	508402	FLEXCORE220L4	FleXbus-geleider 220 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	5,1
	508403	FLEXCORE220L5	FleXbus-geleider 220 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	6,3
	508404	FLEXCORE220L6	FleXbus-geleider 220 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	7,6
	508405	FLEXCORE220L7	FleXbus-geleider 220 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	8,9
	508406	FLEXCORE220L8	FleXbus-geleider 220 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	10,1
	508407	FLEXCORE220L9	FleXbus-geleider 220 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	11,4
	508408	FLEXCORE220L10	FleXbus-geleider 220 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	12,7
	508409	FLEXCORE220L11	FleXbus-geleider 220 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	13,9
	508410	FLEXCORE220L12	FleXbus-geleider 220 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	15,1
	508411	FLEXCORE220L13	FleXbus-geleider 220 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	16,4
	508412	FLEXCORE220L14	FleXbus-geleider 220 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	17,6
	508413	FLEXCORE220L15	FleXbus-geleider 220 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	18,9
	508414	FLEXCORE220L16	FleXbus-geleider 220 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	20,2
	508415	FLEXCORE220L17	FleXbus-geleider 220 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	21,4
	508416	FLEXCORE220L18	FleXbus-geleider 220 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	22,7
	508417	FLEXCORE220L19	FleXbus-geleider 220 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	23,9
	508418	FLEXCORE220L20	FleXbus-geleider 220 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	25,2
	508419	FLEXCORE220L21	FleXbus-geleider 220 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	26,5
	508420	FLEXCORE220L22	FleXbus-geleider 220 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	27,7
	508421	FLEXCORE220L23	FleXbus-geleider 220 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	29
	508422	FLEXCORE220L24	FleXbus-geleider 220 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	30,2
	508423	FLEXCORE220L25	FleXbus-geleider 220 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	31,5

Onderdeelnummers en omschrijving

Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
360 mm ²	508424	FLEXCORE360L2	FleXbus-geleider 360 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	3,7
	508425	FLEXCORE360L3	FleXbus-geleider 360 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	5,5
	508426	FLEXCORE360L4	FleXbus-geleider 360 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	7,3
	508427	FLEXCORE360L5	FleXbus-geleider 360 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	9,2
	508428	FLEXCORE360L6	FleXbus-geleider 360 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	11
	508429	FLEXCORE360L7	FleXbus-geleider 360 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	12,9
	508430	FLEXCORE360L8	FleXbus-geleider 360 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	14,7
	508431	FLEXCORE360L9	FleXbus-geleider 360 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	16,5
	508432	FLEXCORE360L10	FleXbus-geleider 360 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	18,4
	508433	FLEXCORE360L11	FleXbus-geleider 360 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	20,2
	508434	FLEXCORE360L12	FleXbus-geleider 360 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	22,1
	508435	FLEXCORE360L13	FleXbus-geleider 360 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	23,9
	508436	FLEXCORE360L14	FleXbus-geleider 360 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	25,8
	508437	FLEXCORE360L15	FleXbus-geleider 360 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	27,6
	508438	FLEXCORE360L16	FleXbus-geleider 360 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	29,4
	508439	FLEXCORE360L17	FleXbus-geleider 360 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	31,3
	508440	FLEXCORE360L18	FleXbus-geleider 360 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	33,1
	508441	FLEXCORE360L19	FleXbus-geleider 360 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	35
	508442	FLEXCORE360L20	FleXbus-geleider 360 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	36,8
	508443	FLEXCORE360L21	FleXbus-geleider 360 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	38,6
	508444	FLEXCORE360L22	FleXbus-geleider 360 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	40,5
	508445	FLEXCORE360L23	FleXbus-geleider 360 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	42,3
	508446	FLEXCORE360L24	FleXbus-geleider 360 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	44,2
	508447	FLEXCORE360L25	FleXbus-geleider 360 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	46

Onderdeelnummers en omschrijving

Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
545 mm ²	508448	FLEXCORE545L2	FleXbus-geleider 545 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	5,2
	508449	FLEXCORE545L3	FleXbus-geleider 545 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	7,8
	508450	FLEXCORE545L4	FleXbus-geleider 545 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	10,3
	508451	FLEXCORE545L5	FleXbus-geleider 545 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	12,9
	508452	FLEXCORE545L6	FleXbus-geleider 545 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	15,5
	508453	FLEXCORE545L7	FleXbus-geleider 545 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	18,1
	508454	FLEXCORE545L8	FleXbus-geleider 545 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	20,7
	508455	FLEXCORE545L9	FleXbus-geleider 545 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	23,3
	508456	FLEXCORE545L10	FleXbus-geleider 545 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	25,8
	508457	FLEXCORE545L11	FleXbus-geleider 545 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	28,3
	508458	FLEXCORE545L12	FleXbus-geleider 545 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	30,8
	508459	FLEXCORE545L13	FleXbus-geleider 545 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	33,4
	508460	FLEXCORE545L14	FleXbus-geleider 545 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	36
	508461	FLEXCORE545L15	FleXbus-geleider 545 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	38,6
	508462	FLEXCORE545L16	FleXbus-geleider 545 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	41,1
	508463	FLEXCORE545L17	FleXbus-geleider 545 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	43,7
	508464	FLEXCORE545L18	FleXbus-geleider 545 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	46,3
	508465	FLEXCORE545L19	FleXbus-geleider 545 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	48,8
	508466	FLEXCORE545L20	FleXbus-geleider 545 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	51,4
	508467	FLEXCORE545L21	FleXbus-geleider 545 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	54
	508468	FLEXCORE545L22	FleXbus-geleider 545 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	56,5
	508469	FLEXCORE545L23	FleXbus-geleider 545 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	59,1
	508470	FLEXCORE545L24	FleXbus-geleider 545 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	61,7
	508471	FLEXCORE545L25	FleXbus-geleider 545 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	64,3

Onderdeelnummers en omschrijving

Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
640 mm ²	508472	FLEXCORE640L2	FleXbus-geleider 640 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	5,9
	508473	FLEXCORE640L3	FleXbus-geleider 640 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	8,8
	508474	FLEXCORE640L4	FleXbus-geleider 640 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	11,8
	508475	FLEXCORE640L5	FleXbus-geleider 640 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	14,7
	508476	FLEXCORE640L6	FleXbus-geleider 640 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	17,7
	508477	FLEXCORE640L7	FleXbus-geleider 640 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	20,6
	508478	FLEXCORE640L8	FleXbus-geleider 640 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	23,6
	508479	FLEXCORE640L9	FleXbus-geleider 640 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	26,5
	508480	FLEXCORE640L10	FleXbus-geleider 640 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	29,5
	508481	FLEXCORE640L11	FleXbus-geleider 640 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	32,3
	508482	FLEXCORE640L12	FleXbus-geleider 640 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	35,3
	508483	FLEXCORE640L13	FleXbus-geleider 640 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	38,2
	508484	FLEXCORE640L14	FleXbus-geleider 640 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	41,2
	508485	FLEXCORE640L15	FleXbus-geleider 640 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	44,1
	508486	FLEXCORE640L16	FleXbus-geleider 640 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	47
	508487	FLEXCORE640L17	FleXbus-geleider 640 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	50
	508488	FLEXCORE640L18	FleXbus-geleider 640 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	52,9
	508489	FLEXCORE640L19	FleXbus-geleider 640 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	55,9
	508490	FLEXCORE640L20	FleXbus-geleider 640 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	58,8
	508491	FLEXCORE640L21	FleXbus-geleider 640 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	61,7
	508492	FLEXCORE640L22	FleXbus-geleider 640 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	64,7
	508493	FLEXCORE640L23	FleXbus-geleider 640 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	67,6
	508494	FLEXCORE640L24	FleXbus-geleider 640 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	70,6
	508495	FLEXCORE640L25	FleXbus-geleider 640 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	73,5

Onderdeelnummers en omschrijving

Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
800 mm ²	508496	FLEXCORE800L2	FleXbus-geleider 800 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	7,44
	508497	FLEXCORE800L3	FleXbus-geleider 800 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	11,16
	508498	FLEXCORE800L4	FleXbus-geleider 800 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	14,88
	508499	FLEXCORE800L5	FleXbus-geleider 800 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	18,6
	508500	FLEXCORE800L6	FleXbus-geleider 800 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	22,32
	508501	FLEXCORE800L7	FleXbus-geleider 800 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	26,04
	508502	FLEXCORE800L8	FleXbus-geleider 800 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	29,76
	508503	FLEXCORE800L9	FleXbus-geleider 800 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	33,48
	508504	FLEXCORE800L10	FleXbus-geleider 800 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	37,2
	508505	FLEXCORE800L11	FleXbus-geleider 800 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	40,92
	508506	FLEXCORE800L12	FleXbus-geleider 800 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	44,64
	508507	FLEXCORE800L13	FleXbus-geleider 800 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	48,36
	508508	FLEXCORE800L14	FleXbus-geleider 800 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	52,08
	508509	FLEXCORE800L15	FleXbus-geleider 800 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	55,8
	508510	FLEXCORE800L16	FleXbus-geleider 800 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	59,52
	508511	FLEXCORE800L17	FleXbus-geleider 800 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	63,24
	508512	FLEXCORE800L18	FleXbus-geleider 800 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	66,96
	508513	FLEXCORE800L19	FleXbus-geleider 800 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	70,68
	508514	FLEXCORE800L20	FleXbus-geleider 800 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	74,4
	508515	FLEXCORE800L21	FleXbus-geleider 800 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	78,12
508516	FLEXCORE800L22	FleXbus-geleider 800 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	81,84	
508517	FLEXCORE800L23	FleXbus-geleider 800 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	85,56	
508518	FLEXCORE800L24	FleXbus-geleider 800 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	89,28	
508519	FLEXCORE800L25	FleXbus-geleider 800 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	93	

Onderdeelnummers en omschrijving



Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
960 mm ²	508520	FLEXCORE960L2	FleXbus-geleider 960 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	8,9
	508521	FLEXCORE960L3	FleXbus-geleider 960 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	13,3
	508522	FLEXCORE960L4	FleXbus-geleider 960 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	17,8
	508523	FLEXCORE960L5	FleXbus-geleider 960 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	22,2
	508524	FLEXCORE960L6	FleXbus-geleider 960 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	26,7
	508525	FLEXCORE960L7	FleXbus-geleider 960 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	31,1
	508526	FLEXCORE960L8	FleXbus-geleider 960 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	35,6
	508527	FLEXCORE960L9	FleXbus-geleider 960 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	40
	508528	FLEXCORE960L10	FleXbus-geleider 960 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	44,5
	508529	FLEXCORE960L11	FleXbus-geleider 960 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	48,8
	508530	FLEXCORE960L12	FleXbus-geleider 960 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	53,3
	508531	FLEXCORE960L13	FleXbus-geleider 960 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	57,7
	508532	FLEXCORE960L14	FleXbus-geleider 960 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	62,2
	508533	FLEXCORE960L15	FleXbus-geleider 960 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	66,6
	508534	FLEXCORE960L16	FleXbus-geleider 960 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	71
	508535	FLEXCORE960L17	FleXbus-geleider 960 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	75,5
	508536	FLEXCORE960L18	FleXbus-geleider 960 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	79,9
	508537	FLEXCORE960L19	FleXbus-geleider 960 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	84,4
	508538	FLEXCORE960L20	FleXbus-geleider 960 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	88,8
	508539	FLEXCORE960L21	FleXbus-geleider 960 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	93,2
	508540	FLEXCORE960L22	FleXbus-geleider 960 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	97,7
	508541	FLEXCORE960L23	FleXbus-geleider 960 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	102,1
	508542	FLEXCORE960L24	FleXbus-geleider 960 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	106,6
	508543	FLEXCORE960L25	FleXbus-geleider 960 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	111

Onderdeelnummers en omschrijving

Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
1280 mm ²	508544	FLEXCORE1280L2	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	11,4
	508545	FLEXCORE1280L3	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	17
	508546	FLEXCORE1280L4	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	22,7
	508547	FLEXCORE1280L5	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	28,4
	508548	FLEXCORE1280L6	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	34,1
	508549	FLEXCORE1280L7	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	39,7
	508550	FLEXCORE1280L8	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	45,4
	508551	FLEXCORE1280L9	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	51,1
	508552	FLEXCORE1280L10	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	56,8
	508553	FLEXCORE1280L11	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	62,2
	508554	FLEXCORE1280L12	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	67,8
	508555	FLEXCORE1280L13	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	73,5
	508556	FLEXCORE1280L14	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	79,1
	508557	FLEXCORE1280L15	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	84,8
1810 mm ²	508558	FLEXCORE1810L2	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	15,5
	508559	FLEXCORE1810L3	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	23,2
	508560	FLEXCORE1810L4	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	31
	508561	FLEXCORE1810L5	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	38,7
	508562	FLEXCORE1810L6	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	46,4
	508563	FLEXCORE1810L7	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	54,2
	508564	FLEXCORE1810L8	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	61,9
	508565	FLEXCORE1810L9	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	69,7
	508566	FLEXCORE1810L10	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	77,4
	508567	FLEXCORE1810L11	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	85

Onderdeelnummers en omschrijving

Knaagdier- en termietwerende Flexbus-geleiders					
Dwarsprofiel	Onderdeelnummer	Wereldwijd onderdeelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid (stuks)	Gewicht (kg)
1810 mm ²	508568	FLEXCORE1810L12	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	92,8
	508569	FLEXCORE1810L13	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	100,5
	508570	FLEXCORE1810L14	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	108,2
	508571	FLEXCORE1810L15	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend	1	116



Kruisverwijzing

Standaard FleXbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering

Standaard FleXbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508000	FleXbus-geleider 220 mm ² , 2 meter lang	508400	FleXbus-geleider 220 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508001	FleXbus-geleider 220 mm ² , 3 meter lang	508401	FleXbus-geleider 220 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508002	FleXbus-geleider 220 mm ² , 4 meter lang	508402	FleXbus-geleider 220 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508003	FleXbus-geleider 220 mm ² , 5 meter lang	508403	FleXbus-geleider 220 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508004	FleXbus-geleider 220 mm ² , 6 meter lang	508404	FleXbus-geleider 220 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508005	FleXbus-geleider 220 mm ² , 7 meter lang	508405	FleXbus-geleider 220 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508006	FleXbus-geleider 220 mm ² , 8 meter lang	508406	FleXbus-geleider 220 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508007	FleXbus-geleider 220 mm ² , 9 meter lang	508407	FleXbus-geleider 220 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508008	FleXbus-geleider 220 mm ² , 10 meter lang	508408	FleXbus-geleider 220 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508210	FleXbus-geleider 220 mm ² , 11 meter lang	508409	FleXbus-geleider 220 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508211	FleXbus-geleider 220 mm ² , 12 meter lang	508410	FleXbus-geleider 220 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508212	FleXbus-geleider 220 mm ² , 13 meter lang	508411	FleXbus-geleider 220 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508213	FleXbus-geleider 220 mm ² , 14 meter lang	508412	FleXbus-geleider 220 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508214	FleXbus-geleider 220 mm ² , 15 meter lang	508413	FleXbus-geleider 220 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508215	FleXbus-geleider 220 mm ² , 16 meter lang	508414	FleXbus-geleider 220 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508216	FleXbus-geleider 220 mm ² , 17 meter lang	508415	FleXbus-geleider 220 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508217	FleXbus-geleider 220 mm ² , 18 meter lang	508416	FleXbus-geleider 220 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508218	FleXbus-geleider 220 mm ² , 19 meter lang	508417	FleXbus-geleider 220 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508219	FleXbus-geleider 220 mm ² , 20 meter lang	508418	FleXbus-geleider 220 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508220	FleXbus-geleider 220 mm ² , 21 meter lang	508419	FleXbus-geleider 220 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508221	FleXbus-geleider 220 mm ² , 22 meter lang	508420	FleXbus-geleider 220 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508222	FleXbus-geleider 220 mm ² , 23 meter lang	508421	FleXbus-geleider 220 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508223	FleXbus-geleider 220 mm ² , 24 meter lang	508422	FleXbus-geleider 220 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508224	FleXbus-geleider 220 mm ² , 25 meter lang	508423	FleXbus-geleider 220 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend

Kruisverwijzing

Standaard FleXbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering

Standaard FleXbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508010	FleXbus-geleider 360 mm ² , 2 meter lang	508424	FleXbus-geleider 360 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508011	FleXbus-geleider 360 mm ² , 3 meter lang	508425	FleXbus-geleider 360 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508012	FleXbus-geleider 360 mm ² , 4 meter lang	508426	FleXbus-geleider 360 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508013	FleXbus-geleider 360 mm ² , 5 meter lang	508427	FleXbus-geleider 360 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508014	FleXbus-geleider 360 mm ² , 6 meter lang	508428	FleXbus-geleider 360 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508015	FleXbus-geleider 360 mm ² , 7 meter lang	508429	FleXbus-geleider 360 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508016	FleXbus-geleider 360 mm ² , 8 meter lang	508430	FleXbus-geleider 360 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508017	FleXbus-geleider 360 mm ² , 9 meter lang	508431	FleXbus-geleider 360 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508018	FleXbus-geleider 360 mm ² , 10 meter lang	508432	FleXbus-geleider 360 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508230	FleXbus-geleider 360 mm ² , 11 meter lang	508433	FleXbus-geleider 360 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508231	FleXbus-geleider 360 mm ² , 12 meter lang	508434	FleXbus-geleider 360 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508232	FleXbus-geleider 360 mm ² , 13 meter lang	508435	FleXbus-geleider 360 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508233	FleXbus-geleider 360 mm ² , 14 meter lang	508436	FleXbus-geleider 360 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508234	FleXbus-geleider 360 mm ² , 15 meter lang	508437	FleXbus-geleider 360 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508235	FleXbus-geleider 360 mm ² , 16 meter lang	508438	FleXbus-geleider 360 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508236	FleXbus-geleider 360 mm ² , 17 meter lang	508439	FleXbus-geleider 360 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508237	FleXbus-geleider 360 mm ² , 18 meter lang	508440	FleXbus-geleider 360 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508238	FleXbus-geleider 360 mm ² , 19 meter lang	508441	FleXbus-geleider 360 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508239	FleXbus-geleider 360 mm ² , 20 meter lang	508442	FleXbus-geleider 360 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508240	FleXbus-geleider 360 mm ² , 21 meter lang	508443	FleXbus-geleider 360 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508241	FleXbus-geleider 360 mm ² , 22 meter lang	508444	FleXbus-geleider 360 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508242	FleXbus-geleider 360 mm ² , 23 meter lang	508445	FleXbus-geleider 360 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508243	FleXbus-geleider 360 mm ² , 24 meter lang	508446	FleXbus-geleider 360 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508244	FleXbus-geleider 360 mm ² , 25 meter lang	508447	FleXbus-geleider 360 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend

Kruisverwijzing

Standaard FleXbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering

Standaard FleXbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508020	FleXbus-geleider 545 mm ² , 2 meter lang	508448	FleXbus-geleider 545 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508021	FleXbus-geleider 545 mm ² , 3 meter lang	508449	FleXbus-geleider 545 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508022	FleXbus-geleider 545 mm ² , 4 meter lang	508450	FleXbus-geleider 545 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508023	FleXbus-geleider 545 mm ² , 5 meter lang	508451	FleXbus-geleider 545 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508024	FleXbus-geleider 545 mm ² , 6 meter lang	508452	FleXbus-geleider 545 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508025	FleXbus-geleider 545 mm ² , 7 meter lang	508453	FleXbus-geleider 545 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508026	FleXbus-geleider 545 mm ² , 8 meter lang	508454	FleXbus-geleider 545 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508027	FleXbus-geleider 545 mm ² , 9 meter lang	508455	FleXbus-geleider 545 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508028	FleXbus-geleider 545 mm ² , 10 meter lang	508456	FleXbus-geleider 545 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508250	FleXbus-geleider 545 mm ² , 11 meter lang	508457	FleXbus-geleider 545 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508251	FleXbus-geleider 545 mm ² , 12 meter lang	508458	FleXbus-geleider 545 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508252	FleXbus-geleider 545 mm ² , 13 meter lang	508459	FleXbus-geleider 545 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508253	FleXbus-geleider 545 mm ² , 14 meter lang	508460	FleXbus-geleider 545 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508254	FleXbus-geleider 545 mm ² , 15 meter lang	508461	FleXbus-geleider 545 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508255	FleXbus-geleider 545 mm ² , 16 meter lang	508462	FleXbus-geleider 545 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508256	FleXbus-geleider 545 mm ² , 17 meter lang	508463	FleXbus-geleider 545 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508257	FleXbus-geleider 545 mm ² , 18 meter lang	508464	FleXbus-geleider 545 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508258	FleXbus-geleider 545 mm ² , 19 meter lang	508465	FleXbus-geleider 545 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508259	FleXbus-geleider 545 mm ² , 20 meter lang	508466	FleXbus-geleider 545 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508260	FleXbus-geleider 545 mm ² , 21 meter lang	508467	FleXbus-geleider 545 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508261	FleXbus-geleider 545 mm ² , 22 meter lang	508468	FleXbus-geleider 545 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508262	FleXbus-geleider 545 mm ² , 23 meter lang	508469	FleXbus-geleider 545 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508263	FleXbus-geleider 545 mm ² , 24 meter lang	508470	FleXbus-geleider 545 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508264	FleXbus-geleider 545 mm ² , 25 meter lang	508471	FleXbus-geleider 545 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend

Kruisverwijzing

Standaard FleXbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering

Standaard FleXbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508030	FleXbus-geleider 640 mm ² , 2 meter lang	508472	FleXbus-geleider 640 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508031	FleXbus-geleider 640 mm ² , 3 meter lang	508473	FleXbus-geleider 640 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508032	FleXbus-geleider 640 mm ² , 4 meter lang	508474	FleXbus-geleider 640 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508033	FleXbus-geleider 640 mm ² , 5 meter lang	508475	FleXbus-geleider 640 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508034	FleXbus-geleider 640 mm ² , 6 meter lang	508476	FleXbus-geleider 640 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508035	FleXbus-geleider 640 mm ² , 7 meter lang	508477	FleXbus-geleider 640 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508036	FleXbus-geleider 640 mm ² , 8 meter lang	508478	FleXbus-geleider 640 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508037	FleXbus-geleider 640 mm ² , 9 meter lang	508479	FleXbus-geleider 640 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508038	FleXbus-geleider 640 mm ² , 10 meter lang	508480	FleXbus-geleider 640 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508270	FleXbus-geleider 640 mm ² , 11 meter lang	508481	FleXbus-geleider 640 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508271	FleXbus-geleider 640 mm ² , 12 meter lang	508482	FleXbus-geleider 640 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508272	FleXbus-geleider 640 mm ² , 13 meter lang	508483	FleXbus-geleider 640 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508273	FleXbus-geleider 640 mm ² , 14 meter lang	508484	FleXbus-geleider 640 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508274	FleXbus-geleider 640 mm ² , 15 meter lang	508485	FleXbus-geleider 640 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508275	FleXbus-geleider 640 mm ² , 16 meter lang	508486	FleXbus-geleider 640 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508276	FleXbus-geleider 640 mm ² , 17 meter lang	508487	FleXbus-geleider 640 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508277	FleXbus-geleider 640 mm ² , 18 meter lang	508488	FleXbus-geleider 640 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508278	FleXbus-geleider 640 mm ² , 19 meter lang	508489	FleXbus-geleider 640 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508279	FleXbus-geleider 640 mm ² , 20 meter lang	508490	FleXbus-geleider 640 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508280	FleXbus-geleider 640 mm ² , 21 meter lang	508491	FleXbus-geleider 640 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508281	FleXbus-geleider 640 mm ² , 22 meter lang	508492	FleXbus-geleider 640 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508282	FleXbus-geleider 640 mm ² , 23 meter lang	508493	FleXbus-geleider 640 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508283	FleXbus-geleider 640 mm ² , 24 meter lang	508494	FleXbus-geleider 640 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508284	FleXbus-geleider 640 mm ² , 25 meter lang	508495	FleXbus-geleider 640 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend

Kruisverwijzing

Standaard FleXbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering

Standaard FleXbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508330	FleXbus-geleider 800 mm ² , 2 meter lang	508496	FleXbus-geleider 800 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508331	FleXbus-geleider 800 mm ² , 3 meter lang	508497	FleXbus-geleider 800 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508332	FleXbus-geleider 800 mm ² , 4 meter lang	508498	FleXbus-geleider 800 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508333	FleXbus-geleider 800 mm ² , 5 meter lang	508499	FleXbus-geleider 800 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508334	FleXbus-geleider 800 mm ² , 6 meter lang	508500	FleXbus-geleider 800 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508335	FleXbus-geleider 800 mm ² , 7 meter lang	508501	FleXbus-geleider 800 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508336	FleXbus-geleider 800 mm ² , 8 meter lang	508502	FleXbus-geleider 800 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508337	FleXbus-geleider 800 mm ² , 9 meter lang	508503	FleXbus-geleider 800 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508338	FleXbus-geleider 800 mm ² , 10 meter lang	508504	FleXbus-geleider 800 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508339	FleXbus-geleider 800 mm ² , 11 meter lang	508505	FleXbus-geleider 800 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508340	FleXbus-geleider 800 mm ² , 12 meter lang	508506	FleXbus-geleider 800 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508341	FleXbus-geleider 800 mm ² , 13 meter lang	508507	FleXbus-geleider 800 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508342	FleXbus-geleider 800 mm ² , 14 meter lang	508508	FleXbus-geleider 800 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508343	FleXbus-geleider 800 mm ² , 15 meter lang	508509	FleXbus-geleider 800 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508344	FleXbus-geleider 800 mm ² , 16 meter lang	508510	FleXbus-geleider 800 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508345	FleXbus-geleider 800 mm ² , 17 meter lang	508511	FleXbus-geleider 800 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508346	FleXbus-geleider 800 mm ² , 18 meter lang	508512	FleXbus-geleider 800 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508347	FleXbus-geleider 800 mm ² , 19 meter lang	508513	FleXbus-geleider 800 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508348	FleXbus-geleider 800 mm ² , 20 meter lang	508514	FleXbus-geleider 800 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508349	FleXbus-geleider 800 mm ² , 21 meter lang	508515	FleXbus-geleider 800 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508350	FleXbus-geleider 800 mm ² , 22 meter lang	508516	FleXbus-geleider 800 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508351	FleXbus-geleider 800 mm ² , 23 meter lang	508517	FleXbus-geleider 800 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508352	FleXbus-geleider 800 mm ² , 24 meter lang	508518	FleXbus-geleider 800 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508353	FleXbus-geleider 800 mm ² , 25 meter lang	508519	FleXbus-geleider 800 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend

Kruisverwijzing

Standaard FleXbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering

Standaard FleXbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508040	FleXbus-geleider 960 mm ² , 2 meter lang	508520	FleXbus-geleider 960 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508041	FleXbus-geleider 960 mm ² , 3 meter lang	508521	FleXbus-geleider 960 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508042	FleXbus-geleider 960 mm ² , 4 meter lang	508522	FleXbus-geleider 960 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508043	FleXbus-geleider 960 mm ² , 5 meter lang	508523	FleXbus-geleider 960 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508044	FleXbus-geleider 960 mm ² , 6 meter lang	508524	FleXbus-geleider 960 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508045	FleXbus-geleider 960 mm ² , 7 meter lang	508525	FleXbus-geleider 960 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508046	FleXbus-geleider 960 mm ² , 8 meter lang	508526	FleXbus-geleider 960 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508047	FleXbus-geleider 960 mm ² , 9 meter lang	508527	FleXbus-geleider 960 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508048	FleXbus-geleider 960 mm ² , 10 meter lang	508528	FleXbus-geleider 960 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508290	FleXbus-geleider 960 mm ² , 11 meter lang	508529	FleXbus-geleider 960 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508291	FleXbus-geleider 960 mm ² , 12 meter lang	508530	FleXbus-geleider 960 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508292	FleXbus-geleider 960 mm ² , 13 meter lang	508531	FleXbus-geleider 960 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508293	FleXbus-geleider 960 mm ² , 14 meter lang	508532	FleXbus-geleider 960 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508294	FleXbus-geleider 960 mm ² , 15 meter lang	508533	FleXbus-geleider 960 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508295	FleXbus-geleider 960 mm ² , 16 meter lang	508534	FleXbus-geleider 960 mm ² , 16 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508296	FleXbus-geleider 960 mm ² , 17 meter lang	508535	FleXbus-geleider 960 mm ² , 17 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508297	FleXbus-geleider 960 mm ² , 18 meter lang	508536	FleXbus-geleider 960 mm ² , 18 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508298	FleXbus-geleider 960 mm ² , 19 meter lang	508537	FleXbus-geleider 960 mm ² , 19 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508299	FleXbus-geleider 960 mm ² , 20 meter lang	508538	FleXbus-geleider 960 mm ² , 20 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508300	FleXbus-geleider 960 mm ² , 21 meter lang	508539	FleXbus-geleider 960 mm ² , 21 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508301	FleXbus-geleider 960 mm ² , 22 meter lang	508540	FleXbus-geleider 960 mm ² , 22 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508302	FleXbus-geleider 960 mm ² , 23 meter lang	508541	FleXbus-geleider 960 mm ² , 23 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508303	FleXbus-geleider 960 mm ² , 24 meter lang	508542	FleXbus-geleider 960 mm ² , 24 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508304	FleXbus-geleider 960 mm ² , 25 meter lang	508543	FleXbus-geleider 960 mm ² , 25 meter lang, knaagdier- en termietwerend

Kruisverwijzing


Standaard FleXbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering


Standaard FleXbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende FleXbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508050	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 2 meter lang	508544	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508051	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 3 meter lang	508545	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508052	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 4 meter lang	508546	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508053	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 5 meter lang	508547	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508054	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 6 meter lang	508548	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508055	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 7 meter lang	508549	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508056	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 8 meter lang	508550	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508057	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 9 meter lang	508551	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508058	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 10 meter lang	508552	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508310	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 11 meter lang	508553	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508311	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 12 meter lang	508554	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508312	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 13 meter lang	508555	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508313	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 14 meter lang	508556	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508314	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 15 meter lang	508557	FleXbus-geleider 1280 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508060	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 2 meter lang	508558	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 2 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508061	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 3 meter lang	508559	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 3 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508062	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 4 meter lang	508560	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 4 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508063	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 5 meter lang	508561	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 5 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508064	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 6 meter lang	508562	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 6 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508065	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 7 meter lang	508563	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 7 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508066	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 8 meter lang	508564	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 8 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508067	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 9 meter lang	508565	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 9 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508068	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 10 meter lang	508566	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 10 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508320	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 11 meter lang	508567	FleXbus-geleider 1810 mm ² , 11 meter lang, knaagdier- en termietwerend

Kruisverwijzing

Standaard Flexbus-geleiders versus knaagdier- en termietwerende uitvoering

Standaard Flexbus-geleiders		Knaagdier- en termietwerende Flexbus-geleiders	
Onderdeelnummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Omschrijving
508321	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 12 meter lang	508568	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 12 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508322	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 13 meter lang	508569	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 13 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508323	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 14 meter lang	508570	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 14 meter lang, knaagdier- en termietwerend
508324	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 15 meter lang	508571	Flexbus-geleider 1810 mm ² , 15 meter lang, knaagdier- en termietwerend





Meer technische informatie

Alle overige technische gegevens zijn consistent over het gehele Flexbus-geleiderassortiment.

Download onze uitgebreide nVent ERIFLEX Flexbus-catalogus en technische handleiding:

- Engels
- Frans

- Duits
- Italiaans

- Spaans
- Nederlands





nVent.com



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

RAYCHEM

SCHROFF