


nVent ERIFLEX Flexbus 系统

防鼠蚁解决方案



简介

电导体的使用环境多种多样，在有些环境中，导体会更容易受到害虫、啮齿动物或白蚁的侵害。nVent ERIFLEX Flexbus 导体或电缆紧贴地面敷设或者直接埋入地下的线管或沟槽中，所以这种情况尤为严重。

绝缘材料因含有增塑剂并会散发芳香气味，容易引来啮齿动物。此外，电缆护套材料的颜色和质地也容易招引啮齿动物。另一方面，生活在地下深处蚁穴中的白蚁也会带来安全隐患。虽然白蚁主要以有机废物和植物根部的纤维素为食，但一旦这些天然食物源消耗殆尽，它们便会寻找其他人造食物源，比如电缆。

电缆/Flexbus 的绝缘层一旦被咬穿，就可能导致短路，并有引发电气火灾的风险。因此，对于存在虫害、啮齿动物或白蚁风险的地区，考虑为导体增添保护屏障或添加剂以防止损坏十分重要。



适用于 nVent ERIFLEX Flexbus 导体的防鼠蚁解决方案



最新推出的 Flexbus 导体添加了驱鼠剂和防蚁剂。在挤塑过程中，将添加剂/母料加入 Flexbus 导体外护套中，并通过控制活性成分的释放，保证长期有效性。

驱鼠剂 - 工作原理

研究发现，塑料材料的外观、气味和味道会招引动物。我们的添加剂从四个方面显著降低了塑料材料的吸引力：

- 当动物咬塑料时，会发现咬到的东西具有难以忍受的味道
- 这种难以忍受的味道加上强烈的刺激性，会对动物的粘膜造成严重伤害，令其口腔、鼻子和眼睛产生灼烧感
- 我们的添加剂具有独特的异味，会使动物将其与这种糟糕的体验联系起来，从而改变行为，以后不再解碰这些产品
- 这种恐惧反应和不愉快的体验还会传递给周围的其他动物

防蚁剂 - 工作原理

我们的防虫添加剂是一种高效的驱虫母料，与聚合物产品混合后，可有效防止虫害。这种母料对白蚁有显著驱除效果。它就像一道屏障，可防止白蚁和其他农业害虫破坏聚合物产品和周围环境。

我们的添加剂/母料具备诸多优点：

- **无毒、无害、无危险**、环保且气味小
- 经 SGS 测试与控制服务 (新加坡) 机构验证，符合 **REACH 和 RoHS** 标准
- 经中国国家电线电缆质量监督检验中心测试，符合 **GB/T 34016-2017** 中国防鼠蚁电线电缆标准。
- 根据“DIN EN 117: 木材防腐剂 - 对散白蚁 (欧洲白蚁) 毒性值的测定 (实验室法)”，德国联邦材料研究与测试研究所 (BAM) **已确认** 该产品具有防虫效果
- 德克萨斯农工大学 (TAMU) 对使用我们的驱鼠剂处理过的绝缘材料进行了验证，证明该产品能够**有效**驱除啮齿动物。

说明: 该驱鼠剂和防蚁剂尚未根据北美市场的 UL 和 CSA 标准进行测试。

适用于 nVent ERIFLEX Flexbus 导体的防鼠蚁解决方案



“当布线系统遇到或预计会遇到的情况存在危险 (AL2) 时, 应选择适当的布线系统或实施特殊保护措施”

“IEC 60364: 低压电气装置 – 第 5-52 部分: 电气设备的选择和安装 – 布线系统 – 第 522 章: 根据外部影响因素选择和安装布线系统 – 522.10: 存在动物群落 (AL)” 规定:

“当布线系统遇到或预计会遇到的情况存在危险 (AL2) 时, 应选择适当的布线系统或实施特殊保护措施”

“IEC 60721-3-3: 环境参数组别及其严重程度分类 – 在有气候防护场所固定使用 – 第 5.4 章: 生物条件 – 表 3: 生物条件分类” **将含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体划为 3B3 类别 (存在啮齿动物和其他对产品有害的动物, 包括白蚁)。**

“IEC 60721-3-4: 环境参数组别及其严重程度分类 – 在无气候防护场所固定使用 – 第 5.3 章: 生物条件 – 表 3: 生物条件分类” **将含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体划为 4B2 类别 (存在啮齿动物和其他对产品有害的动物, 包括白蚁)。**

如何求购防鼠蚁 FLEXBUS 导体

请联系您的 nVent ERIFLEX 代表或通过 ERIFLEX.flexbus@nVent.com 联系我们, 以获取更多信息或获取报价。

此外, 您还可以使用我们的在线 Flexbus 报价和配置软件。在此软件中, 请选择“含驱鼠剂和防蚁剂的导体”款式。要申请使用该软件, 请在线注册: <https://go.nVent.com/FlexbusConfigurator>。

产品标识

含有驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体的绝缘套管上带有特殊标记, 套管颜色为深灰色 – RAL 7046。


nVent
Flexbus Advanced

960mm²
Copper Clad Aluminum
Rodent & Termite Repellent

115°C
1000VAC/1500VDC IEC
Class II / Reinforced
Insulation

CE

LSHFFR
Quality code xxxxx



部件编号和说明

含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位	重量 kg
220 mm ²	508400	FLEXCORE220L2	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	2.5
	508401	FLEXCORE220L3	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	3.8
	508402	FLEXCORE220L4	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	5.1
	508403	FLEXCORE220L5	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	6.3
	508404	FLEXCORE220L6	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	7.6
	508405	FLEXCORE220L7	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	8.9
	508406	FLEXCORE220L8	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	10.1
	508407	FLEXCORE220L9	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	11.4
	508408	FLEXCORE220L10	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	12.7
	508409	FLEXCORE220L11	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	13.9
	508410	FLEXCORE220L12	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	15.1
	508411	FLEXCORE220L13	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	16.4
	508412	FLEXCORE220L14	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	17.6
	508413	FLEXCORE220L15	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	18.9
	508414	FLEXCORE220L16	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	20.2
	508415	FLEXCORE220L17	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	21.4
	508416	FLEXCORE220L18	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	22.7
	508417	FLEXCORE220L19	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	23.9
	508418	FLEXCORE220L20	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	25.2
	508419	FLEXCORE220L21	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	26.5
	508420	FLEXCORE220L22	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	27.7
	508421	FLEXCORE220L23	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	29
	508422	FLEXCORE220L24	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	30.2
	508423	FLEXCORE220L25	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	31.5

部件编号和说明

含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位	重量 kg
360 mm ²	508424	FLEXCORE360L2	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	3.7
	508425	FLEXCORE360L3	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	5.5
	508426	FLEXCORE360L4	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	7.3
	508427	FLEXCORE360L5	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	9.2
	508428	FLEXCORE360L6	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	11
	508429	FLEXCORE360L7	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	12.9
	508430	FLEXCORE360L8	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	14.7
	508431	FLEXCORE360L9	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	16.5
	508432	FLEXCORE360L10	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	18.4
	508433	FLEXCORE360L11	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	20.2
	508434	FLEXCORE360L12	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	22.1
	508435	FLEXCORE360L13	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	23.9
	508436	FLEXCORE360L14	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	25.8
	508437	FLEXCORE360L15	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	27.6
	508438	FLEXCORE360L16	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	29.4
	508439	FLEXCORE360L17	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	31.3
	508440	FLEXCORE360L18	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	33.1
	508441	FLEXCORE360L19	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	35
	508442	FLEXCORE360L20	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	36.8
	508443	FLEXCORE360L21	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	38.6
	508444	FLEXCORE360L22	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	40.5
	508445	FLEXCORE360L23	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	42.3
	508446	FLEXCORE360L24	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	44.2
	508447	FLEXCORE360L25	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	46

部件编号和说明

含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位	重量 kg
545 mm ²	508448	FLEXCORE545L2	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	5.2
	508449	FLEXCORE545L3	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	7.8
	508450	FLEXCORE545L4	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	10.3
	508451	FLEXCORE545L5	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	12.9
	508452	FLEXCORE545L6	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	15.5
	508453	FLEXCORE545L7	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	18.1
	508454	FLEXCORE545L8	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	20.7
	508455	FLEXCORE545L9	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	23.3
	508456	FLEXCORE545L10	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	25.8
	508457	FLEXCORE545L11	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	28.3
	508458	FLEXCORE545L12	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	30.8
	508459	FLEXCORE545L13	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	33.4
	508460	FLEXCORE545L14	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	36
	508461	FLEXCORE545L15	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	38.6
	508462	FLEXCORE545L16	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	41.1
	508463	FLEXCORE545L17	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	43.7
	508464	FLEXCORE545L18	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	46.3
	508465	FLEXCORE545L19	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	48.8
	508466	FLEXCORE545L20	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	51.4
	508467	FLEXCORE545L21	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	54
	508468	FLEXCORE545L22	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	56.5
	508469	FLEXCORE545L23	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	59.1
	508470	FLEXCORE545L24	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	61.7
	508471	FLEXCORE545L25	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	64.3

部件编号和说明

含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位	重量 kg
640 mm ²	508472	FLEXCORE640L2	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	5.9
	508473	FLEXCORE640L3	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	8.8
	508474	FLEXCORE640L4	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	11.8
	508475	FLEXCORE640L5	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	14.7
	508476	FLEXCORE640L6	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	17.7
	508477	FLEXCORE640L7	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	20.6
	508478	FLEXCORE640L8	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	23.6
	508479	FLEXCORE640L9	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	26.5
	508480	FLEXCORE640L10	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	29.5
	508481	FLEXCORE640L11	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	32.3
	508482	FLEXCORE640L12	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	35.3
	508483	FLEXCORE640L13	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	38.2
	508484	FLEXCORE640L14	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	41.2
	508485	FLEXCORE640L15	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	44.1
	508486	FLEXCORE640L16	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	47
	508487	FLEXCORE640L17	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	50
	508488	FLEXCORE640L18	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	52.9
	508489	FLEXCORE640L19	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	55.9
	508490	FLEXCORE640L20	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	58.8
	508491	FLEXCORE640L21	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	61.7
	508492	FLEXCORE640L22	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	64.7
	508493	FLEXCORE640L23	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	67.6
	508494	FLEXCORE640L24	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	70.6
	508495	FLEXCORE640L25	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	73.5

部件编号和说明

含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位	重量
800 mm ²	508496	FLEXCORE800L2	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	7.44
	508497	FLEXCORE800L3	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	11.16
	508498	FLEXCORE800L4	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	14.88
	508499	FLEXCORE800L5	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	18.6
	508500	FLEXCORE800L6	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	22.32
	508501	FLEXCORE800L7	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	26.04
	508502	FLEXCORE800L8	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	29.76
	508503	FLEXCORE800L9	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	33.48
	508504	FLEXCORE800L10	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	37.2
	508505	FLEXCORE800L11	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	40.92
	508506	FLEXCORE800L12	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	44.64
	508507	FLEXCORE800L13	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	48.36
	508508	FLEXCORE800L14	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	52.08
	508509	FLEXCORE800L15	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	55.8
	508510	FLEXCORE800L16	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	59.52
	508511	FLEXCORE800L17	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	63.24
	508512	FLEXCORE800L18	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	66.96
	508513	FLEXCORE800L19	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	70.68
	508514	FLEXCORE800L20	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	74.4
	508515	FLEXCORE800L21	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	78.12
	508516	FLEXCORE800L22	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	81.84
	508517	FLEXCORE800L23	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	85.56
	508518	FLEXCORE800L24	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	89.28
	508519	FLEXCORE800L25	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	93

部件编号和说明


含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位 件	重量 kg
960 mm ²	508520	FLEXCORE960L2	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	8.9
	508521	FLEXCORE960L3	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	13.3
	508522	FLEXCORE960L4	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	17.8
	508523	FLEXCORE960L5	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	22.2
	508524	FLEXCORE960L6	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	26.7
	508525	FLEXCORE960L7	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	31.1
	508526	FLEXCORE960L8	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	35.6
	508527	FLEXCORE960L9	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	40
	508528	FLEXCORE960L10	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	44.5
	508529	FLEXCORE960L11	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	48.8
	508530	FLEXCORE960L12	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	53.3
	508531	FLEXCORE960L13	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	57.7
	508532	FLEXCORE960L14	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	62.2
	508533	FLEXCORE960L15	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	66.6
	508534	FLEXCORE960L16	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	71
	508535	FLEXCORE960L17	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	75.5
	508536	FLEXCORE960L18	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	79.9
	508537	FLEXCORE960L19	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	84.4
	508538	FLEXCORE960L20	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	88.8
	508539	FLEXCORE960L21	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	93.2
	508540	FLEXCORE960L22	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	97.7
	508541	FLEXCORE960L23	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	102.1
	508542	FLEXCORE960L24	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	106.6
	508543	FLEXCORE960L25	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	111

部件编号和说明

含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位	重量 kg
1280 mm ²	508544	FLEXCORE1280L2	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	11.4
	508545	FLEXCORE1280L3	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	17
	508546	FLEXCORE1280L4	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	22.7
	508547	FLEXCORE1280L5	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	28.4
	508548	FLEXCORE1280L6	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	34.1
	508549	FLEXCORE1280L7	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	39.7
	508550	FLEXCORE1280L8	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	45.4
	508551	FLEXCORE1280L9	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	51.1
	508552	FLEXCORE1280L10	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	56.8
	508553	FLEXCORE1280L11	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	62.2
	508554	FLEXCORE1280L12	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	67.8
	508555	FLEXCORE1280L13	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	73.5
	508556	FLEXCORE1280L14	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	79.1
	508557	FLEXCORE1280L15	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	84.8
	1810 mm ²	508558	FLEXCORE1810L2	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1
508559		FLEXCORE1810L3	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	23.2
508560		FLEXCORE1810L4	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	31
508561		FLEXCORE1810L5	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	38.7
508562		FLEXCORE1810L6	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	46.4
508563		FLEXCORE1810L7	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	54.2
508564		FLEXCORE1810L8	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	61.9
508565		FLEXCORE1810L9	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	69.7
508566		FLEXCORE1810L10	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	77.4
508567		FLEXCORE1810L11	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	85

部件编号和说明

含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体					
横截面积	部件编号	通用部件编号	说明	包装单位	重量 kg
1810 mm ²	508568	FLEXCORE1810L12	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	92.8
	508569	FLEXCORE1810L13	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	100.5
	508570	FLEXCORE1810L14	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	108.2
	508571	FLEXCORE1810L15	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂	1	116



对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508000	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 2 米	508400	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508001	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 3 米	508401	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508002	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 4 米	508402	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508003	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 5 米	508403	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508004	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 6 米	508404	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508005	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 7 米	508405	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508006	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 8 米	508406	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508007	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 9 米	508407	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508008	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 10 米	508408	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508210	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 11 米	508409	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508211	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 12 米	508410	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508212	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 13 米	508411	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508213	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 14 米	508412	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508214	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 15 米	508413	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508215	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 16 米	508414	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508216	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 17 米	508415	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508217	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 18 米	508416	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508218	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 19 米	508417	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508219	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 20 米	508418	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508220	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 21 米	508419	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508221	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 22 米	508420	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508222	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 23 米	508421	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508223	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 24 米	508422	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508224	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 25 米	508423	Flexbus 导体 220 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂

对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508010	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 2 米	508424	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508011	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 3 米	508425	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508012	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 4 米	508426	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508013	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 5 米	508427	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508014	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 6 米	508428	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508015	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 7 米	508429	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508016	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 8 米	508430	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508017	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 9 米	508431	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508018	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 10 米	508432	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508230	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 11 米	508433	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508231	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 12 米	508434	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508232	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 13 米	508435	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508233	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 14 米	508436	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508234	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 15 米	508437	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508235	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 16 米	508438	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508236	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 17 米	508439	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508237	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 18 米	508440	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508238	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 19 米	508441	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508239	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 20 米	508442	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508240	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 21 米	508443	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508241	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 22 米	508444	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508242	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 23 米	508445	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508243	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 24 米	508446	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508244	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 25 米	508447	Flexbus 导体 360 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂

对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508020	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 2 米	508448	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508021	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 3 米	508449	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508022	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 4 米	508450	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508023	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 5 米	508451	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508024	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 6 米	508452	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508025	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 7 米	508453	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508026	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 8 米	508454	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508027	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 9 米	508455	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508028	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 10 米	508456	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508250	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 11 米	508457	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508251	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 12 米	508458	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508252	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 13 米	508459	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508253	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 14 米	508460	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508254	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 15 米	508461	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508255	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 16 米	508462	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508256	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 17 米	508463	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508257	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 18 米	508464	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508258	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 19 米	508465	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508259	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 20 米	508466	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508260	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 21 米	508467	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508261	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 22 米	508468	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508262	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 23 米	508469	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508263	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 24 米	508470	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508264	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 25 米	508471	Flexbus 导体 545 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂

对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508030	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 2 米	508472	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508031	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 3 米	508473	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508032	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 4 米	508474	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508033	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 5 米	508475	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508034	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 6 米	508476	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508035	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 7 米	508477	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508036	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 8 米	508478	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508037	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 9 米	508479	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508038	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 10 米	508480	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508270	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 11 米	508481	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508271	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 12 米	508482	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508272	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 13 米	508483	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508273	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 14 米	508484	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508274	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 15 米	508485	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508275	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 16 米	508486	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508276	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 17 米	508487	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508277	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 18 米	508488	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508278	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 19 米	508489	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508279	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 20 米	508490	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508280	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 21 米	508491	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508281	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 22 米	508492	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508282	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 23 米	508493	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508283	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 24 米	508494	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508284	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 25 米	508495	Flexbus 导体 640 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂

对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508330	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 2 米	508496	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508331	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 3 米	508497	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508332	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 4 米	508498	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508333	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 5 米	508499	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508334	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 6 米	508500	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508335	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 7 米	508501	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508336	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 8 米	508502	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508337	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 9 米	508503	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508338	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 10 米	508504	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508339	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 11 米	508505	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508340	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 12 米	508506	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508341	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 13 米	508507	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508342	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 14 米	508508	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508343	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 15 米	508509	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508344	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 16 米	508510	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508345	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 17 米	508511	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508346	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 18 米	508512	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508347	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 19 米	508513	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508348	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 20 米	508514	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508349	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 21 米	508515	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508350	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 22 米	508516	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508351	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 23 米	508517	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508352	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 24 米	508518	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508353	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 25 米	508519	Flexbus 导体 800 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂

对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508040	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 2 米	508520	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508041	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 3 米	508521	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508042	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 4 米	508522	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508043	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 5 米	508523	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508044	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 6 米	508524	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508045	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 7 米	508525	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508046	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 8 米	508526	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508047	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 9 米	508527	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508048	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 10 米	508528	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508290	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 11 米	508529	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508291	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 12 米	508530	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508292	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 13 米	508531	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508293	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 14 米	508532	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508294	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 15 米	508533	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508295	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 16 米	508534	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 16 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508296	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 17 米	508535	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 17 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508297	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 18 米	508536	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 18 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508298	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 19 米	508537	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 19 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508299	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 20 米	508538	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 20 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508300	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 21 米	508539	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 21 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508301	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 22 米	508540	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 22 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508302	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 23 米	508541	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 23 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508303	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 24 米	508542	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 24 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508304	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 25 米	508543	Flexbus 导体 960 mm ² , 长 25 m, 含驱鼠剂和防蚁剂

对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508050	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 2 米	508544	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508051	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 3 米	508545	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508052	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 4 米	508546	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508053	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 5 米	508547	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508054	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 6 米	508548	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508055	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 7 米	508549	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508056	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 8 米	508550	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508057	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 9 米	508551	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508058	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 10 米	508552	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508310	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 11 米	508553	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508311	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 12 米	508554	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508312	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 13 米	508555	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508313	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 14 米	508556	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508314	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 15 米	508557	Flexbus 导体 1280 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508060	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 2 米	508558	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 2 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508061	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 3 米	508559	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 3 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508062	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 4 米	508560	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 4 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508063	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 5 米	508561	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 5 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508064	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 6 米	508562	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 6 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508065	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 7 米	508563	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 7 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508066	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 8 米	508564	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 8 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508067	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 9 米	508565	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 9 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508068	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 10 米	508566	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 10 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508320	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 11 米	508567	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 11 m, 含驱鼠剂和防蚁剂

对照表

标准 Flexbus 导体与防鼠蚁型导体

标准 Flexbus 导体		含驱鼠剂和防蚁剂的 Flexbus 导体	
部件编号	说明	部件编号	说明
508321	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 12 米	508568	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 12 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508322	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 13 m	508569	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 13 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508323	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 14 米	508570	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 14 m, 含驱鼠剂和防蚁剂
508324	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 15 米	508571	Flexbus 导体 1810 mm ² , 长 15 m, 含驱鼠剂和防蚁剂





更多技术信息


整个 FleXbus 导体系列的所有其他技术数据均一致。


请下载我们详细的 nVent ERIFLEX FleXbus 目录和技术指南：

- ✔ 英语
- ✔ 法语

- ✔ 德语
- ✔ 意大利语

- ✔ 西班牙语
- ✔ 荷兰语







我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF