

Skříně

Řízení teploty



Úroveň sanitární ochrany

Svorkovnicová skříňka

Upevnění na stěnu

Samostatně stojící

Větrání

Chlazení

Vysoká

Doporučené hygienické postupy pro tlakové nebo pokročilé chemické omývání



HDTB

Skříně s hygienickým provedením.

IP66/69, UL Type 4X, 12, 13. Vnitřní panty, silikonové těsnění třídy FDA, šikmá horní část, zámky s hygienickým designem, konstrukce zabraňující hromadění bakterií na záchytných místech a ve spárách.



HDW



HDF



ECHD

Ochranný kryt ventilátoru s hygienickým designem.

IP56, UL Type 4X, 12, 13. Silikonové těsnění třídy FDA, šikmá horní část, nerezová ocel.



Extreme AC

Klimatizace pro extrémní prostředí.

IP69, UL Type 4X. Šikmá horní část, nerezová ocel.

Střední

Zlepšená konstrukce pro lehké mytí



AFS

Skříně se šikmou horní částí.

IP66, UL Type 4X. Nerezová ocel.



EFCS

Ochranný kryt ventilátoru.

IP56. Nerezová ocel.



Extreme AC

Klimatizace pro extrémní prostředí.

IP69, UL Type 4X. Šikmá horní část, nerezová ocel.

Základní

Aplikace s minimálním omýváním



SSTB

IP66, UL Type 4X. Nerezová ocel.



ASR




EKSS / MCSS-HP



EFP

Venkovní filtrační ventilátor.

IP55, UL Type 12.



SpectraCool, Vortex

Klimatizace.

IP56, UL Type 4X. Nerezová ocel.

Vírové trubice.

IP66, UL Type 4X. Nerezová ocel.