


Handleiding voor selectie van productcategorie – Voedingsmiddelen en dranken



Behuizingen

Klimaatbeheersing

Sanitair beschermingsniveau

Klemmenkast

Wandmontage

Vloerstaand

Ventilatie

Koeling

Hoog
Optimale sanitaire praktijk voor hogedruk of geavanceerde chemische reinigingen



HDTB

Behuizingen met hygiënisch design.

IP66/69, UL Type 4X, 12, 13. Interne scharnieren, FDA-klasse siliconenpakking, schuine bovenkant, vergrendelingen met hygiënisch design, ontworpen om vangpunten voor bacteriën en kieren te voorkomen.



HDW



HDF



ECHD

Beschermende ventilatorcap met hygiënisch design.

IP56, UL Type 4X, 12, 13. FDA-klasse siliconenpakking, schuine bovenkant, roestvaststaal.



Extreme AC

Airconditioner voor extreme omgevingen.

IP69, UL Type 4X. Schuine bovenkant, roestvaststaal.

Medium
Verbeterd design voor lichte reinigingswerkzaamheden



AFS

Behuizingen met schuine bovenkant.

IP66, UL Type 4X. Roestvaststaal.



EFCS

Beschermende ventilatorcap.

IP56. Roestvaststaal.



Extreme AC

Airconditioner voor extreme omgevingen.

IP69, UL Type 4X. Schuine bovenkant, roestvaststaal.

Basis
Toepassingen voor minimale reiniging



SSTB

IP66, UL Type 4X. Roestvaststaal.



ASR




EKSS / MCSS-HP



EFP

Filterventilator voor buitenopstelling.

IP55, UL Type 12.



SpectraCool, Vortex

Airconditioner. IP56, UL Type 4X. Roestvaststaal. **Vortex.** IP66, UL Type 4X. Roestvaststaal.