














		Skap			Temperaturstyring	
Sanitær beskyttelsesgrad		Koblingsboks	Veggmonterte skap	Gulvskap	Ventilasjon	Kjøling
<p>Høy</p> <p>Middels</p> <p>Grunnleggende</p> <p>Lav</p>	<p>Høy</p> <p>Beste sanitær praksis for rengjøring med trykk eller avanserte kjemikalier</p>	 <p>HDTB</p> <p>Skap i hygienisk design.</p> <p>IP66/69, UL Type 4X, 12, 13 Innvendige hengsler, FDA-godkjent silikonpakning, skrånende topp, låser med hygienisk design, utformet for å unngå at det dannes bakterier i festepunkter og sprekker.</p>	 <p>HDW</p>	 <p>HDF</p>	 <p>ECHD</p> <p>Hygienisk design, beskyttelsesdeksel til vifte.</p> <p>IP56, UL Type 4X, 12, 13 FDA-godkjent silikonpakning, skrånende topp, rustfritt stål.</p>	 <p>Extreme AC</p> <p>Klimaanlegg til ekstreme miljøer.</p> <p>IP69, UL Type 4X. Skrånende topp, rustfritt stål.</p>
	<p>Middels</p> <p>Forbedret design for lett rengjøring</p>	 <p>AFS</p> <p>Skap med skrånende topp.</p> <p>IP66, UL Type 4X. Rustfritt stål.</p>			 <p>EFCS</p> <p>Beskyttende viftedeksel.</p> <p>IP56. Rustfritt stål.</p>	 <p>Extreme AC</p> <p>Klimaanlegg til ekstreme miljøer.</p> <p>IP69, UL Type 4X. Skrånende topp, rustfritt stål.</p>
	<p>Grunnleggende</p> <p>Bruksområder med minimal rengjøring</p>	 <p>SSTB</p> <p>IP66, UL Type 4X. Rustfritt stål.</p>	 <p>ASR</p>	 <p>EKSS / MCSS-HP</p>	 <p>EFP</p> <p>Utendørs filtervifte.</p> <p>IP55, UL Type 12.</p>	 <p>SpectraCool, Vortex</p> <p>Klimaanlegg. IP56, UL Type 4X. Rustfritt stål. Vortex. IP66, UL Type 4X. Rustfritt stål.</p>