














		Dulapuri			Controlul termic	
Nivel de protecție sanitară		Cutii terminație	Montare pe perete	Fixare pe pardoseală	Ventilație	Răcire
<p>↑ Înalt</p> <p>Cerință pentru designul sanitar</p> <p>↓ Redus</p>	<p>Înalt</p> <p>Cele mai bune practici sanitare pentru spălări sub presiune sau cu substanțe chimice avansate</p>	 <p>HDTB</p> <p>Cofrete cu design igienic.</p> <p>IP66/69, UL Tip 4X, 12, 13 Balamale interioare, garnitură din silicon aprobat de FDA, parte de sus înclinată, încuietori cu design igienic, proiectate pentru evitarea punctelor și scobiturilor care favorizează dezvoltarea bacteriilor.</p>	 <p>HDW</p>	 <p>HDF</p>	 <p>ECHD</p> <p>Capac de protecție pentru ventilator cu design igienic</p> <p>IP56, UL Tip 4X, 12, 13 Garnitură din silicon aprobat de FDA, parte de sus înclinată, oțel inoxidabil.</p>	 <p>Extreme AC</p> <p>Aer condiționat pentru medii extreme.</p> <p>IP69, UL Tip 4X. Parte de sus înclinată, oțel inoxidabil.</p>
	<p>Mediu</p> <p>Design îmbunătățit pentru spălare ușoară</p>	 <p>AFS</p> <p>Cofrete cu partea de sus înclinată.</p> <p>IP66, UL Tip 4X. Oțel inoxidabil.</p>			 <p>EFCS</p> <p>Capac de protecție pentru ventilator.</p> <p>IP56. Oțel inoxidabil.</p>	 <p>Extreme AC</p> <p>Aer condiționat pentru medii extreme.</p> <p>IP69, UL Tip 4X. Parte de sus înclinată, oțel inoxidabil.</p>
	<p>De bază</p> <p>Aplicații cu spălare minimă</p>	 <p>SSTB</p> <p>IP66, UL Tip 4X. Oțel inoxidabil.</p>	 <p>ASR</p>	 <p>EKSS / MCSS-HP</p>	 <p>EFP</p> <p>Ventilator cu filtru pentru exterior.</p> <p>IP55, UL Tip 12.</p>	 <p>SpectraCool, Vortex</p> <p>Aparat de aer condiționat. IP56, UL Tip 4X. Oțel inoxidabil. Vortex. IP66, UL Tip 4X. Oțel inoxidabil.</p>