















		Skåp			Värmehantering	
Sanitär skyddsnivå		Kopplingslåda	Väggskåp	Golvstående	Ventilation	Kylning
 <p>Hög</p> <p>Medel</p> <p>Grundläggande</p> <p>Låg</p>	<p><b>Hög</b></p> <p>God hygienpraxis för högtryckstvätt eller avancerad kemisk rengöring</p>	 <p><b>HDTB</b></p> <p><b>Skåp med hygienisk design.</b></p> <p>IP66/69, UL Typ 4X, 12, 13 Gångjärn på insidan, FDA-klassad silikonpackning, sluttande överdel, lås med hygieniskt utförande som undviker att det samlas bakterier och uppstår sprickor.</p>	 <p><b>HDW</b></p>	 <p><b>HDF</b></p>	 <p><b>ECHD</b></p> <p><b>Hygienisk design, skyddande fläktkåpa</b></p> <p>IP56, UL Typ 4X, 12, 13 FDA-klassad silikonpackning, sluttande överdel, rostfritt stål.</p>	 <p><b>Extreme AC</b></p> <p><b>Luftkonditionering för extrema miljöer.</b></p> <p>IP69, UL Typ 4X. Sluttande överdel, rostfritt stål.</p>
	<p><b>Medel</b></p> <p>Förbättrad design för mindre krävande rengöring</p>	 <p><b>AFS</b></p> <p><b>Skåp med sluttande överdel.</b></p> <p>IP66, UL Typ 4X. Rostfritt stål.</p>	 <p><b>EFC</b></p> <p><b>Skyddskåpa.</b></p> <p>IP56. Rostfritt stål.</p>	 <p><b>Extreme AC</b></p> <p><b>Luftkonditionering för extrema miljöer.</b></p> <p>IP69, UL Typ 4X. Sluttande överdel, rostfritt stål.</p>		
	<p><b>Grundläggande</b></p> <p>Minimal avspolning</p>	 <p><b>SSTB</b></p> <p>IP66, UL Typ 4X. Rostfritt stål.</p>	 <p><b>ASR</b></p>	 <p><b>EKSS / MCSS-HP</b></p>	 <p><b>EFP</b></p> <p><b>Filterfläkt för utomhusbruk.</b></p> <p>IP55, UL Typ 12.</p>	 <p><b>SpectraCool, Vortex</b></p> <p><b>Luftkonditionering.</b> IP56, UL Typ 4X. Rostfritt stål. <b>Vortex.</b> IP66, UL Typ 4X. Rostfritt stål.</p>