

Skříně na celkové sanitární oplachování s nejvyššími standardy v odvětví.


VAŠE NEJLEPŠÍ ALTERNATIVA

Ochrňte zásadní elektrické vybavení špičkovou skříní na sanitární oplachování HDW. Skříně HDW je speciálně zkonstruována tak, aby přestála procesy omývání s vysokým tlakem a teplotou, jaké se používají u potravinářských a nápojových aplikací.

Pouze skříně HDW poskytují špičkovou kvalitu zajišťující rychlé a jednodušší zachování integrity sanitárních podmínek a vybavení a zároveň přispívá k jednoduchosti procesů.

ŠPIČKOVÁ OCHRANA

Zjednodušený hygienický design



- 1 Vnitřní panty omezují zachytávání nečistot a korozi
- 2 Povrchy zámků a šroubů bez spár
- 3 Celistvá zadní část bez předvrtaných otvorů ke snadnému přivaření
- 4 Šikmá horní část
 - Zabraňuje hromadění kapalin nebo částic
 - Úhel sklonu maximalizuje prostor na zadním panelu a minimalizuje rozměry
- 5 Vyměnitelné modré silikonové těsnění třídy FDA
 - Snadná výměna, čištění, údržba a instalace
 - Zabraňuje množení bakterií a absorpci chemických látek
 - Pomáhá eliminovat riziko vniknutí vody
- 6 Kompletní konstrukce z nerezové oceli 304
 - Povrchová úprava s hrubostí 400 lépe chrání před korozi, vniknutím vlhkosti a hromaděním částic

Kompletní řešení skříně a příslušenství

- 10 modelů k upevnění na stěnu
- 6 modelů svorkovnicových skříněk
- Řada příslušenství s krytím IP69



SKŘÍŇ S HYGIENICKÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

SKŘÍŇ NA CELKOVÉ SANITÁRNÍ OPLACHOVÁNÍ S NEJVYŠŠÍMI STANDARDY V ODVĚTVĚ

Navrženo pro maximální ochranu

Celé portfolio HD splňuje stupně krytí IP66 a IP69 IEC, což jsou nejvyšší hodnoty na škále ochrany proti vniknutí (IP), a je tak ideální na sanitární oplachovací aplikace v nápojovém a potravinářském odvětví. Skříně HD také prošly testováním a mají certifikaci Type 4X. Takto přísné nároky aktuálně nesplňuje žádná jiná skříň na trhu.

Ochrana na všech úrovních

Můžete se spolehnout na komplexní portfolio skříní a příslušenství nVent HOFFMAN na sanitární oplachování při ochraně důležitého vybavení během procesů omývání v nejjednodušších i nejsložitějších potravinářských a nápojových aplikacích.

Skříně řady ASR

Základní úroveň ochrany



Ideální k ochraně zařízení v aplikacích s minimálním omýváním.

Průmyslové normy:

- IP66, Type 4X

Prvky:

- Těsnění tmelem
- Bez předvrtaných montážních otvorů v zájmu maximální čistoty

Doporučené příslušenství:

- Sanitární distanční sloupky
- Sanitární stojany

Doporučené použití:

- Oblasti bez kontaktu s potravinami
- Minimální oplachování / kontakt s chemikáliemi

Skříně řady AFS

Střední úroveň ochrany



Ideální k ochraně zařízení v aplikacích se sanitárním omýváním.

Průmyslové normy:

- IP66, Type 4X

Prvky:

- Šikmá horní část
- Těsnění tmelem
- Bez předvrtaných montážních otvorů v zájmu maximální čistoty

Doporučené příslušenství:

- Ventilací odtok a odvlhčovač H2Omit
- Sanitární stojany
- Sanitární distanční sloupky

Doporučené použití:

- Oblasti, kde se zpracovávají potraviny
- Menší oplachování / kontakt s chemikáliemi

Skříně řady HDW

Vysoká úroveň ochrany



Ideální k ochraně zařízení při čištění na místě (CIP) a náročném sanitárním oplachování.

Průmyslové normy:

- IP66, IP69, Type 4X

Prvky:

- Vyměnitelné silikonové těsnění třídy FDA
- Vnitřní panty
- Celistvá zadní část ke snadnému přivaření
- Hygienický zámek

Doporučené příslušenství:

- Příslušenství s krytím IP69
- Vyměnitelné silikonové těsnění třídy FDA

Doporučené použití:

- Ovládací prvky na stroji a oblasti s velkými výkyvy teplot
- Přímé omývání, CIP nebo kontakt s velkým množstvím chemikálií

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o celém portfolio řešení nVent HOFFMAN pro sanitární omývání získáte od zástupce nebo distributora společnosti nVent HOFFMAN. Můžete také navštívit stránky [nVent.com/HOFFMAN](https://www.nvent.com/HOFFMAN) a vyhledat výraz „HD“.



Naše silné portfolio značek

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER