


Branschens högst rankade helhetslösning av skåp för sanitär avspolning.

DITT IDEALA ALTERNATIV

Skydda din kritiska utrustning med HDW, toppmoderna skåplösningar för sanitär avspolning. HDW är specialkonstruerade för att tåla rengöringsrutiner med högtryckstvätt och hög temperatur i livsmedelsindustrin. Endast HDW ger dig de bästa förutsättningarna för att snabbt och enklare hålla god hygien och bevara utrustningen samtidigt som det främjar snåla processer.

ULTIMAT SKYDD


Strömlinjeformad hygienisk design



- 1 Gångjärn på insidan innebär mindre skrymslen och korrosion
- 2 Lås och skruvytor utan sprickor
- 3 Solitt bakstycke utan förborrade monteringshål för enkel svetsmontering
- 4 Sluttande överdel
 - Förhindrar att vätskor och partiklar samlas.
 - Lutningsgraden maximerar bakstyckets rymd och tar mindre plats
- 5 Utbytbar blå FDA-klassad silikonpackning
 - Lätt att byta ut, göra ren, underhålla och installera
 - Står emot bakterietillväxt och kemisk absorption
 - Hjälper till att eliminera risken att det kommer in vatten
- 6 Hela konstruktionen i 304 rostfritt stål
 - Yta med korn 400 skyddar bättre mot korrosion, fuktintrång och ansamling av partiklar

Helhetslösning med skåp och tillbehör

- 10 modeller av väggskåp
- 6 modeller av kopplingslådor
- Många varianter av IP69-klassade tillbehör



SKÅP MED HYGIENISK DESIGN

BRANSCHENS HÖGST RANKADE HELHETSLÖSNING AV SKÅP FÖR SANITÄR AVSPOLNING

Konstruerad för ultimat skydd

Hela HD-sortimentet passar utmärkt för sanitär avspolning i livsmedelsindustrin och uppfyller IP66 och IP69 IEC, de högsta kapslingsklasserna i IP-skalan. HD-skåp testas och certifieras även för typ 4X. Inget annat skåp på marknaden i dag klarar dessa stränga krav.

Skydd för varje nivå

Lita på att nVent HOFFMANs kompletta sortiment och tillbehör för sanitär avspolning skyddar din kritiska utrustning under sanitär avspolning från den enklaste till den mest krävande livsmedelstillämpningen.

Skåpsortimentet ASR

Grundskydd



Passar utmärkt för att skydda utrustning vid minimal avspolning.

Branschstandarder:

- IP66, Typ 4X

Funktioner:

- Packning formad på plats (FIPG)
- Utan förborrade monteringshål för maximal renlighet

Rekommenderade tillbehör:

- Sanitära avståndshållare
- Sanitära benställ

Rekommenderade tillämpningar:

- Utrymmen utan livsmedelskontakt
- Minimal avspolning/kontakt med kemikalier

Skåpsortimentet AFS

Medelhög skyddsnivå



Passar utmärkt för att skydda utrustning vid sanitär avspolning.

Branschstandarder:

- IP66, Typ 4X

Funktioner:

- Sluttande överdel
- Packning formad på plats (FIPG)
- Utan förborrade monteringshål för maximal renlighet

Rekommenderade tillbehör:

- H2Omit – ventilationsutlopp och avfuktare
- Sanitära benställ
- Sanitära avståndshållare

Rekommenderade tillämpningar:

- Utrymmen med livsmedelshantering
- Mild avspolning/kontakt med kemikalier

Skåpsortimentet HDW

Hög skyddsnivå



Passar utmärkt för att skydda utrustning vid rengöring på plats och tuff sanitär avspolning.

Branschstandarder:

- IP66, IP69, Typ 4X

Funktioner:

- Utbytbar FDA-klassad silikonpackning
- Gångjärn på insidan
- Solitt bakstycke för enkel svetsmontering
- Hygieniskt lås

Rekommenderade tillbehör:

- IP69 tillbehör
- Utbytbar FDA-klassad silikonpackning

Rekommenderade tillämpningar:

- Reglage på maskinen och delar med stora temperatursvängningar
- Direkt avspolning, rengöring på plats eller mycket kontakt med kemikalier

LÄS MER

Om du vill veta mer om nVent HOFFMANs alla lösningar för sanitär avspolning kan du kontakta din nVent HOFFMAN-representant eller distributör. Du kan även besöka: [nVent.com/HOFFMAN](https://www.nvent.com/HOFFMAN) och söka på "HD".



Vår kraftfulla varumärkesportfölj

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER