

TERMOSTAT FÖR GOLVVÄRME



BESKRIVNING

Termostaten nVent RAYCHEM GREEN LEAF EU är en väggmonterad och programmerbar termostat för elektrisk golvvärme. Genom att dra handen framför termostaten aktiveras displayen.


Termostaten kan reglera golvvärme i tre olika lägen: golvgivare, rumsgivare eller en kombination av rumsgivare med golvgivare som temperaturbegränsare.

NYHET - Anpassad för montering i standard apparatdosa 65 mm.

PRODUKTENS EGENSKAPER

- Exklusiv och modern design
- Stor och tydlig display
- Inställningsknapp med multifunktion
 - Växla från ett driftläge till ett annat
 - Sätta på och stänga av termostaten
 - Bekräfta ändringar
 - Aktivera termostaten från standby-läge (rörelseaktiverande teknologi)
- Två valbara program
 - Konstant temperatur
 - Ett redigerbart timerprogram (4 händelser/dygn)
- Enkel navigering

MÅTT (MM)



REGLERLÄGEN

- Enbart golvgivare
- Enbart rumsgivare
- Kombination av rumsgivare med golvgivare som temperaturbegränsare.

TEKNISKA DATA

Anslutningsspänning:	230 VAC (+10 % / -15 %) – 50 Hz
Utgångsrelä	230 VAC, max. 13 A resistiv last (max. 3000 W)
Effektförbrukning (standby)	3 VA
Omgivningstemperatur - drift	0 ... +40 °C, 5 ... 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Kopplingshysteres	1 K (justerbar mellan 0,5 och 2,0 K)
Anslutningsplint	Max. 2,5 mm ²
Kapslingsklass	IP 21
Golvgivare	Extern golvgivare (område +5 ... +35 °C) - Med 3 meter kabel (Kan förlängas upp till 100 m med 2 x 1,5 mm ²) - Typ NTC 10K @ 25 °C
Transport - omgivningstemperatur	-10 ... +60 °C
Godkännanden	CE-godkänd enligt standarderna EN 60730-1:2011 & EN 60730-2-9:2010 Följer RoHS Följer WEEE



SYSTEMINFORMATION

Termostaten är kompatibel med följande nVent RAYCHEM-produkter:

QuickNet-mattor 90 W/m² och 160 W/m²

- T2Röd – Självbegränsande värmekabel
- Värmekabel T2Blå 10 W/m och T2Blå 20 W/m
- Värmekabel T2Grön
- Värmekabel CeraPro

FÖRPACKNING

Förpackningen innehåller:

- Termostat
- Extern golvgivare
- Adapterram för montering
- Flerspråkig bruksanvisning



Den fullständiga engelska och förenklade flerspråkiga bruksanvisningen kan laddas ned genom att skanna koden.

nvent.com/RAYCHEM

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

	E-nummer / PCN
GREEN LEAF EU Termostat	E 85 802 48
Reserv golvgivare	1244-002952

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com



nVent.com

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER