


C25-100

CONNECT AND PROTECT

冷态安装型连接套件

产品概述



本连接套件设计可用于将所有nVent RAYCHEM BTV、CTV、QTVR、RTV、XTV、KTV、HTV、VPL工业并联伴热线连接到接线盒中，同时保持伴热线母线和线芯的电气绝缘。本连接套件经认证可用于危险区域。

线芯密封套无需使用热风枪或喷灯进行安装（无需高温作业许可证）。非固化密封剂（不含硅胶）有助于实现快速安装和维护。

本套件随附两个密封圈，可确保格兰接头在各种环境条件下保持最佳密封效果。另行配备1个自锁螺母用于无螺纹进线孔。

应用

用于BTV、CTV、QTVR、RTV、XTV、KTV、HTV、VPL并联伴热线的连接套件。

套件组成

1个格兰接头、2个密封圈、1个自锁螺母、1个线芯密封套、1根黄/绿套管
1本安装说明书

产品规格

类型	冷态安装
螺纹尺寸	M25 x 1.5
最低环境温度	-55°C
最高暴露温度 (格兰接头)	110°C

认证

用于非危险区域和危险区域1区或2区（气体）、21区或22区（粉尘）

温度组别

温度组别由整套系统决定。

产品认证



关于产品认证标准和安全使用条件的更多详细信息，请查看盈凡热控官网www.nVent.com/RAYCHEM上的安装手册。

订购信息

部件描述	C25-100
PN (重量)	263012-000 (0.07 kg)

上海

上海市徐汇区宜山路 1009 号
创新大厦 20 楼
邮编：200233
电话：+86.21.2412.1688
cn.thermal.info@nvent.com

北京

北京市东城区王府井大街 138 号
新东安广场写字楼 1 座 813 室
邮编：100006
电话：+86.10.5965.4050



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER