



H05VV-F 3G1,50qmm
schwarz, mit angegossenem Schutzkontakt UTE,
Winkelstecker 90°, 16A
black, with moulded earth contact UTE plug,
90°, 16A
noir, avec prise moulée avec terre UTE,
90°, 16A

* Endstücke geschraubt* Endcaps screwed Embouts alambiqué

7 Frankreich/UTE - Steckdosen mit Netz- und Frequenzfilter	7 French/UTE - sockets with line surge and frequency filter	7 prises France/UTE avec Filtre de tension et de fréquence
Steckdosen: • nach Norm NF-C61303; • 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz • 16A/3600W, AC250V, IP20, • RAL7035, um 35° gedreht;	Sockets: • Regarding to NF-C61303 • 2-pole with earthing contact and child protection • 16A/3600W, AC250V, IP20, • RAL7035, 35° turned;	Prises: • NF-C61303 • 2 pôles, 1 prise de terre et avec protection pour les enfants • 16A/3600W, AC250V, IP20, • RAL7035, coudé à 35°.
Anschluss: • nicht wiederanschließbar;	Connection: • non rewirable,	Connection: • Reconnection impossible
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé: 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: • RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic parts: • RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C ; V1	Éléments plastiques: • RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850°C ; V1
Haltewinkel: • Anschraubdrehmoment: ca. 2,0NM • Montage in 90° - Schritten möglich; • Für vertikale Montage, Artikelnr. 20110-068 separat bestellen.	Brackets: • Fastening force: aprox. 2,0 Nm • mounting in 90° steps; • For vertical fitting, item no. 20110-068, to order separately.	Equerres: • Couple de serrage: env. 2,0 Nm • Montage au pas de 90°; • Montage vertical avec : réf. 20110-068, à commander séparément.
Netz- und Frequenzfilter: • filtert kleinste Störungen (30MHz) • Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade	Line surge and frequency filter: • filters small interferences (30 MHz) • nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade	Filtre de tension et de fréquence: • filtre les petites interférences (30 MHz) • fréquence nominale 400Hz, atténuation 20dB par décade
Lieferform: • Neutrale Kartonverpackung • mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39	Form of delivery: • Neutral carton box • With Schroff Item no. and bar code 39	Conditionnement : • Emballage dans carton neutre • Avec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: • 1 x Steckdosenleiste • 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: • 1 x Socket strip • 2 x 19" mounting brackets (Loose)	Composition : • 1 x Bâti de prises • 2 x Equerre 19" (en vrac)
Thermische Eigenschaften • Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C • Lagertemperatur -20... +75°C • Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend	Thermal specifications • Operating temperature range 0...+55°C • Storage temperature range -20... +75°C • Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing	Spécification thermiques • Temperature de fonctionnement 0°+55° • Temperature de stockage -20°... +75° • Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation