




Varistar CP

Baie serveur simple

10630-017



Pieds à position réglable



Toit pour passage de câbles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur : 1 200 mm
 Hauteur : 2 000 mm/42U
 Largeur : 600 mm
 Version : autonome

La livraison comprend :

Article	Quantité	Description
1	1	Bâti soudé (CP) en profilé d'acier à géométrie périphérique par pas de 25 mm pour les vis taptites M6 et/ou les écrous cage M5, avec une charge statique admissible de max. 1 600 kg et une charge dynamique de 1 000 kg, RAL 7021
2	1	Toit, RAL 7021 en tôle d'acier 1,5 mm avec découpe pour passage de câbles
3	1	Kit de joints balais livré monté dans la zone de découpe à l'arrière
4	1	Porte avant perforée en acier, avec charnières 180°, verrouillage 3 points et poignée pivotante encastrable, barillet 1333, couleur RAL 7021
5	1	Double porte arrière en acier, avec charnières 180° et perforations, verrouillage 3 points et poignée pivotante encastrable, barillet 1333, couleur RAL 7021
6	2	Flancs avec loquet coulissant, en 2 parties, en acier 1 mm
7	4	Montants 19" en acier, montés avec déports de 740 mm, avec repérage U, couleur RAL 7021, les montants peuvent être raccourcis par pas de 25 mm
8	2	Joints pour fermer la face avant
9	4	Pied réglable
10	1	Enjoliveur pour sceller l'écart à l'avant de la baie pour l'intégration en confinement
11	1	Kit de mise à la masse, livré monté