


MONI-PT100-EXE-Sensor

CONNECT AND PROTECT

Räjähdyksvaarallisten tilojen lämpötila-anturi (ilman kytkentäkoteloa)

TUOTTEEN YLEISKUVAUS



Anturin johtoon on asennettu valmiiksi nVent RAYCHEM EEx e II -sertifioitu holkki (nVent RAYCHEM M16, messinki, sisältää tiivistevaluslaatan, lukkomutterin ja maadoitusnastan).

TUOTESPESIFIKAATIOT

Anturi

Tyyppi	Pt100 (3 johdinta)
	DIN IEC 751, luokka B
Materiaali	Ruostumaton teräs (MI)
Lämpötilan mitta-alue	-100°C—+500°C
Lämpötilan kestävyys	+585°C
Pituus	2 m
Halkaisija	noin 3 mm
Minimitaivutussäde	jatkokaapeli: 20 mm, mittauskärkeä ei saa taivuttaa

Asennus ja liitäntä

Anturiin on valmiiksi asennettu M16-puristusholkki (messinki).

Sisältää tiivistysaluslaatan, maadoitusnastan ja lukkomutterin.

Toimintalämpötila enintään (holkki)	-50°C—+60°C
-------------------------------------	-------------

HYVÄKSYNNÄT

Käytettäväksi räjähdysvaarallisella alueella tilaluokka 1 ja 2 (kaasu), tilaluokka 21 ja 22 (pöly)

Lämpötilaluokitus

T6

Tuotteen sertifiointi



Lisätietoja tuotteen sertifiointeista, hyväksynnöistä ja turvallisen käytön ehdoista on saatavilla asennusohjeessa osoitteessa www.nVent.com/RAYCHEM.

TILAUSTIEDOT

Osan kuvaus	nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR
Tuotenumero (paino)	529022-000 (0.11 kg)

Finland

Tel 0800.11.67.99
salesfi@nVent.com



Tehokas merkkituotevalikoimamme:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF