



CONNECT AND PROTECT

Accessoires


06/2024

  
nvent

SCHROFF


# Coffrets de table – Accessoires

## SOMMAIRE



- Poignée, page 5.108
- Poignée souple, page 5.111
- Poignée-béquille, page 5.112
- Poignée abattante, page 5.113
- Coquille, page 5.114
- Pieds, page 5.115
- Tournevis Torx, page 5.117
- Mètre ruban, page 5.117

## POIGNÉE, MONOBLOC, LARGEUR 7 MM



BZA42318

- Charge statique admissible 10 kg/paire
- A visser de l'intérieur

### COMPOSITION (kit)


Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée frontale, profilé alu, anodisé

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

A	E	Référence
mm	mm	
48	40	<b>10501-001</b>
98	90	<b>10501-002</b>

Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces

## POIGNÉE, MONOBLOC, LARGEUR 9 MM



BZA42330

- Charge statique admissible 30 kg/paire
- A visser de l'intérieur

### COMPOSITION (kit)

Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée frontale, profilé alu, anodisé

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES


Description	Référence
Poignée	<b>10501-003</b>
Vis F M4 x 10, zingué, 100 pièces	<b>21101-381</b>

Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces


# Coffrets de table – Accessoires

## POIGNÉE, MONOBLOC, LARGEUR 10 MM

H = 1 U



H ≥ 2 U



- Charge statique admissible 30 kg/paire
- A visser par l'avant

### COMPOSITION (kit)

Rep.	Qté	Description
1	2	Poignée frontale, profilé alu, anodisé
2	1	Lot visserie de fixation

02905050


### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Hauteur H U	Hauteur H mm	Hauteur h mm	Référence
1	40	28	<b>20860-256</b>
2	69	53	<b>20860-257</b>
3	113	97.5	<b>20860-258</b>
4	157.45	141.9	<b>20860-259</b>
5	201.9	186.4	<b>20860-260</b>


02905051

## POIGNÉE, MONOBLOC, LARGEUR 12,2 MM

1 U




2 U ... 6/9 U



Version à angle droit


Version inclinée



- Charge statique admissible 30 kg/paire
- A visser de l'intérieur
- Conception inclinée pour un accès plus facile aux vis de montage

### COMPOSITION

Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée, profilé alu, anodisé ou anodisé noir



### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Hauteur H U	A mm	E mm	anodisé incolore		anodisé noir
			Version inclinée	Version à angle droit	Version à angle droit
			Réf.	Réf.	Réf.
<b>1</b>	41	25	–	<b>10501-116</b>	–
	57.5	44.5	–	<b>10501-016</b>	–
<b>2</b>	69	55	–	<b>10501-004</b>	<b>10501-025</b>
<b>3</b>	102	88	<b>10501-020</b>	<b>10501-005</b>	<b>10501-026</b>
	132	120	–	<b>10501-006</b>	<b>10501-027</b>
<b>4</b>	146.4	133.4	<b>10501-021</b>	<b>10501-018</b>	–
	194	180	–	<b>10501-007</b>	<b>10501-028</b>
<b>6/9</b>	249	235	<b>10501-022</b>	<b>10501-008</b>	<b>10501-029</b>

### Accessoires

Vis CB cruciforme autobloquante, M5 x 12, zingué, 100 pièces **21100-788**

Vis F torx M5 x 12, zingué, 100 pièces **24560-183**

Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces

**REMARQUE:** Vis CB à commander séparément

# Coffrets de table – Accessoires

## POIGNÉE SOUPLE, LARGEUR 25 MM



- Charge statique admissible 20 kg




### COMPOSITION (kit)

Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée, acier ressort, gaine en matière plastique souple, gris, RAL 7016
2	2	Cache, gris, RAL 7016
3	1	Lot visserie de fixation

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Longueur mm	Référence
230	<b>20850-249</b>

05895003



02902050

## POIGNÉE SOUPLE, LARGEUR 22 MM



- Charge statique admissible 20 kg

### COMPOSITION (kit)



Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée, acier ressort, gaine en matière plastique, noir
2	2	Cache, acier, chromé
3	1	Lot visserie de fixation

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Longueur mm	Référence
170	<b>10504-002</b>
240	<b>10504-003</b>

02992006

Longueur 240 mm / 170 mm



BZ442368

# Coffrets de table – Accessoires

## POIGNÉE-BÉQUILLE EN PIÈCES DÉTACHÉES



02992002

02992001

- Charge statique admissible 25 kg (avec un corps de poignée de longueur 450 mm)

## BRAS DE POIGNÉE



- Poignée réglable au pas de 30° par un bouton-poussoir situé dans la fixation


### COMPOSITION (kit)

Rep.	Qté	Description
1	2	Bras, zinc moulé, chromé
2	2	Renfort, acier 1,5 mm, noir
3	2	Adaptateur/système de réglage de l'inclinaison
4	1	Lot visserie de fixation

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

02992002

Longueur mm	Référence
180	10502-297
250	10502-296



A4-2361

## CORPS DE POIGNÉE




### COMPOSITION (kit)

Rep.	Qté	Description
1	1	Corps de poignée, alu, anodisé, noir

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Longueur mm	Référence
1000	30502-191



02992001


A4-2367

# Coffrets de table – Accessoires

## POIGNÉE ABATTANTE MÉTALLIQUE



02992004



A4-2369

- Charge statique admissible 30 kg/paire
- Pour coffret avec indice de protection jusqu'à IP 40
- Blocage en position encastrée et en position sortie
- Découpe identique pour un montage possible sur le côté intérieur ou extérieur du flanc


### COMPOSITION (kit)

Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée, aluminium moulé, RAL 9005, noir
2	1	Coquille, aluminium moulé, RAL 9006, aluminium blanc

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Description	Référence
Poignée abattante métallique	<b>20505-032</b>

Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces



A4-2370

## POIGNÉE ABATTANTE EN MATIÈRE PLASTIQUE



02992005

Poignée abattante, matière plastique

- Charge statique admissible 20 kg/paire
- Pour indice de protection jusqu'à IP 40
- Blocage en position encastrée et en position sortie
- Uniquement pour montage sur l'extérieur


### COMPOSITION (kit)

Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée, PA, gris clair
2	1	Poignée-coquille, PA, gris foncé
3	1	Lot visserie de fixation

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Description	Référence
Poignée abattante en matière plastique	<b>10505-014</b>

Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces



114064711

# Coffrets de table – Accessoires

## COQUILLE



- Charge statique admissible 30 kg/paire


### COMPOSITION

Rep.	Qté	Description
1	1	Poignée-coquille, PC, UL 94 V-0, noir
2	2/3	Clip à ressort pour la fixation au boîtier

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Couleur	Type 1 pour tôle d'épaisseur 1,5 mm	Type 2 pour tôle d'épaisseur 1,5 mm
	Référence	Référence
noir	<b>60229-004</b>	<b>60225-012</b>

Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces




02992003

### REMARQUE

- Clips pour fixation sur le coffret à commander séparément
- Nombre de clips nécessaires :**
- pour poignée type 1: 2 clips
  - pour poignée type 2: 3 clips

Type 1, découpe de coffret 49 x 104 mm

A3-0670a




Type 2, découpe de coffret 73 x 171 mm

A3-0670b

# Coffrets de table – Accessoires

## PIED PLASTIQUE



### COMPOSITION

Rep.	Qté	Description
1	1	Pied plastique, PC, UL 94 V-0, noir

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Description	Dimensions			Diamètre de perçage	Référence
	A	B	C		
Pour matériau d'épaisseur 1 ... 3 mm	16	7.2	4	7	<b>60224-009</b>
pour matériau d'épaisseur 1,5 ... 3 mm	21	15	7	7.7	<b>60224-011</b>


Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 50 pièces

A4-330

### REMARQUE

- Le pied se clipse dans les perçages prévus à cet effet

## KIT DE PIED EN CAOUTCHOUC, VERSION À VISSER



### COMPOSITION


Rep.	Qté	Description
1	4	Kit de pied en caoutchouc, version à visser, ABS, UL 94 V-0, noir, ø 20mm, H = 7,5mm
2	4	Vis M4x8, version vissée autobloquante

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Description	Dimensions	Référence
Vis M4x8, version vissée autobloquante, ø 20mm, H = 7,5mm		<b>20603-011</b>

# Coffrets de table – Accessoires

## PIED AVEC/SANS BÉQUILLE, EN MATIÈRE PLASTIQUE



- Charge statique admissible 25 kg par pied
- Remplace les pieds standard
- Trous de fixation prévus sous le coffret

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES



Description	Qté	gris Référence	noir Référence
Pied avec béquille, PA, UL 94 HB	1	<b>10603-023</b>	<b>10603-025</b>
Pied sans béquille, PA, UL 94 HB	1	<b>10603-024</b>	<b>10603-026</b>
Vis CB cruciforme M4 x 10, acier, zingué, 100 pièces			<b>21100-513</b>
Ecrou hexagonal M4, acier, zingué, 100 pièces			<b>21100-211</b>
Rondelle A4, acier, zingué, 100 pièces			<b>21100-207</b>

Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces

### REMARQUE

- Visserie de fixation à commander séparément

## PIED-BÉQUILLE EN MATIÈRE PLASTIQUE



- Charge statique admissible 25 kg par pied
- Les pieds standard montés sur les coffrets peuvent être remplacés par des pieds-béquilles
- Trous de fixation prévus sous le coffret

### COMPOSITION (en kit)


Rep.	Qté	Description
1	4	Pied, PA, UL 94 V-0
2	4	Protection antidérapante, TPE
3	2	Béquille, PA, UL 94 V-0
4	1	Lot visserie de fixation

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Description	RAL 7016 an- thracite Référence	RAL 9006 ar- gent Référence
Pied-béquille en matière plastique	<b>20603-002</b>	<b>20603-001</b>

# Coffrets de table – Accessoires

## PIED AVEC/SANS BÉQUILLE, EN ALUMINIUM MOULÉ


32243836

- Charge statique admissible 50 kg par pied
- Les pieds standard montés sur les coffrets peuvent être remplacés par des pieds-béquilles
- Trous de fixation prévus sous le coffret

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES


Description	Qté	Référence
Pied sans béquille, aluminium moulé, argent	1 pièce (livraison par lot de 10) <sup>1)</sup>	<b>10603-001</b>
Pied avec béquille, aluminium moulé, argent	1 pièce (livraison par lot de 10) <sup>1)</sup>	<b>10603-002</b>

### Accessoires

Vis à tête cylindrique et fendue M4 x 12, acier, zingué, 100 pièces	<b>21101-211</b>
Ecrou hexagonal M4, acier, zingué, 100 pièces	<b>21100-211</b>
Rondelle A4, acier, zingué, 100 pièces	<b>21100-207</b>

1) Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de 10 pièces

## TOURNEVIS



AZA45925

- T8 : pour fixation des guide-cartes sur les profils
- T20 : pour fixation des profils et du capot arrière sur les flancs, capots, équerres de fixation et poignées frontale

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Tournevis Torx	Qté pièce(s)	Référence
M2,5 Torx T8	1	<b>64560-026</b>
M4 Torx T20	1	<b>64560-027</b>

## MÈTRE RUBAN


32506001

- Mètre ruban gradué en cm, U, F (longueur 2 m)
- Boîtier en matière plastique, ruban métallique à retour automatique

### TABLEAU DES RÉFÉRENCES

Description	Qté	Référence
Mètre ruban	1	<b>89009-001</b>

## **North America**

**Warwick, RI, USA**

Tel +1.401.738.1722

**San Diego, CA, USA**

Tel +1.858.740.2400

## **Europe, Middle East & India**

**Straubenhardt, Germany**

Tel +49 7082 794 0

**Betschdorf, France**

Tel +33 3 88 90 64 90

**Warsaw, Poland**

Tel +48 22 209 98 35

**Hemel Hempstead,**

**Great Britain**

Tel +44 1442 24 04 71

**Lainate, Italy**

Tel +39 02 932 714 1

**Dubai, United Arab Emirates**

Tel +971 4 82 38 666

**Bangalore, India**

Tel +91 80 6715 8900

**Istanbul, Turkey**

Tel +90 541 368 0941

## **Asia Pacific**

**Shanghai, China**

Tel +86 21 2412 6943

**Singapore**

Tel +65 6768 5800

**Shin-Yokohama, Japan**

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**



[nVent.com/SCHROFF](https://www.nVent.com/SCHROFF)