


COLLIER POIRE À MONTAGE RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES

- Le collier poire nouvelle génération révolutionne l'installation du tuyau
- Une fois sur le bras de guidage, le poids du tuyau ouvre le loquet à fermeture automatique et guide aisément la mise en place du tuyau
- Insert en caoutchouc intégré conçu pour apporter une friction supplémentaire lors de l'ajustement en hauteur du collier poire et pour réduire sa rotation autour de l'écrou à tête ronde
- Élimine le besoin de démonter le collier poire lors de l'installation
- Permet la préfabrication des assemblages complexes avec des raccords, des têtes de gicleur et des canalisations secondaires qui ne pouvaient pas auparavant être installés en une seule pièce
- Conçu pour réduire les travaux en hauteur en vue d'une installation plus sûre et moins pénible

Material: Acier
Finition: Electrozingué



Référence	Numéro d'Article	Taille du tuyau	NB/ DN	Diamètre Extérieur OD	Dimension de la Tige RS	A	B	C	D	Installation Height H	Charge Statique F
DHM0100EG	598984	1"	25	33.7 mm	M10	111.1 mm	65.1 mm	55.6 mm	75.5 mm	88.9 mm Min	1,334 N
DHM0125EG	598985	1 1/4"	32	42.4 mm	M10	127.0 mm	79.4 mm	63.5 mm	90.7 mm	104.8 mm Min	1,334 N
DHM0150EG	598994	1 1/2"	40	48.3 mm	M10	139.7 mm	87.3 mm	69.9 mm	100.4 mm	111.1 mm Min	1,334 N
DHM0200EG	598995	2"	50	60.3 mm	M10	163.5 mm	104.8 mm	82.6 mm	125.0 mm	133.4 mm Min	1,334 N

Installation Height represents the clearance distance needed from the loop hanger guide arm to structure to allow for installation of pipe.

COPIE DE RETENUE DES ONDES DE CHOC



Material: Acier
Finition: Electrozingué



Référence	Numéro d'Article	Taille du tuyau	Hauteur H
SR0100EG	597866	1"	70.4 mm
SR0125EG	597867	1 1/4"	78.2 mm
SR0150EG	597868	1 1/2"	83.8 mm
SR0200EG	597869	2"	97.8 mm