

UITSCHUIFBARE VERVANGING STRUT MONTAGEPROFIEL




Kenmerken

- Het profiel respecteert de basis afmetingen van strut profiel, waardoor strut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden
- De verenstalen clip kan handmatig in plaats gebracht worden en staat dus garant voor een werktuigvrije installatie
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, maakt afzagen van strut profiellengtes overbodig
- Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk welke de afstand is, in centimeter of in inch, tussen de twee draadeinden
- Is geschikt voor zes (met water gevulde) leidingen van 2" (DN50) mits ondersteuning elke 3 m, of voor kabelgoot van 450 mm
- Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste strut profielen overbodig zijn
- Het voorgeknipte design is veel gemakkelijker te vervoeren en op te slaan dan standaard strutprofiel lengtes
- Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte

Het telescopische profiel is een innovatieve oplossing ter vervanging van strut profielen bij trapeze ondersteuningstoepassingen en is compatibel met alle strut accessoires. Deze telescopische oplossing maakt afzagen van lange strutlengtes overbodig. Het profiel is uitschuifbaar tot de gewenste lengte, waarna het vastgeklemd wordt doormiddel van een verenstalen clip.

Uitschuifbare Vervanging Strut Montageprofiel




Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Stang-diameter RS	Dikte T	A	B	C	D	E	Statische belasting	
									F1	F2
TSR3050M8	366591	M8	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N
TSR3050M10	366592	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Statische last 1 toont een evenredig verdeelde last bij 318 – 508 mm installaties en een puntlast bij 318 – 406 mm installaties. Statische last 2 toont een puntlast bij 406 – 508 mm installaties.

nVent CADDY Rod Lock Telescopisch Profiel

- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Laat prefab montage toe, waarna men de hele module kan optillen, op de gewenste plaats drukken en vergrendelen
- Maakt het mogelijk om snel trapeze-assemblages van meerdere lagen te creëren, te installeren en aan te passen




Onderdeelnummer	Artikel nummer	Stang-diameter RS	Dikte T	A	B	C	D	E	Statische belasting	
									F1	F2
TSR3050M8RL	390105	M8	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N
TSR3050M10RL	390106	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Statische last 1 toont een evenredig verdeelde last bij 318 – 508 mm installaties en een puntlast bij 318 – 406 mm installaties. Statische last 2 toont een puntlast bij 406 – 508 mm installaties.

Telescopisch Alternatief Voor Standaard Montageprofiel, Zonder Moeren

- Kan rechtsreeks tegen de wand bevestigd worden




Onderdeelnummer	Artikel nummer	Stang-diameter RS	Dikte T	A	B	C	D	E	Statische belasting	
									F1	F2
TSR1220N	366593	M12	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Statische last 1 toont een evenredig verdeelde last bij 318 – 508 mm installaties en een puntlast bij 318 – 406 mm installaties. Statische last 2 toont een puntlast bij 406 – 508 mm installaties.

Telescopisch Profiel Voor Retrofit Applicaties

- Open sleufgaten laten, met behulp van vier CADDY SN moeren, een montage op draadeinden tussen twee bestaande trapeze steunen toe. Op deze manier vermijden we omslagtige de-montage en montage



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Stang-diameter RS	Dikte T	A	B	C	D	E	Statische belasting	
									F1	F2
TSR1220R	366594	M10	1 mm	318 – 508 mm	356 – 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm	1,330 N	880 N

Statische last 1 toont een evenredig verdeelde last bij 318 – 508 mm installaties en een puntlast bij 318 – 406 mm installaties. Statische last 2 toont een puntlast bij 406 – 508 mm installaties.



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WAARSCHUWING: nVent producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in nVent's product instructiebladen en het trainingsmateriaal. Handleidingen zijn beschikbaar op www.nVent.com/CADDY en bij uw nVent klantendienst. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiele schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en / of de garantie ongeldig maken.

©2019 nVent. Alle nVent merken en logo's zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door nVent Services GmbH of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. nVent behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

CADDY-DS-FM1260S-TELESCOPINGSTRUT-NL1906