


Mini packs nVent CADDY



MINI PACKS POUR VENTE AU DÉTAIL OU EN DISTRIBUTION













CARACTÉRISTIQUES

- Sachet qui se referme facilement
- Notice d'instructions dans chaque sachet
- Gamme complète des mini packs disponible sur nVent.com/CADDY

- Manuel d'utilisation et notice de sécurité disponibles sur nVent.com/CADDY



Référence	Numéro d'article	Quantité standard d'emballage	Épaisseur du rebord mm	Diamètre extérieur mm	Référence internationale	Numéro d'article international	Conditionnement	Commentaire
Attache serre-câbles SC – Acier ressort								
24SC1011R25	191001		2 - 4	10 - 11	24SC1011	187550	100	
24SC1214R25	191002		2 - 4	12 - 14	24SC1214	187570	100	
24SC1518R25	191003		2 - 4	15 - 18	24SC1518	187590	100	
24SC1924R25	191004		2 - 4	19 - 24	24SC1924	187610	100	
24SC2530R25	191005		2 - 4	25 - 30	24SC2530	187630	100	
47SC1011R25	191007		4 - 7	10 - 11	47SC1011	187540	100	
47SC1214R25	191008	1 boîte = 4	4 - 7	12 - 14	47SC1214	187560	100	
47SC1518R25	191009	sachets de 25	4 - 7	15 - 18	47SC1518	187580	100	
47SC1924R25	191010	pièces chacun	4 - 7	19 - 24	47SC1924	187600	100	
47SC2530R25	191011		4 - 7	25 - 30	47SC2530	187620	100	
812SC1011R25	191013		8 - 12	10 - 11	812SC1011	187660	100	
812SC1214R25	191014		8 - 12	12 - 14	812SC1214	187670	100	
812SC1518R25	191015		8 - 12	15 - 18	812SC1518	187680	100	
812SC1924R25	191016		8 - 12	19 - 24	812SC1924	187690	100	
812SC2530R25	191017		8 - 12	25 - 30	812SC2530	187700	100	
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride – Acier ressort								
4H24CTR5	191021	1 boîte = 10	3 - 8	N/A	4H24CT	178520	100	
4H58CTR5	191022	sachets de 5	8 - 14	N/A	4H58CT	178530	100	
4H912CTR5	191023	pièces chacun	14 - 20	N/A	4H912CT	178540	100	
Attache à frapper, montage latéral – Acier ressort								
4H24R5	191018	1 boîte = 10	3 - 8	N/A	4H24	170020	100	CE UL
4H58R5	191019	sachets de 5	8 - 14	N/A	4H58	170030	100	
4H912R5	191045	pièces chacun	14 - 20	N/A	4H912	170040	100	
Attache à frapper, montage par le bas – Acier ressort								
EM24R5	191026	1 boîte = 8	3 - 8	N/A	EM24	170050	100	CE
EM58R5	191027	sachets de 5	8 - 14	N/A	EM58	170060	100	
EM912R5	191028	pièces chacun	14 - 20	N/A	EM912	170070	100	
Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté – Acier ressort								
EM58SM16R5	191044	1 boîte = 8	8 - 14	N/A	EM58SM16	160450	100	
Attache tige à panne en « C » J-TI/T – Acier ressort								
J1M10TIR5	191042	1 boîte = 10	1.5 - 4.0	N/A	J1M10TI	175050	100	

	Référence	Numéro d'article	Quantité standard d'emballage	Épaisseur du rebord mm	Diamètre extérieur mm	Référence internationale	Numéro d'article international	Conditionnement	Commentaire
Attache câble/conduit – Acier ressort									
	K12R10	191032	1 boîte = 10 sachets de 10 pièces chacun		24 max	K12	170670	100	
	K16R5	191038				30 max	K16	170680	
Attache pour chemin de câble filaire (treillis) – Acier ressort									
	KBTR5	191043	1 boîte = 10 sachets de 5 pièces chacun	N/A	N/A	KBT	170011	100	
Attache de tige à bride H-Ti/T – Acier ressort									
	M6TI24R5	191024	1 boîte = 10 sachets de 5 pièces chacun	3 - 8	N/A	M6TI24	174820	100	
	M6TI58R5	191025		8 - 14	N/A	M6TI58	174830	100	
Speed Link SLK avec embout type boucle									
	SLK15L1LPR2	196628	1 boîte = 15 sachets de 2 pièces chacun	N/A	N/A	SLK15L1LP	196601	20	
	SLK15L2LPR2	196629		N/A	N/A	SLK15L2LP	196514	20	
	SLK15L3LPR2	196630		N/A	N/A	SLK15L3LP	196515	20	
	SLK15L5LPR2	196631		N/A	N/A	SLK15L5LP	196516	20	
Speed Link SLK avec embout type crochet									
	SLK15L2R2	196614	1 boîte = 15 sachets de 2 pièces chacun	N/A	N/A	SLK15L2	196509	20	
	SLK15L3R2	196615		N/A	N/A	SLK15L3	196510	20	
	SLK15L5R2	196616		N/A	N/A	SLK15L5	196511	20	
	SLK2L2R2	196619		N/A	N/A	SLK2L2	196538	10	
	SLK2L3R2	196620		N/A	N/A	SLK2L3	196539	10	
	SLK2L5R2	196621		N/A	N/A	SLK2L5	196540	10	
	SLK2L10R2	196622		N/A	N/A	SLK2L10	196542	5	
	SLK3L3R2	196625		N/A	N/A	SLK3L3	196702	10	
	SLK3L5R2	196626		N/A	N/A	SLK3L5	196703	5x10 pc	
Speed Link SLK avec embout type bascule									
	SLK15L2TR2	196644	1 boîte = 15 sachets de 2 pièces chacun	N/A	N/A	SLK15L2T	196522	20	
	SLK15L3TR2	196645		N/A	N/A	SLK15L3T	196523	20	
Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type bascule									
	SLK15Y300L3R2	196648	1 boîte = 15 sachets de 2 pièces chacun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

*Prenez bien note des charges maximales indiquées dans notre documentation !



Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER