

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit



CONNECT AND PROTECT

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit 是我们最新的创新产品，具有极高的灵活性，让您可以轻松使用我们的任何点火系统。Impulse 点火系统设计精密，可使用多种电源：从自带的 AA 电池，到工作现场备有的可充电锂离子电池组。

客户为何选择我们最新的点火系统？安全、强大且易于使用。

安全

- 自闭式触发防护装置可防止意外点火，增加安全性
- LED 点火计时器提供有关点火时间的即时反馈，而且在晴朗的户外条件下也清晰易读
- 五秒点火延迟是一种安全设计，以使用户在必要时停止点火

电源

- 集成的电池寿命指示装置可提供实时的电池使用寿命信息，且兼容 AA 电池和可充电电池
- AA 碱性电池可提供大约 1200 次焊接所需的电量
- 4Ah 的 Milwaukee® 或 DEWALT® 可充电电池可提供大约 1500 次焊接所需电量
- 电池适配器可与 Milwaukee® 或 DEWALT® 可充电电池配合使用（单独出售）

操作简单

- 使用耐高温引线，引线带有一个嵌入到装置中的模制嵌片，可确保点火系统最常更换的组件连接更牢固、更可靠
- 端接处设计有易于使用的鳄鱼夹，可在观察窗中清楚显示正极连接
- 增强型电动工具式手柄符合人体工程学，易于握持



零件号	电缆长度	电池	工作温度
PLUSCU2L6	1.8 m	8 节 AA 标准电池	-18 至 54 °C
PLUSCU2L15	4.5 m	8 节 AA 标准电池	-18 至 54 °C

涵盖范围

零件號	产品概述	控制装置	线长	AA电池	电池适配器
PLUSCU2L6	自带1.8米导线的 Cadweld Plus Impulse	底座控制装置	1.8米长	8个碱性电池	与AA电池配合使用
PLUSCU2L15	自带4.5米导线的 Cadweld Plus Impulse	底座控制装置	4.5米长	8个碱性电池	与AA电池配合使用
PLUSCU2RLD6	更换导线, 1.8米长		1.8米长		
PLUSCU2RLD15	更换导线, 4.5米长		4.5米长		
PLUSCU2BAA	AA电池适配器				与AA电池配合使用
PLUSCU2BM	Milwaukee® 电池适配器				用于Milwaukee® 18V 充电电池
PLUSCU2BD	DEWALT® 电池适配器				用于DEWALT® 20V 充电电池

盈凡艾力高 Cadweld Plus Impulse是艾力高 Cadweld 系类产品之一, 其包括:

1. 标准和定制化放热焊接模具
2. 放热焊接焊药
3. 工具及配件



更多信息请浏览cadweld.com或联系当地经销商。

在这里添加商务联系方式。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER