



# Supporto in acciaio armonico per barra filettata nVent CADDY Rod Lock





CONNECT AND PROTECT



Dal 1956 nVent CADDY è uno dei leader riconosciuti nel campo dei fissaggi, che offre soluzioni più sicure, facili da usare e che permettono un risparmio di tempo per installatori elettrici, datacom e HVAC, aiutando a migliorare l'efficienza in cantiere. Con più di 60 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di clips in acciaio armonico, nVent CADDY ha reinventato la gamma per barre filettate introducendo la tecnologia brevettata "premi e installa".

## SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK




Materiale: Acciaio Armonico  
Finitura: nVent CADDY Armour

- Sostiene la barra filettata da blocchi o pareti in calcestruzzo
- Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

Pezzo numero	Articolo numero	Dimensione della barra RS	Diametro del foro HS	A	Carico statico F
4QT1	174801	M6	7,1 mm	8,4 mm	300 N

## SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON SQUADRETTA PER CHIODATRICE A GAS O A BATTERIA




Materiale: Acciaio Armonico; Acciaio; Nylon  
Finitura: nVent CADDY Armour; Elettrozincata

- Sospende le barre filettate senza richiedere alcun elemento di ferramenta aggiuntivo
- Sistema completo con squadretta per calcestruzzo
- Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga
- Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario
- Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo
- Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

Pezzo numero	Articolo numero	Dimensione della barra RS	Altezza H	Larghezza W	A	B	Carico statico F
4QTIGBSF	170896	M6	48,7 mm	66,8 mm	46,4 mm	36 mm	300 N

## SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON FISSAGGIO PER PUTRELLA A C




Materiale: Acciaio Armonico  
Finitura: nVent CADDY Armour

- Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C
- Supporto delle barre filettate
- La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale
- Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

Pezzo numero	Articolo numero	Dimensione della barra RS	Spessore della flangia FT	A	Carico statico F
J1M6QTI	174881	M6	1,5 – 4,0 mm	10 mm Max	300 N
J2M6QTI	174882	M6	4,0 – 6,5 mm	10 mm Max	300 N

## SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON FISSAGGIO PER PUTRELLA




Materiale: Acciaio Armonico  
Finitura: nVent CADDY Armour

- Sospende le barre filettate dalle flange delle travi
- La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale
- Per l'installazione è necessario solo un martello
- Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

Pezzo numero	Articolo numero	Dimensione della barra RS	Spessore della flangia FT	Carico statico F
4QT14	174842	M6	2 – 3 mm	300 N
4QT124	174841	M6	3 – 8 mm	300 N
4QT158	174843	M6	8 – 14 mm	300 N
4QT1912	174844	M6	14 – 20 mm	300 N

## SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON FISSAGGIO PER TRAVE METALLICA



Materiale: Acciaio Armonico  
Finitura: nVent CADDY Armour

- Sospende le barre filettate dalle flange delle travi
- La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale
- Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

Pezzo numero	Articolo numero	Dimensione della barra RS	Spessore della flangia FT	Diametro del foro HS	Coppia TQ	Carico statico F
4QTIBC	170381	M6	16 mm Max	11 mm	3 N-m	300 N



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**