


nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter




CONNECT AND PROTECT



Siden 1956 er nVent CADDY en bransjeleder innen førsteklasses festing og festeløsninger som gir tryggere, enklere å bruke og tidsbesparende løsninger for elektriske/datacom- og VVS-entreprenører, og bidrar til å forbedre effektiviteten på arbeidsplasser. Med over 60 års industrierfaring innen design og produksjon av fjærstålfester, gjenoppfinner nVent CADDY nå sitt gjengestang hengserie ved å introdusere den patenterte "push-to-install" Rod Lock-teknologien til den.

NVENT CADDY ROD LOCK FJÆRSTÅL MED FESTE FOR GJENGESTAG MED MUTTER




Materiell: Fjærstål
Utførelse: nVent CADDY Armour

- Fester stag fra mur- eller betongvegger
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på enden av gjengestaget
- Alle frakoblinger gjøres med nebbtang

Dele nummer	Artikkel nummer	Stagstørrelse RS	Hullstørrelse HS	A	Statisk belastning F
4QT1	174801	M6	7.1 mm	8.4 mm	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÆRSTÅL MED FESTE FOR GJENGESTAG MED SPIKERPISTOLBESLAG




Materiell: Fjærstål; Stål; Nylon
Utførelse: nVent CADDY Armour; Elektrogalvanisert

- Oppheng for gjengestag uten behov for ekstra festemidler
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring
- Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på enden av gjengestaget
- Alle frakoblinger gjøres med nebbtang

Dele nummer	Artikkel nummer	Stagstørrelse RS	Høyde H	Bredde W	A	B	Statisk belastning F
4QTIGBSF	170896	M6	48.7 mm	66.8 mm	46.4 mm	36 mm	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÆRSTÅL MED FESTE FOR GJENGESTAG MED MUTTER TIL VERTKAL FLENSTOPP




- Festes på bærebjelker og C-profiler
- Fester gjengestag
- Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på enden av gjengestaget
- Alle frakoblinger gjøres med nebbtang

Materiell: Fjærstål
Utførelse: nVent CADDY Armour

Dele nummer	Artikkel nummer	Stagstørrelse RS	Flenstykkelse FT	A	Statisk belastning F
J1M6QTI	174881	M6	1.5 – 4.0 mm	10 mm Maks	300 N
J2M6QTI	174882	M6	4.0 – 6.5 mm	10 mm Maks	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÆRSTÅL MED FESTE FOR GJENGESTAG MED MUTTER OG FLENS KLIPS




- Oppheng for gjengestag fra bjelkeflenser
- Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng
- Krever kun en hammer for installasjon
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på enden av gjengestaget
- Alle frakoblinger gjøres med nebbtang

Materiell: Fjærstål
Utførelse: nVent CADDY Armour

Dele nummer	Artikkel nummer	Stagstørrelse RS	Flenstykkelse FT	Statisk belastning F
4QT14	174842	M6	2 – 3 mm	300 N
4QT124	174841	M6	3 – 8 mm	300 N
4QT158	174843	M6	8 – 14 mm	300 N
4QT1912	174844	M6	14 – 20 mm	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÆRSTÅL MED FESTE FOR GJENGESTAG MED MUTTER OG BJELKEKLAMMER



- Oppheng for gjengestag fra bjelkeflenser
- Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på enden av gjengestaget
- Alle frakoblinger gjøres med nebbtang

Materiell: Fjærstål
Utførelse: nVent CADDY Armour

Dele nummer	Artikkel nummer	Stagstørrelse RS	Flenstykkelse FT	Hullstørrelse HS	Dreiemoment TQ	Statisk belastning F
4QTIBC	170381	M6	16 mm Maks	11 mm	3 N-m	300 N



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER