



nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare





CONNECT AND PROTECT



Sedan 1956 är nVent CADDY en pålitlig branschledare för premium-fixerings- och fästlösningar som ger säkrare, lättare att använda och tidsbesparande lösningar för el-/datacom- och VVS-entreprenörer, vilket hjälper till att förbättra effektiviteten på arbetsplatser. Med över 60 års erfarenhet av branschen i design och tillverkning av fjäderstålfästen, utökar nVent CADDY nu sitt stånghängare-sortiment genom att introducera den patenterade "Push-to-Install" Stångslåsning-tekniken till den.

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE




- Stöder stänger från block eller betongväggar
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stängan genom monteringshållet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

Material: Fjäderstål
Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

Artikelnummer	Artikelnummer	Gängstorlek RS	Håldimension HS	A	Statisk belastning F
4QT1	174801	M6	7,1 mm	8,4 mm	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE MED SPIKPISTOLSFÄSTE




- För upphängning av gängad stång utan behov av extra tillbehör
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stängan genom monteringshållet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

Material: Fjäderstål; Stål; Nylon
Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour;
Elektrogalvaniserad

Artikelnummer	Artikelnummer	Gängstorlek RS	Höjd H	Bredd W	A	B	Statisk belastning F
4QTIGBSF	170896	M6	48,7 mm	66,8 mm	46,4 mm	36 mm	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR C UPPLAGSBALKCLIP




Material: Fjäderstål
 Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

- För infästning mot bjälkar och C-purlin
- För upphängning av gängad stång
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

Artikelnummer	Artikelnummer	Gängstorlek RS	Flänstjocklek FT	A	Statisk belastning F
J1M6QTI	174881	M6	1,5 – 4,0 mm	10 mm Max	300 N
J2M6QTI	174882	M6	4,0 – 6,5 mm	10 mm Max	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR FLÄNSKLÄMMA




Material: Fjäderstål
 Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Endast hammare krävs för montering
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

Artikelnummer	Artikelnummer	Gängstorlek RS	Flänstjocklek FT	Statisk belastning F
4QT14	174842	M6	2 – 3 mm	300 N
4QT124	174841	M6	3 – 8 mm	300 N
4QT158	174843	M6	8 – 14 mm	300 N
4QT1912	174844	M6	14 – 20 mm	300 N

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR BALK KLÄMMA



Material: Fjäderstål
 Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

Artikelnummer	Artikelnummer	Gängstorlek RS	Flänstjocklek FT	Håldimension HS	Vridmoment TQ	Statisk belastning F
4QT1BC	170381	M6	16 mm Max	11 mm	3 N-m	300 N



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER