


Écrou rail rapide nVent CADDY



CONNECT AND PROTECT

SÉCURITÉ

Pièce en acier ressort pour une résistance et une durabilité supérieures

Facteur de sécurité de 3:1 sur la charge statique

Certifié UL 2239 - Matériel de fixation et support pour conduit et câble

La finition nVent CADDY Armour possède une garantie de 10 ans contre la corrosion

Le standard nVent CADDY Armour inclut une résistance minimum de 1000 heures face à la rouille rouge lors des essais en brouillard salin que les normes ASTM B117 / EN ISO 9227 prescrivent

La finition nVent CADDY Armour est conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH

Pas besoin d'insérer les doigts dans le rail

Bords relevés permettant de mieux agripper les lèvres du rail après serrage

L'écrou rail se resserre autour du filetage lorsque la charge est appliquée et épouse les bords du rail pour une meilleure connexion

Système unique de lames flexibles permettant une meilleure connexion qu'un taraudage classique

RAPIDITÉ D'INSTALLATION

Dérivé de la technologie brevetée de "montage par pression" nVent CADDY Rod Lock, cet écrou-rail, unique en son genre, rend l'installation de trapèzes préfabriqués pour charges légères ou même de tige filetée simple encore plus rapide

Les légers ajustements en hauteur de l'installation peuvent être effectués en vissant ou en dévissant la tige filetée

Installation à clipser

- Pas de ressort hélicoïdal
- Pas besoin d'insérer les doigts dans le rail

FACILITÉ D'INSTALLATION

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

Rondelle de rail carrée intégrante à l'écrou, avec lames-ressorts maintenant le QCN en place durant l'installation et éliminant ainsi le besoin de boulonnerie additionnelle

La conception en acier ressort permet à l'écrou de s'adapter aux tolérances du rail

Compatible avec les tailles similaires de filetage métrique et impériale :

- ¼" & M6
- 5/16" & M8
- 3/8" & M10
- ½" & M12

L'extrusion guide la tige filetée à travers l'écrou rail et les lames flexibles sans accrocher

Marquage sur la pièce pour plus de simplicité :

- Taille du filetage
- Flèche indiquant le côté à insérer en premier

S'utilise dans différentes configurations :

- Installations murales
- Installations au plafond
- Installations sur trapèzes

La couleur de la ligne indique le type de caractéristique auquel elle correspond :

SÉCURITÉ

RAPIDITÉ D'INSTALLATION

FACILITÉ D'INSTALLATION



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER