



Tuerca rápida para perfil nVent CADDY



CONNECT AND PROTECT

El QCN combina las propiedades únicas de la tecnología de acero resorte "pulsar para instalar" para crear una tuerca de carril rápida, que permite la instalación de varilla o tornillos en pocos segundos. A usar con una contra-tuerca hexagonal en la varilla para la rápida instalación de trapeacios prefabricados o bien con tornillo de cabeza redonda para la instalación rápida de cajas eléctricas u otros servicios.




CARACTERÍSTICAS

- El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Ideal para la instalación rápida de redes secundaria, tanto a la carga en un perfil strut tradicional o bien conectado a la estructura, en combinación con un perfil encajado
- El diseño en una sola pieza elimina la necesidad de usar tuercas de carril o tornillería, simplificando la instalación
- Permite fijar de forma rápida cajas de pared con tornillos roscados convencionales
- Diseñado para us uso con perfiles strut standard de ancho/alto 41 mm (1 5/8")

Material: Acero de Resorte
Acabado: nVent CADDY Armour

N.º de pieza	N.º de artículo	Tamaño de la varilla RS	Altura H	A	B	Carga estática 1 F1	Carga estática 2 F2	Carga estática 3 F3	Par de Torsión TQ
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325 N	90 N	130 N	1,13 N-m
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450 N	110 N	225 N	1,50 N-m
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475 N	130 N	225 N	2,50 N-m
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550 N	130 N	225 N	2,75 N-m

Nuestra QCN requiere un tornillo mas largo de lo habitual, respecto a las tuercas carril estándar. Revisar hoja de instrucciones para ampliar información.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER