



# nVent CADDY QCN profielmoer



## CONNECT AND PROTECT

De QCN combineert de unieke eigenschappen van verenstaal en nVent CADDY "druk-en-klaar"- technologie om een inklikbare profielmoer te creëren voor een verrassend snelle installatie van draadstangen of bouten. Gebruik met een zeskantmoer op draadstang voor snelle installatie van geprefabriceerde trapeziumsysteem of met een platkopbout voor ongelooflijk snelle wandmontage van elektriciteitskasten of kabelgoten.




### KENMERKEN

- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang
- Perfect voor het snel installeren van aftakleidingen op trapezes van standaard strutprofielen of tegen de welfsels met bijvoorbeeld ingestorte profielen
- Het geïntegreerde ontwerp elimineert het gebruik van lastige springveren en losse onderdelen, wat de installatie vereenvoudigt
- Bevestig verdeel- en wandkasten snel tegen een muur met behulp van gewone bouten
- Ontworpen voor gebruik met standaard strut profielen van 41 mm breedte. Zowel ondiepe (21 mm) als diepe 41 mm+

Materiaal: Verenstaal  
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeelnummer	Artikelnummer	Formaat stang RS	Hoogte H	A	B	Statische belasting 1 F1	Statische belasting 2 F2	Statische belasting 3 F3	Draaimoment (metrisch) TQ
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325 N	90 N	130 N	1,13 N-m
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450 N	110 N	225 N	1,50 N-m
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475 N	130 N	225 N	2,50 N-m
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550 N	130 N	225 N	2,75 N-m

De QCN vereist een langere bout dan standaard profielmoeren. Raadpleeg het instructieblad voor gedetailleerde informatie.



Ons sterke merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**