



nVent CADDY Rod Lock gjenget mutter med låsemekanisme påsatt stålfjær



CONNECT AND PROTECT

Da QCN kombinerer de ulike delene bestående av mutter med fjærstål-spiral og øvrige nVent CADDY komponenter og tilbehør, med klikk-klikk metoden, utgjør dette en rask og effektiv montasje av gjenget stålstang til kanaljern i en rekke kombinasjoner. Bruk av sekskant mutter til gjenget stålstang, for prefabrikkert montasje til trapes undertak arrangemang, eller med linseskruer for svært rask vegg-montasje av el-bokseser o.l.




EGENSKAPER

- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget
- Perfekt for hurtig installasjon ved avgrening, både ved belastning på standard kanaljern, eller ved føringer i kombinasjon med innstøpte kanaljern
- Denne integrerte løsningen, eliminerer behovet for ekstra gjenget mutter med fjærstål spiral, og ekstra verktøy, kort sagt, klikk-klikk monteret
- Hurtig vegg montering ved bruk av samme type gjenget bolter
- Designet for bruk med standard Kanaljern, med bredde (1 5/8" eller 41 mm) begge med redusert - og med full profildybde

Materiell: Fjærstål
Utførelse: nVent CADDY Armour

Dele nummer	Artikkel nummer	Stagstørrelse RS	Høyde H	A	B	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2	Statisk belastning 3 F3	Dreiemoment TQ
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325 N	90 N	130 N	1.13 N-m
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450 N	110 N	225 N	1.50 N-m
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475 N	130 N	225 N	2.50 N-m
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550 N	130 N	225 N	2.75 N-m

QCN krever lengre boltene standard kanaljern mutter, se veiledning.



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER