



nVent CADDY Rod Lock fjäderståls fjäderstångsmutter



CONNECT AND PROTECT

QCN kombinerar de unika egenskaperna hos fjäderstål och nVent CADDY "push-to-install"- teknologi för att skapa ett snäppfäste med stötmutter med chockerande snabb installation av gängstång eller bultar. Används med en sexkantsmutter på gängstången för snabb installation av prefabricerade trapetsystem eller med en skruvstångsbult för otroligt snabb väggmontering av elboxar och andra tjänster.




FUNKTIONER

- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången
- Perfekt för att snabbt installera förgreningar antingen vid belastningen med standardstång eller i strukturen i kombination med inbäddad stag
- Integrerad design eliminerar behovet av tjocka fjädermutterar och lös hårdvara, vilket förenklar installationen
- Snabbt väggmonterade höljen med vanliga gängade bultar
- Utformad för användning med vanliga stödbredder (1 5/8" eller 41 mm), både grunda och djupa profiler

Material: Fjäderstål
Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

Artikel-nummer	Artikel-nummer	Gängstorlek RS	Höjd H	A	B	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2	Statisk belastning 3 F3	Vridmoment TQ
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325 N	90 N	130 N	1,13 N-m
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450 N	110 N	225 N	1,50 N-m
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475 N	130 N	225 N	2,50 N-m
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550 N	130 N	225 N	2,75 N-m

QCN kräver en längre bult än vanliga muttrar. Se instruktionsbladet för detaljerad information.



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER