

NVENT CADDY MACROFIX M8/M10 ISOLATO



Materiale: Acciaio, Gomma EPDM-SBR
 Finitura: Elettrozincata
 Colore: Nero
 Temperatura: -50 a 110 °C


CARATTERISTICHE

- Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione
- Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione
- La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale
- Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti
- Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale
- La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario
- Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1
- Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109
- Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1:2010-01



Pezzo numero	Articolo numero	Diametro esterno OD	Dimensione tubo	NB/DN	Dimensione della barra RS	Larghezza W	Spessore T	Diametro della vite Sc	Lunghezza vite L	Carico statico F
MFD015	586001	11-15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD019	586002	15-19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD025	586003	19-25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD031	586004	25-31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD037	586005	31-37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD044	586006	37-44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1.000 N
MFD050	586007	44-50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFD058	586008	50-58 mm	-	-	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFD068	586009	58-68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1.500 N
MFD078	586010	68-78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2.000 N
MFD088	586011	78-88 mm	-	-	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2.000 N
MFD098	586012	88-98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD108	586013	98-108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD118	586014	108-118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD128	586015	118-128 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.000 N
MFD138	586016	128-138 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.000 N
MFD148	586017	138-148 mm	5"	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD160	586018	150-160 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD170	586019	160-170 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD200	586020	190-200 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD215	586021	205-215 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD225	586022	215-225 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD250	586023	239-250 mm	-	-	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N
MFD275	586024	265-275 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N
MFD319	586025	309-319 mm	-	-	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N

nVENT CADDY MACROFIX M8/M10 NON ISOLATO



CARATTERISTICHE

- Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione
- La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale
- Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti
- Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale
- La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincata
Temperatura: -50 a 110 °C



Pezzo numero	Articolo numero	Diametro esterno OD	Dimensione tubo	NB/DN	Dimensione della barra RS	Larghezza W	Spessore T	Diametro della vite Sc	Lunghezza vite L	Carico statico F
MFN019EG	586101	15-19 mm	3/8"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN023EG	586102	19-23 mm	1/2"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN029EG	586103	23-29 mm	3/4"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN035EG	586104	29-35 mm	1"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN041EG	586105	35-41 mm	-	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN048EG	586106	41-48 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN054EG	586107	48-54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN062EG	586108	54-62 mm	2"	-	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN072EG	586109	62-72 mm	-	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN083EG	586110	73-83 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2.000 N
MFN093EG	586111	83-93 mm	3"	-	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2.000 N
MFN103EG	586112	93-103 mm	3 1/2"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN113EG	586113	103-113 mm	-	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN123EG	586114	113-123 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN133EG	586115	123-133 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.000 N
MFN143EG	586116	133-143 mm	5"	125	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.000 N
MFN153EG	586117	143-153 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN165EG	586118	155-165 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN175EG	586119	165-175 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN205EG	586120	195-205 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN220EG	586121	210-220 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN230EG	586122	220-230 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN255EG	586123	244-255 mm	-	-	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N
MFN280EG	586124	270-280 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N
MFN324EG	586125	314-324 mm	12"	300	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER