

NVENT CADDY MACROFIX M8/M10, MET INLAGE



Materiaal: Staal, EPDM-SBR-rubber
 Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd
 Kleur: Zwart
 Temperatuur: -50 – 110 °C

KENMERKEN

- De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie
- Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1:2010-01 Klasse E



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Uitwendige diameter OD	Formaat pijp	NB/DN	Formaat stang RS	Breedte W	Dikte T	Diameter schroef Sc	Lengte schroef L	Statische belasting F
MFD015	586001	11–15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD019	586002	15–19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD025	586003	19–25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD031	586004	25–31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD037	586005	31–37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD044	586006	37–44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1.000 N
MFD050	586007	44–50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFD058	586008	50–58 mm	–	–	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFD068	586009	58–68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1.500 N
MFD078	586010	68–78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2.000 N
MFD088	586011	78–88 mm	–	–	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2.000 N
MFD098	586012	88–98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD108	586013	98–108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD118	586014	108–118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD128	586015	118–128 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.000 N
MFD138	586016	128–138 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.000 N
MFD148	586017	138–148 mm	5"	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD160	586018	150–160 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD170	586019	160–170 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD200	586020	190–200 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD215	586021	205–215 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD225	586022	215–225 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD250	586023	239–250 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N
MFD275	586024	265–275 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N
MFD319	586025	309–319 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N

nVent CADDY MACROFIX M8/M10, ZONDER INLAGE



KENMERKEN

- Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Materiaal: Staal
 Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd
 Temperatuur: -50 - 110 °C



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Uitwendige diameter OD	Formaat pijp	NB/DN	Formaat stang RS	Breedte W	Dikte T	Diameter schroef Sc	Lengte schroef L	Statische belasting F
MFN019EG	586101	15-19 mm	3/8"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN023EG	586102	19-23 mm	1/2"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN029EG	586103	23-29 mm	3/4"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN035EG	586104	29-35 mm	1"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN041EG	586105	35-41 mm	-	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN048EG	586106	41-48 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN054EG	586107	48-54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN062EG	586108	54-62 mm	2"	-	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN072EG	586109	62-72 mm	-	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN083EG	586110	73-83 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2.000 N
MFN093EG	586111	83-93 mm	3"	-	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2.000 N
MFN103EG	586112	93-103 mm	3 1/2"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN113EG	586113	103-113 mm	-	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN123EG	586114	113-123 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN133EG	586115	123-133 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.000 N
MFN143EG	586116	133-143 mm	5"	125	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.000 N
MFN153EG	586117	143-153 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN165EG	586118	155-165 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN175EG	586119	165-175 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN205EG	586120	195-205 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN220EG	586121	210-220 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN230EG	586122	220-230 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN255EG	586123	244-255 mm	-	-	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N
MFN280EG	586124	270-280 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N
MFN324EG	586125	314-324 mm	12"	300	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER