


NVENT CADDY MACROFIX ISOLERTE M8/M10



EGENSKAPER

- Førhøyret kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen
- Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon
- Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz
- Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen
- Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes
- Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp
- Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1
- I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109
- Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1:2010-0

Materiell: Stål, EPDM-SBR gummiert
 Utførelse: Elektrogalvanisert
 Farge: Svart
 Temperatur: -50 Til 110 °C



Dele nummer	Artikkel nummer	Ytre diameter OD	Rørstørrelse	NB/DN	Stagstørrelse RS	Bredde W	Tykkelse T	Skrue diameter Sc	Skruelengde L	Statisk belastning F
MFD015	586001	11-15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFD019	586002	15-19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFD025	586003	19-25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFD031	586004	25-31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFD037	586005	31-37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFD044	586006	37-44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	27 mm	1,000 N
MFD050	586007	44-50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	27 mm	1,500 N
MFD058	586008	50-58 mm	-	-	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	27 mm	1,500 N
MFD068	586009	58-68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	32 mm	1,500 N
MFD078	586010	68-78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	32 mm	2,000 N
MFD088	586011	78-88 mm	-	-	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	32 mm	2,000 N
MFD098	586012	88-98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	37 mm	2,500 N
MFD108	586013	98-108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	37 mm	2,500 N
MFD118	586014	108-118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	37 mm	2,500 N
MFD128	586015	118-128 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	37 mm	3,000 N
MFD138	586016	128-138 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	37 mm	3,000 N
MFD148	586017	138-148 mm	5"	125	M8, M10	25 mm	2.00 mm	M6	37 mm	3,200 N
MFD160	586018	150-160 mm	-	-	M8, M10	25 mm	2.00 mm	M6	37 mm	3,200 N
MFD170	586019	160-170 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2.00 mm	M6	37 mm	3,200 N
MFD200	586020	190-200 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2.25 mm	M6	37 mm	3,600 N
MFD215	586021	205-215 mm	-	-	M8, M10	27 mm	2.25 mm	M6	37 mm	3,600 N
MFD225	586022	215-225 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm	M6	37 mm	3,600 N
MFD250	586023	239-250 mm	-	-	M8, M10	30 mm	2.50 mm	M6	37 mm	4,000 N
MFD275	586024	265-275 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2.50 mm	M6	37 mm	4,000 N
MFD319	586025	309-319 mm	-	-	M8, M10	30 mm	2.50 mm	M6	37 mm	4,000 N

NVENT CADDY MACROFIX IKKE-ISOLERTE M8/M10



EGENSKAPER

- Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon
- Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz
- Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen
- Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes
- Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Materiell: Stål
 Utførelse: Elektrogalvanisert
 Temperatur: -50 Til 110 °C



Dele nummer	Artikkel nummer	Ytre diameter OD	Rørstørrelse	NB/DN	Stagstørrelse RS	Bredde W	Tykkelse T	Skrue diameter Sc	Skruelengde L	Statisk belastning F
MFN019EG	586101	15–19 mm	3/8"	8	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN023EG	586102	19–23 mm	1/2"	10	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN029EG	586103	23–29 mm	3/4"	15	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN035EG	586104	29–35 mm	1"	20	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN041EG	586105	35–41 mm	–	25	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFN048EG	586106	41–48 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFN054EG	586107	48–54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	22 mm	1,500 N
MFN062EG	586108	54–62 mm	2"	–	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	22 mm	1,500 N
MFN072EG	586109	62–72 mm	–	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	22 mm	1,500 N
MFN083EG	586110	73–83 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	27 mm	2,000 N
MFN093EG	586111	83–93 mm	3"	–	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	27 mm	2,000 N
MFN103EG	586112	93–103 mm	3 1/2"	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	27 mm	2,500 N
MFN113EG	586113	103–113 mm	–	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	27 mm	2,500 N
MFN123EG	586114	113–123 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	27 mm	2,500 N
MFN133EG	586115	123–133 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	27 mm	3,000 N
MFN143EG	586116	133–143 mm	5"	125	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	27 mm	3,000 N
MFN153EG	586117	143–153 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2.00 mm	M6	27 mm	3,200 N
MFN165EG	586118	155–165 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2.00 mm	M6	27 mm	3,200 N
MFN175EG	586119	165–175 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2.00 mm	M6	27 mm	3,200 N
MFN205EG	586120	195–205 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2.25 mm	M6	32 mm	3,600 N
MFN220EG	586121	210–220 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm	M6	32 mm	3,600 N
MFN230EG	586122	220–230 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2.25 mm	M6	32 mm	3,600 N
MFN255EG	586123	244–255 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2.50 mm	M6	32 mm	4,000 N
MFN280EG	586124	270–280 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2.50 mm	M6	32 mm	4,000 N
MFN324EG	586125	314–324 mm	12"	300	M8, M10	30 mm	2.50 mm	M6	32 mm	4,000 N



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER