


NVENT CADDY MACROFIX ISOLERAD M8/M10



FUNKTIONER

- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1:2010-01

Material: Stål; EPDM-SBR gummi
 Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad
 Färg: Svart
 Temperatur: -50 Till 110 °C



Artikelnummer	Artikelnummer	Ytterdiameter OD	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek RS	Bredd W	Tjocklek T	Skruvdiameter Sc	Skruvlängd L	Statisk belastning F
MFD015	586001	11–15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD019	586002	15–19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD025	586003	19–25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD031	586004	25–31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD037	586005	31–37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD044	586006	37–44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1 000 N
MFD050	586007	44–50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFD058	586008	50–58 mm	–	–	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFD068	586009	58–68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1 500 N
MFD078	586010	68–78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2 000 N
MFD088	586011	78–88 mm	–	–	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2 000 N
MFD098	586012	88–98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD108	586013	98–108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD118	586014	108–118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD128	586015	118–128 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 000 N
MFD138	586016	128–138 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 000 N
MFD148	586017	138–148 mm	5"	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD160	586018	150–160 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD170	586019	160–170 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD200	586020	190–200 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD215	586021	205–215 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD225	586022	215–225 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD250	586023	239–250 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N
MFD275	586024	265–275 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N
MFD319	586025	309–319 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N

NVENT CADDY MACROFIX OISOLERAD M8/M10



FUNKTIONER

- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnjejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen

Material: Stål

Filtrering vid frekvens: Elektrogalvaniserad

Temperatur: -50 Till 110 °C



Artikel-nummer	Artikel-nummer	Ytterdiameter OD	Rördimension	NB/DN	Gängstorlek RS	Bredd W	Tjocklek T	Skruidiameter Sc	Skruvlängd L	Statisk belastning F
MFN019EG	586101	15–19 mm	3/8"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN023EG	586102	19–23 mm	1/2"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN029EG	586103	23–29 mm	3/4"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN035EG	586104	29–35 mm	1"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFN041EG	586105	35–41 mm	–	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFN048EG	586106	41–48 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFN054EG	586107	48–54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 500 N
MFN062EG	586108	54–62 mm	2"	–	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 500 N
MFN072EG	586109	62–72 mm	–	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1 500 N
MFN083EG	586110	73–83 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2 000 N
MFN093EG	586111	83–93 mm	3"	–	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2 000 N
MFN103EG	586112	93–103 mm	3 1/2"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2 500 N
MFN113EG	586113	103–113 mm	–	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2 500 N
MFN123EG	586114	113–123 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2 500 N
MFN133EG	586115	123–133 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 000 N
MFN143EG	586116	133–143 mm	5"	125	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 000 N
MFN153EG	586117	143–153 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN165EG	586118	155–165 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN175EG	586119	165–175 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3 200 N
MFN205EG	586120	195–205 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN220EG	586121	210–220 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN230EG	586122	220–230 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3 600 N
MFN255EG	586123	244–255 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4 000 N
MFN280EG	586124	270–280 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4 000 N
MFN324EG	586125	314–324 mm	12"	300	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4 000 N



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER